

## G 7113 SCU AutoDos

Oppvaskmaskin for plassering under benk

med automatisk dosering takket være AutoDos med integrert PowerDisk.



- Innovativt design og høy komfort – 3D MultiFlex-skuff
- Enkel kommunikasjon med maskinen – Miele@home
- Optimale resultater på under én time med programmet QuickPowerWash
- Friskvannsuppvaskmaskin – fra 6.0 l liter i Automatic-programmet
- Spesielt lett åpning og lukking av døren – ComfortClose

EAN: 4002516437055 / Materialnummer: 11781230 /  
Gammelt materialnummer: 21711336NER

Type	
Oppvaskmaskiner for plassering under benk	•
60 cm brede oppvaskmaskiner	•
Design	
Panelfarge	BrilliantHvit
Panelutførelse	Rettt panel
Betjeningstype	Programvalgtaster
Display	Display med 1 linje og klartekst
Displayfarge	hvit
MultiLingua	•
Komfort	
Tilkobling med Miele@home	•
Automatisk dosering med PowerDisk	•
Dørlukkehjelp	ComfortClose
Resttidsanvisning	•
Startforvalg opptil 24 t	•
Funksjonskontroll	Display
Valg av displayspråk	•
Effektivitet og bærekraft	
Energiklasse (A-G)	B
Vannforbruk i Automatic-programmet i l fra	6,0
Vannforbruket til ECO-programmet i liter per vask (syklus)	8,4
Strømforbruk i ECO-program i kWh	0,64
Energiforbruket til ECO-programmet per 100 vask (sykluser) i kWh	64
Forbruksverdier med varmtvannstilkobling i ECO-programmet, i kWh	0,40
Varigheten til ECO-programmet i minutter	199
Støyklasse	B
Støyutslipp i dB(A)	42
EcoFeedback	•
EcoPower-teknologi	•
Testet hygiene	•
Varmtvannstilkobling	•
Halv maskin	•
Resultatkvalitet	
Oppvaskmaskin med friskvannssystem	•
SensorDry	•
Omluft Turbothermic-tørrking	•
Aktiv kondensstørrking	•
BrilliantGlassCare	•
Oppvaskprogrammer	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Gryter & panner 75 °C	•
PowerWash	•
Fin	•
Ekstra stille 39 dB(A)	•
Maskinrens	•

## G 7113 SCU AutoDos

Oppvaskmaskin for plassering under benk

med automatisk dosering takket være AutoDos med integrert PowerDisk.




EAN: 4002516437055 / Materialnummer: 11781230 /  
Gammelt materialnummer: 21711336NER

<b>Oppvaskalternativer</b>	
AutoDos	•
Express	•
Ekstra rent	•
Ekstra tørt	•
<b>Kurvinnredning</b>	
Plassering av bestikk	3D-MultiFlex-skuff
FlexCare-kopphylle	1
Kurvinnredning	ComfortPlus
Antall kuverter	14
<b>Sikkerhet</b>	
Waterproof-system	•
Sil-kontrollampe	•
Barnesikring	•
<b>Tekniske data</b>	
Nisjebredde minimal i mm	600
Nisjebredde maksimal i mm	600
Nisjehøyde minimal i mm	805
Nisjehøyde maksimal i mm	870
Nisjedybde i mm	570
Produktbredde i mm	598
Produktthøyde i mm	805
Produkttybde i mm	570
Produkttybde med åpnet dør i cm	116,5
Nettvekt i kg	47,5
Total tilkoblingsverdi i kW	2,00
Spenning i V	230
Sikring i A	10
Faseantall	1
Standard for elektrisk frekvens	50
Lengde vanninntaksslange i cm	1,50
Lengde vannavløpsslange i cm	1,50
Lengde på elektrisk ledning i m	1,70
<b>Tilgjengelige språk</b>	
Tilgjengelige språk via MultiLingua	dansk, deutsch, english, español, français (FR), norsk, suomi, svenska
<b>Vedlagt tilbehør</b>	
1 x PowerDisk	•
Verdikupong for 6 x PowerDisk	•

## G 7113 SCU AutoDos

Oppvaskmaskin for plassering under benk med automatisk dosering takket være AutoDos med integrert PowerDisk.



G7000, built under, dishwasher, 60cm (installation drawing)