

KMDA 7476 FL

Induksjonstopp med integrert ventilator

med to ekstra store PowerFlex XL-kokeområder og ventilator i flukt med toppen



- Mye plass – 4 store kokesoner inkl. 2 PowerFlex XL-områder
- Elegant design – planlimt ventilator
- Automatisk regulering av viftetrinn – Con@ctivity
- Kompakt styring via tallrekke – ComfortSelect Plus
- Energibesparende og stille – effektiv ECO-Motor

EAN: 4002516451518 / Materialnummer: 11790050 /
Gammelt materialnummer: 26747672NER

Konstruksjon	
Induksjonstopp med integrert ventilator	•
Driftsfunksjoner	
Omluft føres bort med tilbehør som kan kjøpes i etterkant	Konvertibel
Funksjoner	
Utluftning føres bort med tilbehør som kan kjøpes i etterkant	DFK-xxxx, DMK 150-1
Styrt omluft med ekstrautstyr	DFK-xxxx, DUU 1000-2
Design	
Elegante overflater i glasskeramikk	•
Planlimt montering	•
Farge på glasskeramikken	Svart
Ovenpåliggende montering	•
Planlimt ventilator	•
Farge gitter	Rustfritt stål
Kokesoneutstyr	
Antall kokesoner	4
Antall kokeområder	2
Maksimalt antall kokekar	4
PowerFlex-kokesoner	
Antall	4
Type	PowerFlex XL-kokesone
Diameter i mm	Ø 150 – 230
Effekt i W	2100
Booster i W	3000
TwinBooster i W	3650
1. kokesone/kokeområde	
Posisjon	venstre
Type	PowerFlex XL-kokeområde
Størrelser i mm	230x460
Maks. booster-effekt i W	4800
Maks. effekt i W	3400
Maks. TwinBooster-effekt i W	7300
2. kokesone/kokeområde	
Posisjon	høyre
Type	PowerFlex XL-kokeområde
Størrelser i mm	230x460
Maks. booster-effekt i W	4800
Maks. effekt i W	3400
Maks. TwinBooster-effekt i W	7300
Betjeningskomfort	
Miele@home	•
Betjening via sensortaster	ComfortSelect Plus
Automatikkfunksjon Con@ctivity	•
Digital visning av effektrinn	•
Visningsfarge	Gul
Oppkoksautomatikk	•
Varmholding	•
Stop&Go-funksjon	•
Recall-funksjon	•

KMDA 7476 FL

Induksjonstopp med integrert ventilator

med to ekstra store PowerFlex XL-kokeområder og ventilator i flukt med toppen



EAN: 4002516451518 / Materialnummer: 11790050 /

Gammelt materialnummer: 26747672NER

Utkoblingsautomatikk	•
Permanent kokekarsensor	•
Individuelle innstillingsalternativer (f.eks. signaltoner)	•
Indikator for metning av aktivkullfilter	•
Etterløpstid 5/15 min	•
«Tørk av»-funksjon	•
Indikator for metning av fettfilter	•
Varselur	•
CleanCover gjør rengjøring av viften innvendig svært enkel	•
Effektivitet og bærekraft	
Energiklasse (A+++ til D)	A++
ECO-motor	•
Årlig energiforbruk i kWh/år	27,6
Klasse for strømningsdynamisk effektivitet	A
Belysningsklasse	-
Klasse for fettfiltreringsgrad	A
Vedlikeholdskomfort	
Glasskeramikk som er lett å rengjøre	•
Filtersystem	
Antall metallfettfilter i rustfritt stål som tåler oppvaskmaskin (10-lags)	1
Utluftning	
Lufteeffekt trinn min. (m ³ /h) iht. EN 61591	160
Lufteeffekt trinn maks. (m ³ /h) iht. EN 61591	490
Lufteeffekt intensivtrinn (m ³ /h) iht. EN 61591	580
Lufteeffekt Booster-trinn (m ³ /h)	580
Lydnivå trinn min. (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	45,0
Lydnivå trinn maks. (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	69,0
Lydnivå intensivtrinn (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	73,0
Lydtrykk trinn min. (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	31,0
Lydnivå Booster-trinn (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	73,0
Lydtrykk trinn maks. (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	56,0
Lydtrykk intensivtrinn (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	60,0
Lydtrykk Booster-trinn (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	60,0
Omluft	
Lufteeffekt trinn min. (m ³ /h) iht. EN 61591	105
Lufteeffekt trinn maks. (m ³ /h) iht. EN 61591	410
Luftkapasitet boostertrinn 1 (m ³ /h) iht. EN 61591	510
Lydnivå trinn min. (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	43,0
Lydnivå trinn maks. (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	70,0
Lydtrykk trinn min. (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	29,0
Lydnivå boostertrinn 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	76,0
Lydtrykk trinn maks. (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	56,0
Lydtrykk boostertrinn 1 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	62,0
Sikkerhet	
Sikkerhetsutkobling	•
Låsefunksjon	•
Elektronisk barnesikring	•
Integrert kjølevifte	•
Overopphetingsbeskyttelse	•
Restvarmeindikator	•

KMDA 7476 FL

Induksjonstopp med integrert ventilator

med to ekstra store PowerFlex XL-kokeområder og ventilator i flukt med toppen



EAN: 4002516451518 / Materialnummer: 11790050 /

Gammelt materialnummer: 26747672NER

Tilkobling for kontaktbryter for vindu

•


Tekniske data

Mål i mm (bredde)	800
Mål i mm (høyde)	200
Mål i mm (dybde)	520
Utskjæringsmål i mm (bredde) ved ovenpåliggende montering	780
Utskjæringsmål i mm (dybde) ved ovenpåliggende montering	500
Innbyggingshøyde med koblingsboks i mm	200
Innvendig utskjæringsmål i mm (bredde) ved planlimt montering	780
Innvendig utskjæringsmål i mm (dybde) ved planlimt montering	500
Vekt i kg	20
Ytre utskjæringsmål i mm (bredde) ved planlimt montering	804
Ytre utskjæringsmål i mm (dybde) ved planlimt montering	524
Total tilkoblingsverdi i kW	7,50
Spennning i V	230
Frekvens i Hz	50-60
Lengde på elektrisk ledning i m	1,44
Vedlagt tilbehør	
Nettkabel	Ja


KMDA 7476 FL

Induksjonstopp med integrert ventilator


med to ekstra store PowerFlex XL-kokeområder og ventilator i flukt med toppen




KMDA 7633 FL, KMDA 7634 FL, KMDA 7476 FL – flush (Installation drawing)




KMDA 7633 FL, KMDA 7634 FL, KMDA 7476 FL – frameless supported (Installation drawing)




KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 Built-in version 1 (Installation drawing)




KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Built-in version 6 (Installation drawing)




KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - built-in version 7 (Installation drawing)




KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - built-in version 2 (Installation drawing)



KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - built-in version 5 (Installation drawing)



KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - built-in version 2 (Installation drawing)




KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - built-in version 5 (Installation drawing)


KMDA 7476 FL

Induksjonstopp med integrert ventilator


med to ekstra store PowerFlex XL-kokeområder og ventilator i flukt med toppen





KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - built-in version 8 (Installation drawing)





KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - built-in version 10 (Installation drawing)



KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - built-in version 10 (Installation drawing)



KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - built-in version 11 (Installation drawing)



KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476, - built-in version 11 (Installation drawing)