

XKM 3200 WL LMD

Kommunikasjonsmodul

for tilkobling til Miele MOVE, Segosoft Miele Edition el. annen dok. progr.vare.



- Forbindelse med Miele Cloud Service etter aktuelt teknisk nivå
- Sikker overføring via kryptert WiFi eller ethernet
- REST-grensesnitt med klargjøring av data i JSON-format
- Fleksibel drift i lokalt nettverk
- Opptil maksimalt 30 prosessprotokoller kan lagres i produktet
- Denne modulen er ikke kompatibel med DataDiary

EAN: 4002516567226 / Materialnummer: 11795280 /
Gammelt materialnummer: 68822103D

Produktkategori	
Laboratorievaskemaskiner	•
Termodesinfektorer	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Produkttilhørighet	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Produktkategori	
Prosess- og driftsdatadokumentasjon/kommunikasjon	•
Produktegenskaper	
Material	Kunststoff
Farge	Grå
Bruksområde	
Klargjøring av pipetter/vials	•
Klargjøring av laboratorieglass	•
Klargjøring av anestesi-instrumenter	•
Klargjøring av MIS-instrumenter	•
Klargjøring av oftalmologiske instrumenter	•
Klargjøring av robotinstrumenter	•
Klargjøring av GYN-instrumenter	•
Klargjøring av ØNH-instrumenter	•
Klargjøring av dentalinstrumenter	•
Klargjøring av OP-sko	•
Klargjøring av fat	•
Klargjøring av pussbekken	•
Klargjøring av tåteflasker	•
Klargjøring av OP-instrumenter	•
Klargjøring av hule instrumenter	•
Klargjøring av ortopediske OP-instrumenter	•
Klargjøring av margnagler/margbor	•
Klargjøring av brett/fat	•
Klargjøring av instrumentrister	•
Klargjøring av diverse utensiler	•
Mål og vekt	
Utvendig mål, nett høyde i mm	39
Utvendig mål, nett bredde i mm	88
Utvendig mål, nett dybde i mm	110
Utvendig mål, brutt høyde i mm	140
Utvendig mål, brutt bredde i mm	190
Utvendig mål, brutt dybde i mm	295
Nettvekt i kg	0,61
Bruttvekt i kg	0,86

XKM 3200 WL LMD

Kommunikasjonsmodul

for tilkobling til Miele MOVE, Segosoft Miele Edition el. annen dok. progr.vare.



EAN: 4002516567226 / Materialnummer: 11795280 /
Gammelt materialnummer: 68822103D

Normer, sertifisering, merking	
CE	•
FCC	•
UKCA	•
EAC	•