

PDR 928 [EL]

Professional utluftningstørketrommel, elektrisk oppvarmet med programmerbar styring M Touch Pro for størst mulig fleksibilitet.



- Trommelvolum 500.00 l , kapasitet 20.0 kg – 28.0 kg
- Unik skånsom behandling av tøyet – Skånetrommel
- Maksimal energieffektivitet med Air Recycling
- Nøyaktig tørking av alle tekstiler – PerfectDry
- Fremtidstilpasset tilkoblingsmulighet via LAN og WiFi

EAN: 4002516443544 / Materialnummer: 11795790 / Gammelt materialnummer: 52928002EU

Modell og utførelse	
Modell	Frontmater
Serie	Performance Plus
Front	Rustfritt stål
Maksimal tekstilmengde ved et kapasitetsforhold på 1:25	20,0
Maksimal tekstilmengde ved et kapasitetsforhold på 1:18	28,0
Trommelvolum i l	500,00
Tørkesystem	Utluftning
Døråpning [Ø] i mm	520
Døråpningsvinkel i grader	180
Dørhengsel	til venstre
Dørhengsler, kan hengsles om	•
Skånetrommel av rustfritt stål	Ja
Bruk	
Egnet for hotell- og restaurantbransjen	•
Egnet for alders- og sykehjem	•
Egnet for Facility Management	•
Egnet for rens av tekstiler	•
Egnet for vaskerier og renserier	•
Egnet for håndverksbransjen	•
Egnet for brann- og redningstjenesten	•
Egnet for stutier og ridesentre	•
Egnet for universiteter, skoler og barnehager	•
Egnet for sykehus	•
Egnet for campingplasser	•
Egnet for idrettslag	•
Egnet for skjønnhetssalonger, velvære- og treningssentre	•
Egnet for lege- og tannlegekontorer	•
Egnet for den petrokjemiske industrien	•
Egnet for næringsmiddelindustrien	•
Egnet for fornøylesparker og feriesteder	•
Egnet for statlige/sosiale institusjoner	•
Effektdata	
Maksimal fordampningskapasitet i l/time	27,20
Spesifikt energiforbruk i kWh/kg	0,51
Programtid i min	24
Levetid i tørkesykluser	40000
Styring	
Styringstype	M Touch Pro
Programmeringsmulighet	Programmerbar
Programstyring	Restfuktighetsstyrt
Maks. startforvalgstid i t	24
Resttidsanvisning	•
Visning av programforløp	•
Displayspråk som kan stilles inn	•
Standard elektrotilkobling	
Oppvarmingstype	Elektro
Elektrotilkobling	3N AC 400V 50/60HZ

PDR 928 [EL]

Professional utluftningstørketrommel, elektrisk oppvarmet med programmerbar styring M Touch Pro for størst mulig fleksibilitet.



EAN: 4002516443544 / Materialnummer: 11795790 / Gammelt materialnummer: 52928002EU

Varmeeffekt elektrisk i kW	27,00
Totaltilkobling i kW	28,20
Sikring i A	50
Mål og vekt tørketrommel	
Ytre mål, nettohøyde i mm	1640
Ytre mål, nettobredde i mm	1206
Ytre mål, nettodybde i mm	1019
Ytre mål, bruttohøyde i mm	1766
Ytre mål, bruttbredde i mm	1390
Ytre mål, bruttdybde i mm	1108
Nettovekt i kg	243,3
Bruttovekt i kg	258
Maksimal gulvbelastning i N	2799
Utslippsverdier	
Lydtryknivå på arbeidsplassen	58 dB(A) re 20 µPa
Varmeavgivelse til rommet i MJ/h	3,30
Utstyr	
Intelligent trommelreversering	•
Aksial luftføring	•
Ekstra stort lofilter	•
PerfectDry	•
Softlift trommelribber	•
AirRecycling Flex	•
Kommunikasjonssjakt	•
Nødbryter	•
Maskinuavhengig tilbehør	•
Energieffektivitet	
Resirkuleringsgrad i %	93
Tilkoblingsmuligheter	
Betalingsystem (opsjon)	•
Optisk grensesnitt for servicetilgang	•
Toppbelastningsutkobling / energistyring (opsjon)	•
WiFi	•
Connector-boks	•
LAN-modul (opsjon)	•
Kapasiteter	
Vernemasker [antall]	12
Verneklær [antall]	3
Vernejakker [antall]	5
Syntedyner [antall]	2
Syntetputer [antall]	3
Dundyner [antall]	2
Dunputer [antall]	5
Kluter, 22 g [antall]	545
Mopp, bomull, 40 cm [antall]	105
Mopp, bomull, 50 cm [antall]	91
Mopp, mikrofiber, 40 cm [antall]	167
Mopp, mikrofiber, 50 cm [antall]	118

PDR 928 [EL]

Professional utluftningstørketrommel, elektrisk oppvarmet med programmerbar styring M Touch Pro for størst mulig fleksibilitet.



EAN: 4002516443544 / Materialnummer: 11795790 /
Gammelt materialnummer: 52928002EU

Hestedekken, sommer [antall] 3

Normer, sertifisering, merking	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
IP-klassifisering IP X4	•
WEEE	•
UKCA	•
I samsvar med maskindirektivet 2006/42/EF	•