

PDR 944 [SI]

Professional utluftningstørketrommel, dampoppvarmet med programmerbar styring M Touch Pro for størst mulig fleksibilitet.



- Trommelvolum 800.00 l , kapasitet 32.0 kg – 44.0 kg
- Unik skånsom behandling av tøyet – Skånetrommel
- Nøyaktig tørking av alle tekstiler – PerfectDry
- Fremtidstilpasset tilkoblingsmulighet via LAN og WiFi
- Maksimal energieffektivitet med Air Recycling

EAN: 4002516443612 / Materialnummer: 11795860 / Gammelt materialnummer: 52944005EU

<b>Modell og utførelse</b>	
Modell	Frontmater
Serie	Performance Plus
Front	Rustfritt stål
Maksimal tekstilmengde ved et kapasitetsforhold på 1:25	32,0
Maksimal tekstilmengde ved et kapasitetsforhold på 1:18	44,0
Trommelvolum i l	800,00
Tørkesystem	Utluftning
Døråpning [Ø] i mm	520
Døråpningsvinkel i grader	180
Dørhengsel	til venstre
Dørhengsler, kan hengsles om	•
Skånetrommel av rustfritt stål	Ja
<b>Bruk</b>	
Egnet for hotell- og restaurantbransjen	•
Egnet for alders- og sykehjem	•
Egnet for Facility Management	•
Egnet for rens av tekstiler	•
Egnet for vaskerier og renserier	•
Egnet for brann- og redningstjenesten	•
Egnet for stutier og ridesentre	•
Egnet for universiteter, skoler og barnehager	•
Egnet for sykehus	•
Egnet for idrettslag	•
Egnet for skjønnhetssalonger, velvære- og treningssentre	•
Egnet for lege- og tannlegekontorer	•
Egnet for den petrokjemiske industrien	•
Egnet for næringsmiddelindustrien	•
Egnet for fornøyelsesparker og feriesteder	•
Egnet for statlige/sosiale institusjoner	•
<b>Effektdata</b>	
Maksimal fordampningskapasitet i l/time	34,20
Spesifikt energiforbruk i kWh/kg	0,57
Programtid i min	31
Levetid i tørkesykluser	40000
<b>Styring</b>	
Styringstype	M Touch Pro
Programmeringsmulighet	Programmerbar
Programstyring	Restfuktighetsstyrt
Maks. startforvalgstid i t	24
Resttidsanvisning	•
Visning av programforløp	•
Displayspråk som kan stilles inn	•
<b>Standard elektrotilkobling</b>	
Oppvarmingstype	Damp indirekte
Elektrotilkobling	3N AC 400V 50/60HZ
Varmeeffekt elektrisk i kW	0,00
Varmeeffekt damp i kW	40,50
Totaltilkobling i kW	1,70
Sikring i A	10

PDR 944 [SI]

Professional utluftningstørketrommel, dampoppvarmet med programmerbar styring M Touch Pro for størst mulig fleksibilitet.



EAN: 4002516443612 / Materialnummer: 11795860 /  
Gammelt materialnummer: 52944005EU

<b>Mål og vekt tørketrommel</b>	
Ytre mål, nettohøyde i mm	1640
Ytre mål, nettobredde i mm	1206
Ytre mål, nettodybde i mm	1385
Ytre mål, bruttohøyde i mm	1766
Ytre mål, bruttobredde i mm	1390
Ytre mål, bruttodybde i mm	1474
Nettovekt i kg	326,3
Bruttovekt i kg	344
Maksimal gulvbelastning i N/m <sup>2</sup>	3848
<b>Utslippsverdier</b>	
Lydtrykknivå på arbeidsplassen	63 dB(A) re 20 µPa
Varmeavgivelse til rommet i Mj/t	4,00
<b>Utstyr</b>	
Intelligent trommelreversering	•
Aksial luftføring	•
Ekstra stort lofilter	•
PerfectDry	•
Softlift trommelribber	•
AirRecyclingPlus	•
Kommunikasjonssjakt	•
Nødbryter	•
Maskinuavhengig tilbehør	•
<b>Tilkoblingsmuligheter</b>	
Betalingsystem (opsjon)	•
Optisk grensesnitt for servicetilgang	•
Toppbelastningsutkobling/energistyring (opsjon)	•
WiFi tørketrommel	•
Connector-boks	•
LAN-modul (opsjon)	•
<b>Kapasiteter</b>	
Vernemasker [antall]	16
Verneklær [antall]	6
Vernejakker [antall]	9
Syntedyner [antall]	4
Syntetputer [antall]	8
Dundyner [antall]	4
Dunputer [antall]	8
Kluter, 22 g [antall]	727
Mopp, bomull, 40 cm [antall]	168
Mopp, bomull, 50 cm [antall]	145
Mopp, mikrofiber, 40 cm [antall]	267
Mopp, mikrofiber, 50 cm [antall]	188
Hestedekken, sommer [antall]	5
<b>Normer, sertifisering, merking</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
IP-klassifisering IP X4	•
WEEE	•
UKCA	•

PDR 944 [SI]

Professional utluftningstørketrommel, dampoppvarmet  
med programmerbar styring M Touch Pro for størst mulig fleksibilitet.



EAN: 4002516443612 / Materialnummer: 11795860 /

Gammelt materialnummer: 52944005EU

I samsvar med maskindirektivet 2006/42/EF

