

PDR 922 HP [EL APDR 902]

Professional varmpumpetørketrommel inkl. effektiv varmpumpe APDR 902 med minimalt energiforbruk og uten kostbar montering av utluftningsrør.



- Trommelvolum 400.00 l , kapasitet 16.0 kg – 22.0 kg
- Unik skånsom behandling av tøyet – Skånetrommel
- Automatisk rengjøring av varmeveksler med en StreamClean-prosess
- 60 % lavere energiforbruk enn utluftningstørketromler*
- Fremtidstilpasset tilkoblingsmulighet via LAN og WiFi
- Fig. viser tørketrommel med varmpumpemodul (bestilles separat)

* Tørketromler med varmpumpe har inntil 60 % lavere energiforbruk enn utluftningstørketromler med elektrisk oppvarming.

EAN: 4002516443636 / Materialnummer: 11795880 / Gammelt materialnummer: 52922023EU

Modell og utførelse	
Modell	Frontmater
Serie	Performance Plus
Front	Rustfritt stål
Maksimal tekstilmengde ved et kapasitetsforhold på 1:25	16,0
Maksimal tekstilmengde ved et kapasitetsforhold på 1:18	22,0
Trommelvolum i l	400,00
Tørkesystem	Varmpumpe
Døråpning [Ø] i mm	520
Døråpningsvinkel i grader	180
Dørhengsel	til venstre
Dørhengsler, kan hengsles om	•
Skånetrommel av rustfritt stål	Ja
Bruk	
Egnet for hotell- og restaurantbransjen	•
Egnet for alders- og sykehjem	•
Egnet for Facility Management	•
Egnet for vaskeri	•
Egnet for fellesvaskerier og studentboliger	•
Egnet for rens av tekstiler	•
Egnet for vaskerier og renserier	•
Egnet for brann- og redningstjenesten	•
Egnet for stutier og ridesentre	•
Egnet for universiteter, skoler og barnehager	•
Egnet for sykehus	•
Egnet for idrettslag	•
Egnet for skjønnhetssalonger, velvære- og treningssentre	•
Egnet for lege- og tannlegekontorer	•
Egnet for den petrokjemiske industrien	•
Egnet for næringsmiddelindustrien	•
Egnet for fornøylesparker og feriesteder	•
Egnet for statlige/sosiale institusjoner	•
Effektdata	
Maksimal fordampningskapasitet i l/time	12,60
Spesifikt energiforbruk i kWh/kg	0,21
Programtid i min	42
Levetid i tørkesykluser	40000
Styring	
Styringstype	M Touch Pro
Programmeringsmulighet	Programmerbar
Programstyring	Restfuktighetsstyrt
Maks. startforvalgstid i t	24
Resttidsanvisning	•
Visning av programforløp	•
Displayspråk som kan stilles inn	•
Standard elektrotilkobling	
Oppvarmingstype	Varmpumpe med CleanStream
Elektrotilkobling	3N AC 400V 50HZ
Varmeeffekt elektrisk i kW	0,00

PDR 922 HP [EL APDR 902]

Professional varmepumpetørketrommel inkl. effektiv varmepumpe APDR 902 med minimalt energiforbruk og uten kostbar montering av utluftningsrør.



EAN: 4002516443636 / Materialnummer: 11795880 / Gammelt materialnummer: 52922023EU

Varmeeffekt varmepumpe i kW	16,00
Totaltilkobling i kW	6,00
Sikring i A	16
Mål og vekt tørketrommel	
Ytre mål, nettohøyde i mm	1400
Ytre mål, nettobredde i mm	906
Ytre mål, nettodybde i mm	1164
Ytre mål, bruttohøyde i mm	1526
Ytre mål, bruttbredde i mm	1090
Ytre mål, bruttdybde i mm	1254
Nettovekt i kg	180,2
Bruttovekt i kg	195
Maksimal gulvbelastning i N/m ²	2092
Mål/vekt varmepumpemodul	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	1370
Utvendig mål, nettobredde i mm	906
Utvendig mål, nettodybde i mm	426
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	1530
Nettovekt i kg	184,4
Utvendig mål, bruttbredde i mm	1000
Utvendig mål, bruttdybde i mm	800
Bruttovekt i kg	217,0
Maksimal gulvbelastning i N/m ²	1809
Utslippsverdier	
Lydtryknivå på arbeidsplassen	53 dB(A) re 20 µPa
Varmeavgivelse til rommet i Mj/t	4,70
Utstyr	
StreamClean (rengjøring av varmeveksler)	•
Intelligent trommelreversering	•
Aksial luftføring	•
Ekstra stort lofilter	•
PerfectDry	•
Softlift trommelribber	•
Kommunikasjonssjakt	•
Nødbryter	•
Maskinuavhengig tilbehør	•
Effektivitet og bærekraft	
Kjølemiddel	R450a
Drivhuspotensial kjølemiddel i kg CO ₂ e	605
Drivhuspotensial maskin i kg CO ₂ e	2299
Tilkoblingsmuligheter	
Betalingssystem (opsjon)	•
Optisk grensesnitt for servicetilgang	•
Toppbelastningsutkobling/energistyring (opsjon)	•
WiFi tørketrommel	•
Connector-boks	•
LAN-modul (opsjon)	•
Kapasiteter	
Vernemasker [antall]	16
Verneklær [antall]	3
Vernejakker [antall]	5

PDR 922 HP [EL APDR 902]

Professional varmpumpetørketrommel inkl. effektiv varmpumpe APDR 902 med minimalt energiforbruk og uten kostbar montering av utluftningsrør.



EAN: 4002516443636 / Materialnummer: 11795880 /
Gammelt materialnummer: 52922023EU

Syntetdyner [antall]	2
Syntetputer [antall]	3
Dundyner [antall]	2
Dunputer [antall]	4
Kluter, 22 g [antall]	364
Mopp, bomull, 40 cm [antall]	84
Mopp, bomull, 50 cm [antall]	73
Mopp, mikrofiber, 40 cm [antall]	133
Mopp, mikrofiber, 50 cm [antall]	94
Hestedekken, sommer [antall]	3
Normer, sertifisering, merking	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
IP-klassifisering IP X4	•
WEEE	•
UKCA	•
I samsvar med maskindirektivet 2006/42/EF	•