


## PFD 101 i

### Integrerte oppvaskmaskiner

for store oppvaskmengder i husholdninger, kantiner, kafeer og grovkjøkken.



- Kapasitet: 13 kuberter på kun 28 min\*
- 13 % lavere energiforbruk\*\*
- Alt helt tørt – AutoOpen-ekstra tørking
- Intuitiv betjening med oversiktlig panel
- Fleksibel plassering av oppvask for gode rengjøringsresultater

\* De angitte verdiene kan variere avhengig av forholdene på stedet (vanninntak temperatur / elektrotilkobling osv.).

\*\* Basert på ECO-programmet, sammenlignet med forrige modell.

EAN: 4002516446323 / Materialnummer: 11808130 /


Gammelt materialnummer: 61010111EP4

<b>Modell og utførelse</b>	
Konstruksjon	Integrerte oppvaskmaskiner
Serie	ProfiLine
Vaskesystem	Frontmatere – friskvann
Antall vaskenivåer	2
Front	Uten front
Sidevegger	Galvanisert
Panelfarge	CleanSteel
Minimal frontplatevekt i kg	4,0
Maksimal frontplatevekt i kg	11,0
<b>Bruk</b>	
Egnet for alders- og sykehjem	•
Egnet for pensjonater	•
Egnet for barnehager/SFO	•
Egnet for universiteter og skoler	•
Egnet for kontorer og byråer	•
Egnet for håndverksbransjen	•
Egnet for idrettslag	•
<b>Effektdata</b>	
Dokumentert effekt mot virus	•
Testet hygiene	•
Sirkulasjonspumpe, Qmaks. i l/min	75
Korteste programtid i min	28
Maksimal slutt skylingstemperatur i °C	82
Kapasitet kuvert/last	13
Levetid i vaskesykluser	12500
<b>Miele MOVE</b>	
Nettverkskompatibel med Miele MOVE	•
<b>Styring</b>	
Styringstype	Elektronisk styring
Programvalg	Programtaster
Maks. startforvalgstid i t	24
Resttidsanvisning	•
Oppvaskprogrammer [antall]	8
Visning av programforløp	•
Displayspråk som kan stilles inn	•
Sil-kontrollampe	•
<b>Standard elektrotilkobling</b>	
Elektrotilkobling	AC 230V 50HZ
Varmeeffekt i kW	3,00
Totaltilkobling i kW	3,20
Sikring i A	15-16
Lengde på nettkabelen i m	1,70
<b>Mulig spenningsvariant 1</b>	
Elektrotilkobling	AC 230V 50HZ
Varmeeffekt i kW	1,90
Totaltilkobling i kW	2,10
Sikring i A	10-16

## PFD 101 i

Integrerte oppvaskmaskiner

for store oppvaskmengder i husholdninger, kantiner, kafeer og grovkjøkken.



EAN: 4002516446323 / Materialnummer: 11808130 /


Gammelt materialnummer: 61010111EP4

<b>Vanntilkobling/-avløp</b>	
Kaldt- eller varmtvann [antall]	1
Nødvendig flytetrykk i bar	1,00-10,00
Avløpspumpe [DN]	22
Maksimal løftehøyde til avløpspumpe i cm	100
Integrert kalkfilter	•
Maksimal vannhardhet i mmol/l	6,50
Vannsikringssystem	Waterproofsystem
Lengde vanninntaksslange i cm	150
Lengde vannavløpsslange i cm	150
<b>Mål og vekt</b>	
Ytre mål, høyde i mm	805
Ytre mål, bredde i mm	598
Ytre mål, dybde i mm	570
Ytre mål, bruttohøyde i mm	970
Ytre mål, bruttbredde i mm	670
Ytre mål, bruttodybde i mm	690
Maskinkapasitet, høyde i mm	540
Maskinkapasitet, bredde i mm	510
Maskinkapasitet, dybde overkurv i mm	450
Maskinkapasitet, dybde underkurv i mm	450
Innlastingshøyde over gulv i mm	210
Påkrevd nisjebredde i mm	600
Nettovekt [kg]	46
Bruttovekt i kg	55
Maksimal gulvbelastning i N/m <sup>2</sup>	1000
<b>Utslippsverdier</b>	
Lydtryknivå på arbeidsplassen (LpA)	33 dB(A) re 20 µPa
Lydnivå (LwA)	0,0
<b>Programmer</b>	
Universal	•
Kort	•
Hygiene	•
Kaldt/Forskylling	•
Glass	•
Kunststoff	•
Energispar/ECO	•
Intensiv	•
<b>Kurvinnredning</b>	
Kurvutstyr ExtraComfort P	•
Fleksibel kurvinnredning FlexLine	•
FlexCare-glassholder [antall]	2
FlexCare-koppholder [antall]	1
Bestikkurv	•
Høydejusterbar overkurv	•
Kan kombineres med flaskekurven APFD 210	•

## PFD 101 i

### Integrerte oppvaskmaskiner

for store oppvaskmengder i husholdninger, kantiner, kafeer og grovkjøkken.



EAN: 4002516446323 / Materialnummer: 11808130 /  
Gammelt materialnummer: 61010111EP4

<b>Utstyr</b>	
Tørring	AutoOpen-ekstra tørring, Lengre tørring, Aktiv kondensløstørring
1 kombinert doseringsbeholder/dør for oppvaskmiddel i pulverform og glansmiddel	•
Vaskekammer i rustfritt stål av høy kvalitet	•
AutoClose	•
EcoFeedback	•
Brilliant GlassCare	•
Barnesikring	•
Sluttskyllingstemperatur som kan endres	•
Optisk grensesnitt	•
SmartStart	•
FlexiTimer med EcoStart	•
WiFi	•
<b>Effektivitet og bærekraft</b>	
Kapasiteten til ECO-programmet i antall kuverter	13
Energiklasse (A-G)	E
Energiforbruket til ECO-programmet per 100 vask i kWh	93
Vannforbruket til ECO-programmet per vask i l	12,0
Lydnivåklasse (A-D)	C
Lydnivå i dB(A)re1pW	46
Programtid for ECO-programmet i min	250
<b>Tilkoblingsmuligheter</b>	
Ekstern doseringsmodul for flytende oppvaskmiddel	•
<b>Normer, sertifisering, merking</b>	
CE	•
I samsvar med maskindirektivet 2006/42/EF	•
VDE	•
EMV radiostøybeskyttelse	•
DIN EN 17735	•
EN 1717	•