

## PFD 104 SCVi XXL

Fullintegrert oppvaskmaskin XXL med 3D-MultiFlex-skuff for store oppvaskmengder i husholdninger, kantiner, kafeer og grovkjøkken.



- Kapasitet: 14 kuverter på kun 28 min\*
- Fleksibel plassering av oppvask for gode rengjøringsresultater
- Automatisk døråpning ved å banke to ganger – Knock2open
- Alt helt tørt – AutoOpen-ekstra tørking
- Innovativ design og høy komfort – 3D MultiFlex-skuff

\* De angitte verdiene kan variere avhengig av forholdene på stedet (vanninntak temperatur / elektrotilkobling osv.).

EAN: 4002516446330 / Materialnummer: 11808140 / Gammelt materialnummer: 61010415EP4

Modell og utførelse	
Konstruksjon	Fullintegrerte oppvaskmaskiner
XXL-oppvaskmaskiner	•
Serie	ProfilLine
Vaskesystem	Frontmatere – friskvann
Antall vaskenivåer	2
Front	Uten front
Sidevegger	Galvanisert
Panelfarge	Obsidiansort
Bruk	
Egnet for alders- og sykehjem	•
Egnet for sykehus	•
Egnet for pensjonater	•
Egnet for barnehager/SFO	•
Egnet for universiteter og skoler	•
Egnet for kontorer og byråer	•
Egnet for private husholdninger	•
Egnet for håndverksbransjen	•
Egnet for idrettslag	•
Effektdata	
Dokumentert effekt mot virus	•
Testet hygiene	•
Sirkulasjonspumpe, Qmaks. i l/min	75
Korteste programtid i min	28
Maksimal slutt skylningstemperatur i °C	82
Kapasitet kuvert/last	14
Levetid i vaskesykluser	12500
Miele MOVE	
Nettverkskompatibel med Miele MOVE	•
Styring	
Styringstype	Elektronisk styring
Programvalg	Programtaster
Maks. startforvalg tid i t	24
Resttidsanvisning	•
Oppvaskprogrammer [antall]	8
Visning av programforløp	•
Displayspråk som kan stilles inn	•
Sil-kontrollampe	•
Standard elektrotilkobling	
Elektrotilkobling	AC 230V 50HZ
Varmeeffekt i kW	3,00
Totaltilkobling i kW	3,20
Sikring i A	15-16
Lengde på nettkabelen i m	1,70
Mulig spenningsvariant 1	
Elektrotilkobling	AC 230V 50HZ
Varmeeffekt i kW	1,90
Totaltilkobling i kW	2,10
Sikring i A	10-16

## PFD 104 SCVi XXL

Fullintegrert oppvaskmaskin XXL med 3D-MultiFlex-skuff

for store oppvaskmengder i husholdninger, kantiner, kafeer og grovkjøkken.



EAN: 4002516446330 / Materialnummer: 11808140 /  
Gammelt materialnummer: 61010415EP4

<b>Vanntilkobling/-avløp</b>	
Kaldt- eller varmtvann [antall]	1
Nødvendig flytetrykk i bar	1,00-10,00
Avløpspumpe [DN]	22
Maksimal løftehøyde til avløpspumpe i cm	100
Integrert kalkfilter	•
Maksimal vannhardhet i mmol/l	6,50
Vannsikringssystem	Waterproofsystem
Lengde vannintaksslange i cm	150
Lengde vannavløpsslange i cm	150
<b>Mål og vekt</b>	
Ytre mål, høyde i mm	845
Ytre mål, bredde i mm	598
Ytre mål, dybde i mm	550
Ytre mål, bruttohøyde i mm	960
Ytre mål, bruttbredde i mm	670
Ytre mål, bruttodybde i mm	700
Maskinkapasitet, høyde i mm	580
Maskinkapasitet, bredde i mm	510
Maskinkapasitet, dybde overkurv i mm	450
Maskinkapasitet, dybde underkurv i mm	450
Innlastingshøyde over gulv i mm	210
Påkrevd nisjebredde i mm	600
Nettovekt [kg]	51
Bruttovekt i kg	58
Maksimal gulvbelastning i N/m <sup>2</sup>	1000
<b>Utslippsverdier</b>	
Lydtrykknivå på arbeidsplassen (LpA)	33 dB(A) re 20 µPa
Lydnivå (LwA)	45,0
<b>Programmer</b>	
Universal	•
Kort	•
Hygiene	•
Kaldt/Forskylling	•
Glass	•
Kunststoff	•
Energispar/ECO	•
Intensiv	•
<b>Kurvinnredning</b>	
Kurvutstyr MaxiComfort P	•
Fleksibel kurvinnredning FlexLine	•
FlexCare-glassholder [antall]	4
FlexCare-koppholder [antall]	2
Høydejusterbar overkurv	•
Patentert 3D-MultiFlex-skuff	•
<b>Utstyr</b>	
Tørring	Lengre tørring, AutoOpen-ekstra tørring, Aktiv kondensløstørring
1 kombinert doseringsbeholder/dør for oppvaskmiddel i pulverform og glansmiddel	•

## PFD 104 SCVi XXL

Fullintegrert oppvaskmaskin XXL med 3D-MultiFlex-skuff

for store oppvaskmengder i husholdninger, kantiner, kafeer og grovkjøkken.



EAN: 4002516446330 / Materialnummer: 11808140 /

Gammelt materialnummer: 61010415EP4

Vaskekammer i rustfritt stål av høy kvalitet

BrilliantLight

Knock2open

AutoClose

EcoFeedback

Brilliant GlassCare

Sluttskyllestemperatur som kan endres

Optisk grensesnitt

SmartStart

FlexiTimer med EcoStart

WiFi

### Effektivitet og bærekraft

Kapasiteten til ECO-programmet i antall kuverter

14

Energiklasse (A-G)

E

Energiforbruket til ECO-programmet per 100 vask i kWh

95

Vannforbruket til ECO-programmet per vask i l

12,0

Lydnivåklasse (A-D)

C

Lydnivå i dB(A)re1pW

45

Programtid for ECO-programmet i min

250

### Tilkoblingsmuligheter

Ekstern doseringsmodul for flytende oppvaskmiddel

•

### Normer, sertifisering, merking

CE

•

I samsvar med maskindirektivet 2006/42/EF

•

VDE

•

EMV radiostøybeskyttelse

•

DIN EN 17735

•

EN 1717

•