

WCD030 WCS 8kg

W1 Vaskemaskin frontmater:

A | 8 kg | 1400 o/min | Strykeklart | CapDosing | Skånetrommel



- Testet for 20 års perfekt tøypleie
- Energibesparelse i beste energiklasse A
- Tillegget Strykeklart gir færre krøller og sparer inntil 50 % tid og innsats
- Eksklusivt CapDosing-sortiment for ulike tekstiler og flekker
- Vår skånetrommel sørger for at tekstilene forblir i plettfri stand

EAN: 4002516467083 / Materialnummer: 11811470 /
Gammelt materialnummer: 11CD0301NDS

Konstruksjon	
Kan settes i søyle	•
Side-by-side	•
Kan plasseres under benk	•
Dørhengsel	til høyre
Type	
Produktmerke	W1 Chrome Edition
Frontmater	•
Sentrifugering	
Maks. sentrifugehastighet	1400
Skyllestopp	•
Funksjon «uten sentrifugering»	•
Design	
Farge på produktet	Lotushvit
Panelfarge	Lotushvit
Dørdesign	Grafitgrå perlefinish
Farge på dreiebryter	Lotushvit
Panelutførelse	skrått
Betjeningstype	Dreiebryter
Display	DirectSensor hvit, 7-segment
Rengjørings effekt	
Porsjonsriktig dosering CapDosing	•
Skånsom behandling av tøyet	
Skånetrommel	•
Kapasitet i kg	8,0
Betjeningskomfort	
Startforvalg opptil 24 t	•
Resttidsanvisning	•
AutoClean vaskemiddelbeholder	•
AddLoad	•
Effektivitet og bærekraft	
Energi klasse (A-G)	A
Vektet energibruk i kWt per 100 driftssykluser for vaskesyklusen	47
Vektet vannforbruk i l per driftssyklus	47
Sentrifugeringsklasse	B
Lydnivåklasse (ved sentrifugering)	A
Lydnivå ved sentrifugering i dB(A) re 1 pW	72
Varighet på programmet «ECO 40-60» ved nominell kapasitet	219
Effektforbruk i avslått tilstand i W	0,30
Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»	•
Mengdeautomatikk	•
Skumregulering	•
Profesjonell Eco-motor	•
Vaskeprogrammer	
Bomull	•
Lettstelt	•
Finvask	•
Skjorter	•

WCD030 WCS 8kg

W1 Vaskemaskin frontmater:

A | 8 kg | 1400 o/min | Strykeklart | CapDosing | Skånetrommel



EAN: 4002516467083 / Materialnummer: 11811470 /

Gammelt materialnummer: 11CD0301NDS

Ull (håndvask)	•
Express 20	•
Mørkt tøy/Denim	•
Outdoor	•
Impregnering	•
Kun skylling/stivelse	•
Pumpe/Sentrifugering	•
ECO 40-60	•
Tillegg vask	
Kort	•
Forvask	•
Høyere vannstand	•
Ekstra skylling	•
Strykeklart	•
Varselsignal	•
Sikkerhet	
Vannsikringssystem	Watercontrol-System
Barnesikring	•
PIN-kode	•
Optisk grensesnitt	•
Tekniske data	
Mål i mm (bredde)	596
Mål i mm (høyde)	850
Mål i mm (dybde)	636
Produktdybde med åpnet dør i mm	1054
Maskindybde i mm uten dør (for plassering under benk)	600
Vekt i kg	80
Total tilkoblingsverdi i kW	2,10-2,40
Spenning i V	220-240
Sikring i A	10
Frekvens i Hz	50
Lengde på elektrisk ledning i m	2

WCD030 WCS 8kg

W1 Vaskemaskin frontmater:

A | 8 kg | 1400 o/min | Strykeklart | CapDosing | Skånetrommel



W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm