

## PW 6163 [EL MF]

Hygienevaskemaskin, elektrisk oppvarmet

Barrierevaskemaskin for helseinstitusjoner og andre steder m. høye hygienekrav.



- Trommelvolum 160 l, kapasitet 16.0 kg
- Praktisk flytende dosering & spesialdesinfeksjonsprogrammer \*\*\*
- Skånsom tekstilbehandling med Miele's skånetrommel
- Svært effektiv – lavt vann- og energiforbruk
- Optimale sentrifugeringsresultater – restfuktighet 46 %\*\*\*, g-faktor 400

\* Doseringsmodulen for flytende vaskemidler er utstyrt med en ekstra kaldtvannstilkobling så det blir enklere å tilføre flytende midler.

\*\* Hygiene-vaskemaskinen har ingen vaskemiddelbeholder ettersom doseringen skjer via den innebygde doseringsmodulen.

\*\*\* Restfuktighet basert på bruk av varmt vann i siste skylling.


EAN: 4002516446910 / Materialnummer: 11812770 /  
Gammelt materialnummer: 51616309ZER

Modell og utførelse	
Modell	Hygiene-vaskemaskin
Serie	Professional
Front	Jerngrå
Kapasitetsforhold	1:10
Tekstilmengde i kg	16,0
Trommelvolum i l	160
Døråpning [B x H] i mm ren side	352
Døråpning [H] i mm ren side	366
Døråpning [B] i mm uren side	352
Døråpning [H] i mm uren side	366
Døråpningsvinkel i grader	153
Vedlikeholdsfri motor med frekvensomformer	•
Skånetrommel av rustfritt stål	•
Bruk	
Egnet for bo- og omsorgssentre	•
Egnet for Facility Management	•
Egnet for vaskerier og renserier	•
Egnet for brann- og redningstjenesten	•
Egnet for sykehus	•
Effektdata	
Dokumentert effekt mot virus	•
Testet hygiene	•
Spesifikt vannforbruk i l/kg ved tilkobling til varmtvann	9,63
Spesifikt energiforbruk ved tilkobling til varmtvann i kWh/kg	0,13
Programtid i min ved tilkobling til kaldtvann	63
Programtid i min ved tilkobling til varmtvann	55
Restfuktighet ved kald skylling i %	48
Restfuktighet ved varm skylling i %	46
Sentrifugehastighet i o/min	1025
g-kraft	400
Testede driftstimer	30000
Styring	
Styringstype	Profitronic M
Programmeringsmulighet	Kan programmeres fritt
Maks. startforvalgstid i t	Kan velges fritt
Resttidsanvisning	•
Visning av programforløp	•
Displayspråk som kan stilles inn	•
Grunn-/målgruppeprogrammer	
Grunnprogrammer	•
Programmer for hotell- og restaurantbransjen	•
Programmer for alders- og sykehjem	•
Programmer for Facility Management	•
Programmer for rens av tekstiler	•
Programmer for håndverksbedrifter	•
Programmer for brann- og redningstjenesten	•

## PW 6163 [EL MF]

Hygienevaskemaskin, elektrisk oppvarmet

Barrierevaskemaskin for helseinstitusjoner og andre steder m. høye hygienekrav.



EAN: 4002516446910 / Materialnummer: 11812770 /


Gammelt materialnummer: 51616309ZER

Programmer for stutterier og ridesentre	•
Programmer for sykehus	•
Programmer for skjønnhetssalonger, SPA og treningsentre	•
<b>Dosering</b>	
Doseringsmodul for flytende middel	•
Maksimalt tilkoblingsmuligheter for doseringspumper [antall]	12
Nivåsensor	•
<b>Standard elektrotilkobling</b>	
Oppvarmingstype	Elektro
Elektrotilkobling	3N AC 400V 50/60HZ
Varmeeffekt i kW	15,00
Totaltilkobling i kW	18,00
Sikring i A	25
<b>Vanntilkobling/-avløp</b>	
Kaldtvann [antall]	2x 1/2" med 3/4" forskruring
Varmtvann [antall]	1x 1/2" med 3/4" forskruring
Hardt vann [antall]	2 x 1/2" med 3/4" forskruring
Avløpsventil	DN 70
<b>Mål og vekt</b>	
Ytre mål, nettohøyde i mm	1718
Ytre mål, nettobredde i mm	1153
Ytre mål, nettodybde i mm	1070
Ytre mål, bruttohøyde i mm	1800
Ytre mål, bruttbredde i mm	1310
Ytre mål, bruttdybde i mm	1138
Nettvekt i kg	630,0
Bruttvekt i kg	648
Maksimal gulvbelastning i N	7479
<b>Utslippsverdier</b>	
Lydtryknivå på arbeidsplassen	70 dB(A) re 20 µPa
Varmeavgivelse til rommet i MJ/h	6,50
<b>Utstyr</b>	
Patentert forhåndssentrifugering	•
Klargjøring av kluter	•
Ubalanseovervåkning	•
Temperaturovervåkning	•
To kontrollamper på ren side	•
Automatisk trommelposisjonering og -låsing	•
Spesial-varmeelement	•
Mengdeautomatikk +	•
Gjennomstrømningsmåler (opsjon)	•
Kommunikasjonssjakt	•
Effektiv sentrifugering	•
Nødbryter	•
Maskinuavhengig tilbehør	•

## PW 6163 [EL MF]

Hygienevaskemaskin, elektrisk oppvarmet

Barrierevaskemaskin for helseinstitusjoner og andre steder m. høye hygienekrav.



EAN: 4002516446910 / Materialnummer: 11812770 /

Gammelt materialnummer: 51616309ZER

### Energieffektivitet

Resirkuleringsgrad i %	95
------------------------	----

### Tilkoblingsmuligheter

Optisk grensesnitt for servicetilgang	•
---------------------------------------	---

Grensesnittmodul RS 232 (opsjon)	•
----------------------------------	---

Toppbelastningsutkobling / energistyring	•
--	---

Registrering av driftsdata	•
----------------------------	---

Vanngjenvinning (opsjon)	•
--------------------------	---

### Kapasiteter

Syntedyner [antall]	2
---------------------	---

Syntetputer [antall]	4
----------------------	---

Dundyner [antall]	2
-------------------	---

Dunputer [antall]	4
-------------------	---

Kluter, 22 g [antall]	365
-----------------------	-----

Mopp, bomull, 40 cm/190 g [antall]	84
------------------------------------	----

Mopp, bomull, 50 cm/220 g [antall]	73
------------------------------------	----

Mopp, mikrofiber, 40 cm/120 g [antall]	133
--	-----

Mopp, mikrofiber, 50 cm/170 g [antall]	94
--	----

### Normer, sertifisering, merking

CE	•
----	---

VDE-EMC	•
---------	---

VDE	•
-----	---

IP-klassifisering IP X4	•
-------------------------	---

WEEE	•
------	---

I samsvar med maskindirektivet 2006/42/EF	•
---	---