

PW 6163 [EL WEK MF WI]

Hygienevaskemaskin med veiesokkel, elektrisk oppvarmet

Barrierevaskemaskin for helseinstitusjoner og andre steder m. høye hygienekrav.



- Trommelvolum 160 l, kapasitet 16.0 kg
- Praktisk flytende dosering & spesialdesinfeksjonsprogrammer*
- Kvalitet – Skånetrommel, fronter i rustfritt stål og prøvetaking
- Svært effektiv med lavt forbruk og utkobling ved toppbelastning
- Optimale sentrifugeringsresultater – restfuktighet 46 %**, g-faktor 400

* Doseringsmodulen for flytende vaskemidler er utstyrt med en ekstra kaldtvannstilkobling så det blir enklere å tilføre flytende midler.

** Restfuktighet basert på bruk av varmt vann i siste skylling.

EAN: 4002516446927 / Materialnummer: 11812790 /
Gammelt materialnummer: 51616314ZER

Konstruksjon og utførelse	
Modell	Hygiene-vaskemaskin
Serie	Professional
Front	Rustfritt stål
Kapasitetsforhold	1:10
Tekstmengde i kg	16,0
Trommelvolum i l	160
Døråpning [B x H] i mm ren side	352
Døråpning [H] i mm ren side	366
Døråpning [B] i mm uren side	352
Døråpning [H] i mm uren side	366
Døråpningsvinkel i grader	153
Vedlikeholdsfri motor med frekvensomformer	•
Skånetrommel	•
Bruk	
Egnet for Facility Management	•
Egnet for vaskerier og renserier	•
Egnet for brann- og redningstjenesten	•
Egnet for sykehus	•
Effektdata	
Spesifikt vannforbruk i l/kg ved tilkobling til varmtvann	9,63
Spesifikt energiforbruk ved tilkobling til varmtvann i kWh/kg	0,13
Programtid i min ved tilkobling til kaldtvann	63
Programtid i min ved tilkobling til varmtvann	55
Restfuktighet ved kald skylling i %	48
Restfuktighet ved varm skylling i %	46
Sentrifugehastighet i o/min	1025
g-kraft	400
Testede driftstimer	30000
Styring	
Styringstype	Profitronic M
Programmeringsmulighet	Kan programmeres fritt
Maks. startforvalg tid i t	Kan velges fritt
Resttidsanvisning	•
Visning av programforløp	•
Displayspråk som kan stilles inn	•
Grunn-/målgruppeprogrammer	
Grunnprogrammer	•
Programmer for hotell- og restaurantbransjen	•
Programmer for alders- og sykehjem	•
Programmer for Facility Management	•
Programmer for rens av tekstiler	•
Programmer for håndverksbedrifter	•
Programmer for brann- og redningstjenesten	•
Programmer for stutierier og ridesentre	•
Programmer for sykehus	•
Programmer for skjønnhetssalonger, SPA og treningscentre	•
Dosering	
Vaskemiddelbeholder	4 kamre

PW 6163 [EL WEK MF WI]

Hygienevaskemaskin med veiesokkel, elektrisk oppvarmet

Barrierevaskemaskin for helseinstitusjoner og andre steder m. høye hygienekrav.



EAN: 4002516446927 / Materialnummer: 11812790 /

Gammelt materialnummer: 51616314ZER

Doseringsmodul for flytende middel	•
Maksimal tilkoblingsmuligheter for doseringspumper [antall]	12
Nivåsensor	•
Standard elektrotilkobling	
Oppvarmingstype	Elektro
Elektrotilkobling	3N AC 400V 50/60HZ
Varmeeffekt i kW	15,00
Totaltilkobling i kW	18,00
Sikring i A	25
Vanntilkobling/-avløp	
Kaldtvann [antall]	2x 1/2" med 3/4" forskruing
Varmtvann [antall]	1x 1/2" med 3/4" forskruing
Avløpsventil	DN 70
Mål og vekt	
Ytre mål, nettohøyde i mm	1718
Ytre mål, nettobredde i mm	1153
Ytre mål, nettodybde i mm	1070
Ytre mål, bruttohøyde i mm	1800
Ytre mål, bruttbredde i mm	1310
Ytre mål, bruttdybde i mm	1138
Nettovekt i kg	660,2
Bruttovekt i kg	699
Maksimal gulvbelastning i N	7479
Utslippsverdier	
Lydtryknivå på arbeidsplassen	70 dB(A) re 20 µPa
Varmeavgivelse til rommet i Mj/t	6,50
Utstyr	
Patentert forhåndssentrifugering	•
Klargjøring av kluter	•
Ubalanseovervåkning	•
Temperaturovervåkning	•
2. Display på ren side	•
Tappekran for avløpsvann	•
Automatisk trommelposisjonering og -låsing	•
Spesial-varmeelement	•
Mengdeautomatikk +	•
Gjennomstrømningsmåler (opsjon)	•
Veiesokkel	•
Kommunikasjonssjakt	•
Nødbryter	•
Maskinuavhengig tilbehør	•
Effektivitet & bærekraft	
Resirkuleringsgrad i %	95
Tilkoblingsmuligheter	
Optisk grensesnitt for servicetilgang	•
Grensesnittmodul RS 232 (opsjon)	•
Toppbelastningsutkobling/energistyring	•
Registrering av driftsdata	•

PW 6163 [EL WEK MF WI]

Hygienevaskemaskin med veiesokkel, elektrisk oppvarmet

Barrierevaskemaskin for helseinstitusjoner og andre steder m. høye hygienekrav.



EAN: 4002516446927 / Materialnummer: 11812790 /

Gammelt materialnummer: 51616314ZER

Vanngjenvinning (opsjon) •

Kapasiteter

Syntetdyner [antall]	2
Syntetputer [antall]	4
Dundyner [antall]	2
Dunputer [antall]	4
Mopp, bomull, 40 cm/190 g [antall]	84
Mopp, bomull, 50 cm/220 g [antall]	73
Mopp, mikrofiber, 40 cm/120 g [antall]	133
Mopp, mikrofiber, 50 cm/170 g [antall]	94

Normer, sertifisering, merking

CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
IP-klassifisering IP X4	•
WEEE	•
I samsvar med maskindirektivet 2006/42/EF	•