

PW 6241 [EL]

Vaskemaskin, elektrisk oppvarmet med programmerbar styring for maksimal fleksibilitet.



- Trommelvolum 240 l, kapasitet 24.0 kg
- Stort programutvalg – brukerspesifikke vaskeprogrammer
- Skånsom tekstilbehandling med Miele's skånetrommel
- Svært effektiv – lavt vann- og energiforbruk
- Optimale sentrifugeringsresultater – restfuktighet 43 %*, g-faktor 541

* Restfuktighet basert på bruk av varmt vann i siste skylling.

EAN: 4002516447061 / Materialnummer: 11813680 / Gammelt materialnummer: 51624106ZER

Modell og utførelse	
Modell	Frontmater
Serie	Professional
Front	Rustfritt stål
Panelfarge	Rustfritt stål
Kapasitetsforhold	1:10
Tekstilmengde i kg	24,0
Trommelvolum i l	240
Døråpning [Ø] i mm	430
Døråpningsvinkel i grader	180
Dørhengsel	til høyre
Vedlikeholdsfri motor med frekvensomformer	•
Skånetrommel av rustfritt stål	•
Bruk	
Egnet for hotell- og restaurantbransjen	•
Egnet for bo- og omsorgssentre	•
Egnet for Facility Management	•
Egnet for rens av tekstiler	•
Egnet for vaskerier og renserier	•
Egnet for brann- og redningstjenesten	•
Egnet for stutier og ridesentre	•
Egnet for universiteter, skoler og barnehager	•
Egnet for sykehus	•
Egnet for idrettslag	•
Egnet for skjønnhetssalonger, velvære- og treningssentre	•
Effektdata	
Dokumentert effekt mot virus	•
Testet hygiene	•
Spesifikt vannforbruk i l/kg ved tilkobling til kaldtvann	9,00
Spesifikt energiforbruk i kWh/kg ved tilkobling til kaldtvann	0,26
Spesifikt vannforbruk i l/kg ved tilkobling til varmtvann	8,80
Spesifikt energiforbruk ved tilkobling til varmtvann i kWh/kg	0,10
Vannforbruk i l ved tilkobling til kaldtvann	216,0
Energiforbruk i kWh ved tilkobling til kaldtvann	6,24
Programtid i min ved tilkobling til kaldtvann	60
Vannforbruk i l ved tilkobling til varmtvann	211,0
Energiforbruk i kWh ved tilkobling til varmtvann	2,40
Programtid i min ved tilkobling til varmtvann	49
Vannforbruk i ECO-program i l ved tilkobling til kaldtvann	212,3
Energiforbruk i ECO-program i kWh ved tilkobling til kaldtvann	5,04
Programtid i ECO-program i min ved tilkobling til kaldtvann	46
Vannforbruk i ECO-program i l ved tilkobling til varmtvann	212,5
Energiforbruk i ECO-program i kWh ved tilkobling til varmtvann	1,44
Programtid i ECO-program i min ved tilkobling til varmtvann	36
Restfuktighet ved kald skylling i %	46

PW 6241 [EL]

Vaskemaskin, elektrisk oppvarmet med programmerbar styring for maksimal fleksibilitet.



EAN: 4002516447061 / Materialnummer: 11813680 / Gammelt materialnummer: 51624106ZER

Restfuktighet ved varm skylling i %	43
Sentrifugehastighet i o/min	1100
g-kraft	541
Testede driftstimer	30000
Styring	
Styringstype	Profitronic M
Programmeringsmulighet	Kan programmeres fritt
Maks. startforvalgstid i t	Kan velges fritt
Resttidsanvisning	•
Visning av programforløp	•
Displayspråk som kan stilles inn	•
Grunn-/målgruppeprogrammer	
Grunnprogrammer	•
Programmer for hotell- og restaurantbransjen	•
Programmer for alders- og sykehjem	•
Programmer for Facility Management	•
Programmer for rens av tekstiler	•
Programmer for håndverksbedrifter	•
Programmer for brann- og redningstjenesten	•
Programmer for stutrier og ridesentre	•
Programmer for sykehus	•
Programmer for idrettslag	•
Programmer for skjønnhetssalonger, SPA og treningssentre	•
Dosering	
Vaskemiddelbeholder	3 kamre
Doseringsmodul for flytende middel (opsjon)	•
Maksimale tilkoblingsmuligheter for doseringspumper [antall]	12
Nivåsensor	•
Standard elektrotilkobling	
Oppvarmingstype	Elektro
Elektrotilkobling	3 AC 220-240V 50-60HZ
Varmeeffekt i kW	24,00
Totaltilkobling i kW	25,00
Sikring i A	80
Mulig spenningsvariant 1	
Elektrotilkobling	3 AC 208V 60HZ
Varmeeffekt i kW	19,00
Totaltilkobling i kW	20,00
Sikring i A	70
Vanntilkobling/-avløp	
Kaldtvann [antall]	2x 1/2" med 3/4" forskruing
Varmtvann [antall]	1x 1/2" med 3/4" forskruing
Hardt vann [antall]	2 x 1/2" med 3/4" forskruing
Avløpsventil	DN 70

PW 6241 [EL]

Vaskemaskin, elektrisk oppvarmet med programmerbar styring for maksimal fleksibilitet.

EAN: 4002516447061 / Materialnummer: 11813680 / Gammelt materialnummer: 51624106ZER

Mål og vekt	
Ytre mål, nettohøyde i mm	1643
Ytre mål, nettobredde i mm	1089
Ytre mål, nettodybde i mm	1250
Ytre mål, bruttohøyde i mm	1700
Ytre mål, bruttbredde i mm	1336
Ytre mål, bruttdybde i mm	1530
Nettovekt i kg	672,0
Bruttovekt i kg	723
Maksimal gulvbelastning i N	9167
Utslippsverdier	
Lydtrykknivå på arbeidsplassen	78 dB(A) re 20 µPa
Varmeavgivelse til rommet i MJ/h	4,70
Utstyr	
Patentert forhåndssentrifugering	•
Klargjøring av kluter	•
Ubalanseovervåkning	•
Temperaturovervåkning	•
Spesial-varmeelement	•
Mengdeautomatikk +	•
Gjennomstrømningsmåler (opsjon)	•
Kommunikasjonssjakt	•
Effektiv sentrifugering	•
Nødbryter	•
Maskinuavhengig tilbehør	•
Energieffektivitet	
Resirkuleringsgrad i %	96
Tilkoblingsmuligheter	
Betalingsystem (opsjon)	•
Optisk grensesnitt for servicetilgang	•
Grensesnittmodul RS 232 (opsjon)	•
Toppbelastningsutkobling / energistyring (opsjon)	•
Registrering av driftsdata	•
Vanngjenvinning (opsjon)	•
Kapasiteter	
Vernemasker [antall]	19
Verneklær [antall]	4
Vernejakker [antall]	6
Kjemikaliedresser [antall]	4
Syntetdyner [antall]	3
Syntetputer [antall]	6
Dundyner [antall]	3
Dunputer [antall]	6
Kluter, 22 g [antall]	546
Mopp, bomull, 40 cm/190 g [antall]	126
Mopp, bomull, 50 cm/220 g [antall]	109
Mopp, mikrofiber, 40 cm/120 g [antall]	200
Mopp, mikrofiber, 50 cm/170 g [antall]	141

PW 6241 [EL]

Vaskemaskin, elektrisk oppvarmet
med programmerbar styring for maksimal fleksibilitet.



EAN: 4002516447061 / Materialnummer: 11813680 /

Gammelt materialnummer: 51624106ZER

Hestedekken, sommer [antall] 4

Normer, sertifisering, merking

CE

•

VDE-EMC

•

VDE

•

IP-klassifisering IP X4

•

UKCA

•

WEEE

•

I samsvar med maskindirektivet 2006/42/EF

•