

PW 6241 [EL SOM WEK MF]

Vaskemaskin, elektrisk oppvarmet

spesielt for marine behov, vaskemiddelbeholder, doseringsmodul for flyt. midler.



- Trommelvolum 240 l, kapasitet 24,0 kg
- Stort programutvalg – brukerspesifikke vaskeprogrammer
- Svært effektiv – lavt vann- og energiforbruk
- Skånsom tekstilbehandling med Miele's skånnetrommel
- Optimale sentrifugeringsresultater – restfuktighet 43 %, g-faktor 541

* Restfuktighet basert på bruk av varmt vann i siste skylling.

EAN: 4002516447344 / Materialnummer: 11813830 /

Gammelt materialnummer: 51624117SOM

Modell og utførelse	
Modell	Frontmater
Serie	Professional
Front	Rustfritt stål
Panelfarge	Rustfritt stål
Kapasitetsforhold	1:10
Tekstilmengde i kg	24,0
Trommelvolum i l	240
Døråpning [Ø] i mm	430
Døråpningsvinkel i grader	180
Dørhengsel	til høyre
Vedlikeholdsfri motor med frekvensomformer	•
Skånnetrommel	•
Bruk	
Egnet for bruk i maritim bransje	•
Effektdata	
Dokumentert effekt mot virus	•
Testet hygiene	•
Spesifikt vannforbruk i l/kg ved tilkobling til kaldtvann	9,00
Spesifikt energiforbruk i kWh/kg ved tilkobling til kaldtvann	0,26
Spesifikt vannforbruk i l/kg ved tilkobling til varmtvann	8,80
Spesifikt energiforbruk ved tilkobling til varmtvann i kWh/kg	0,10
Vannforbruk i l ved tilkobling til kaldtvann	216,0
Energiforbruk i kWh ved tilkobling til kaldtvann	6,24
Programtid i min ved tilkobling til kaldtvann	60
Vannforbruk i l ved tilkobling til varmtvann	211,0
Energiforbruk i kWh ved tilkobling til varmtvann	2,40
Programtid i min ved tilkobling til varmtvann	49
Vannforbruk i ECO-program i l ved tilkobling til kaldtvann	212,3
Energiforbruk i ECO-program i kWh ved tilkobling til kaldtvann	5,04
Programtid i ECO-program i min ved tilkobling til kaldtvann	46
Vannforbruk i ECO-program i l ved tilkobling til varmtvann	212,5
Energiforbruk i ECO-program i kWh ved tilkobling til varmtvann	1,44
Programtid i ECO-program i min ved tilkobling til varmtvann	36
Restfuktighet ved kald skylling i %	46
Restfuktighet ved varm skylling i %	43
Sentrifugehastighet i o/min	1100
g-kraft	541
Testede driftstimer	30000
Styring	
Styringstype	Profitronic M
Programmeringsmulighet	Kan programmeres fritt
Maks. startforvalg i t	Kan velges fritt
Resttidsanvisning	•
Visning av programforløp	•
Displayspråk som kan stilles inn	•
Grunn-/målgruppeprogrammer	
Grunnprogrammer	•

PW 6241 [EL SOM WEK MF]

Vaskemaskin, elektrisk oppvarmet

spesielt for marine behov, vaskemiddelbeholder, doseringsmodul for flyt. midler.



EAN: 4002516447344 / Materialnummer: 11813830 /

Gammelt materialnummer: 51624117SOM

Programmer for hotell- og restaurantbransjen	•
Programmer for alders- og sykehjem	•
Programmer for Facility Management	•
Programmer for rens av tekstiler	•
Programmer for håndverksbedrifter	•
Programmer for brann- og redningstjenesten	•
Programmer for stutterier og ridesentre	•
Programmer for sykehus	•
Programmer for idrettslag	•
Programmer for skjønnhetssalonger, SPA og treningsentre	•

Dosering

Vaskemiddelbeholder	3 kamre
Doseringsmodul for flytende middel	•
Maksimal tilkoblingsmuligheter for doseringspumper [antall]	12
Nivåsensor	•

Standard elektrotilkobling

Oppvarmingstype	Elektro
Elektrotilkobling	3 AC 380-415V 50-60HZ
Varmeeffekt i kW	24,00
Totaltilkobling i kW	25,00
Sikring i A	50

Vanntilkobling/-avløp

Kaldtvann [antall]	3x 1/2" med 3/4" forskruring
Varmtvann [antall]	1x 1/2" med 3/4" forskruring
Avløpsventil	DN 70

Mål og vekt

Ytre mål, nettohøyde i mm	1643
Ytre mål, nettobredde i mm	1089
Ytre mål, nettodybde i mm	1250
Ytre mål, bruttohøyde i mm	1700
Ytre mål, bruttbredde i mm	1336
Ytre mål, bruttdybde i mm	1530
Nettovekt i kg	648,0
Bruttovekt i kg	699
Maksimal gulvbelastning i N/m ²	8931

Utslippsverdier

Lydtrykknivå på arbeidsplassen	78 dB(A) re 20 µPa
Varmeavgivelse til rommet i Mj/t	4,70

Utstyr

Patentert forhåndssentrifugering	•
Klargjøring av kluter	•
Ubalanseovervåkning	•
Temperaturovervåkning	•
Spesial-varmeelement	•
Mengdeautomatikk +	•
Gjennomstrømningsmåler (opsjon)	•
Kommunikasjonssjakt	•
Nødbryter	•

PW 6241 [EL SOM WEK MF]

Vaskemaskin, elektrisk oppvarmet

spesielt for marine behov, vaskemiddelbeholder, doseringsmodul for flyt. midler.



EAN: 4002516447344 / Materialnummer: 11813830 /

Gammelt materialnummer: 51624117SOM

Maskinuahengig tilbehør

•

Effektivitet og bærekraft

Resirkuleringsgrad i %

96

Tilkoblingsmuligheter

Betalingsystem (opsjon)

•

Optisk grensesnitt for servicetilgang

•

Grensesnittmodul RS 232 (opsjon)

•

Toppbelastningsutkobling/energistyring (opsjon)

•

Registrering av driftsdata

•

Vangjenvinning (opsjon)

•

Kapasiteter

Vernemasker [antall]

19

Verneklær [antall]

4

Vernejakker [antall]

6

Kjemikaliedresser [antall]

4

Syntedyner [antall]

3

Syntetputer [antall]

6

Dundyner [antall]

3

Dunputer [antall]

6

Kluter, 22 g [antall]

546

Mopp, bomull, 40 cm/190 g [antall]

126

Mopp, bomull, 50 cm/220 g [antall]

109

Mopp, mikrofiber, 40 cm/120 g [antall]

200

Mopp, mikrofiber, 50 cm/170 g [antall]

141

Hestedekken, sommer [antall]

4

Normer, sertifisering, merking

CE

•

VDE

•

IP-klassifisering IP X4

•

UKCA

•

WEEE

•

RCM

•

EAC

•

I samsvar med maskindirektivet 2006/42/EF

•