

PW 6321 [EL SOM WEK MF]

Vaskemaskin, elektrisk oppvarmet

spesielt for marine behov, vaskemiddelbeholder, doseringsmodul for flyt. midler.



EAN: 4002516447429 / Materialnummer: 11813970 /

Gammelt materialnummer: 51632105SOM

<b>Modell og utførelse</b>	
Modell	Frontmater
Serie	Professional
Front	Rustfritt stål
Panelfarge	Rustfritt stål
Kapasitetsforhold	1:10
Tekstilmengde i kg	32,0
Trommelvolum i l	320
Døråpning [Ø] i mm	430
Døråpningsvinkel i grader	180
Dørhengsel	til høyre
Vedlikeholdsfri motor med frekvensomformer	•
Skånetrommel	•
<b>Bruk</b>	
Egnet for bruk i maritim bransje	•
<b>Effektdata</b>	
Dokumentert effekt mot virus	•
Testet hygiene	•
Spesifikt vannforbruk i l/kg ved tilkobling til kaldtvann	9,00
Spesifikt energiforbruk i kWh/kg ved tilkobling til kaldtvann	0,25
Spesifikt vannforbruk i l/kg ved tilkobling til varmtvann	8,80
Spesifikt energiforbruk ved tilkobling til varmtvann i kWh/kg	0,10
Vannforbruk i l ved tilkobling til kaldtvann	288,0
Energiforbruk i kWh ved tilkobling til kaldtvann	8,00
Programtid i min ved tilkobling til kaldtvann	61
Vannforbruk i l ved tilkobling til varmtvann	281,6
Energiforbruk i kWh ved tilkobling til varmtvann	3,20
Programtid i min ved tilkobling til varmtvann	49
Vannforbruk i ECO-program i l ved tilkobling til kaldtvann	281,6
Energiforbruk i ECO-program i kWh ved tilkobling til kaldtvann	6,20
Programtid i ECO-program i min ved tilkobling til kaldtvann	47
Vannforbruk i ECO-program i l ved tilkobling til varmtvann	284,8
Energiforbruk i ECO-program i kWh ved tilkobling til varmtvann	1,60
Programtid i ECO-program i min ved tilkobling til varmtvann	37
Restfuktighet ved kald skylning i %	50
Restfuktighet ved varm skylning i %	47
Sentrifugehastighet i o/min	1000
g-kraft	447
Testede driftstimer	30000
<b>Styring</b>	
Styringstype	Profitronic M
Programmeringsmulighet	Kan programmeres fritt
Maks. startforvalg tid i t	Kan velges fritt
Resttidsanvisning	•
Visning av programforløp	•
Displayspråk som kan stilles inn	•
<b>Grunn-/målgruppeprogrammer</b>	
Grunnprogrammer	•

- Stort programutvalg – brukerspesifikke vaskeprogrammer
- Svært effektiv – lavt vann- og energiforbruk
- Optimale sentrifugeringsresultater – restfuktighet 47 %\*, g-faktor447
- Skånsom tekstilbehandling med Miele's skånetrommel
- Trommelvolum 320 l , kapasitet 32.0 kg

\* Restfuktighet basert på bruk av varmt vann i siste skylning.

PW 6321 [EL SOM WEK MF]

Vaskemaskin, elektrisk oppvarmet

spesielt for marine behov, vaskemiddelbeholder, doseringsmodul for flyt. midler.



EAN: 4002516447429 / Materialnummer: 11813970 /

Gammelt materialnummer: 51632105SOM

Programmer for hotell- og restaurantbransjen	•
Programmer for alders- og sykehjem	•
Programmer for Facility Management	•
Programmer for rens av tekstiler	•
Programmer for håndverksbedrifter	•
Programmer for brann- og redningstjenesten	•
Programmer for stutterier og ridesentre	•
Programmer for sykehus	•
Programmer for idrettslag	•
Programmer for skjønnhetssalonger, SPA og treningsentre	•

#### Dosering

Vaskemiddelbeholder	3 kamre
Doseringsmodul for flytende middel	•
Maksimalt tilkoblingsmuligheter for doseringspumper [antall]	12
Nivåsensor	•

#### Standard elektrotilkobling

Oppvarmingstype	Elektro
Elektrotilkobling	3N AC 380-415V 50-60HZ
Varmeeffekt i kW	30,00
Totaltilkobling i kW	31,00
Sikring i A	63

#### Vanntilkobling/-avløp

Kaldtvann [antall]	2x 1/2" med 3/4" forskruring
Varmtvann [antall]	1x 1/2" med 3/4" forskruring
Avløpsventil	DN 70

#### Mål og vekt

Ytre mål, nettohøyde i mm	1643
Ytre mål, nettobredde i mm	1089
Ytre mål, nettodybde i mm	1280
Ytre mål, bruttohøyde i mm	1710
Ytre mål, bruttbredde i mm	1336
Ytre mål, bruttdybde i mm	1530
Nettovekt i kg	648,0
Bruttovekt i kg	699
Maksimal gulvbelastning i N/m <sup>2</sup>	9206

#### Utslippsverdier

Lydtrykknivå på arbeidsplassen	73 dB(A) re 20 µPa
Varmeavgivelse til rommet i Mj/t	4,70

#### Utstyr

Patentert forhåndssentrifugering	•
Klargjøring av kluter	•
Ubalanseovervåkning	•
Temperaturovervåkning	•
Spesial-varmeelement	•
Mengdeautomatikk +	•
Gjennomstrømningsmåler (opsjon)	•
Kommunikasjonssjakt	•
Nødbryter	•

PW 6321 [EL SOM WEK MF]

Vaskemaskin, elektrisk oppvarmet

spesielt for marine behov, vaskemiddelbeholder, doseringsmodul for flyt. midler.



EAN: 4002516447429 / Materialnummer: 11813970 /

Gammelt materialnummer: 51632105SOM

Maskinuahengig tilbehør

•

#### Effektivitet og bærekraft

Resirkuleringsgrad i %

96

#### Tilkoblingsmuligheter

Betalingsystem (opsjon)

•

Optisk grensesnitt for servicetilgang

•

Grensesnittmodul RS 232 (opsjon)

•

Toppbelastningsutkobling/energistyring (opsjon)

•

Registrering av driftsdata

•

Vanggjenvinning (opsjon)

•

#### Kapasiteter

Vernemasker [antall]

26

Verneklær [antall]

6

Vernejakker [antall]

9

Kjemikaliedresser [antall]

5

Syntedyner [antall]

4

Syntetputer [antall]

8

Dundyner [antall]

4

Dunputer [antall]

8

Kluter, 22 g [antall]

727

Mopp, bomull, 40 cm/190 g [antall]

168

Mopp, bomull, 50 cm/220 g [antall]

145

Mopp, mikrofiber, 40 cm/120 g [antall]

267

Mopp, mikrofiber, 50 cm/170 g [antall]

188

Hestedekken, sommer [antall]

5

#### Normer, sertifisering, merking

CE

•

VDE-EMC

•

VDE

•

IP-klassifisering IP X4

•

UKCA

•

WEEE

•

RCM

•

EAC

•

I samsvar med maskindirektivet 2006/42/EF

•