

PW 6321 [EL SOM WEK MF]

Vaskemaskin, elektrisk oppvarmet

spesielt for marine behov, vaskemiddelbeholder, doseringsmodul for flyt. midler.



- Stort programutvalg – brukerspesifikke vaskeprogrammer
- Svært effektiv – lavt vann- og energiforbruk
- Optimale sentrifugeringsresultater – restfuktighet 47 %*, g-faktor 447
- Skånsom tekstilbehandling med Miele's skånnetrommel
- Trommelvolum 320 l, kapasitet 32.0 kg

* Restfuktighet basert på bruk av varmt vann i siste skylling.

EAN: 4002516447504 / Materialnummer: 11814090 /

Gammelt materialnummer: 51632117SOM

Modell og utførelse	
Modell	Frontmater
Serie	Professional
Front	Rustfritt stål
Panelfarge	Rustfritt stål
Kapasitetsforhold	1:10
Tekstilmengde i kg	32,0
Trommelvolum i l	320
Døråpning [Ø] i mm	430
Døråpningsvinkel i grader	180
Dørhengsel	til høyre
Vedlikeholdsfri motor med frekvensomformer	•
Skånnetrommel	•
Bruk	
Egnet for bruk i maritim bransje	•
Effektdata	
Dokumentert effekt mot virus	•
Testet hygiene	•
Spesifikt vannforbruk i l/kg ved tilkobling til kaldtvann	9,00
Spesifikt energiforbruk i kWh/kg ved tilkobling til kaldtvann	0,25
Spesifikt vannforbruk i l/kg ved tilkobling til varmtvann	8,80
Spesifikt energiforbruk ved tilkobling til varmtvann i kWh/kg	0,10
Vannforbruk i l ved tilkobling til kaldtvann	288,0
Energiforbruk i kWh ved tilkobling til kaldtvann	8,00
Programtid i min ved tilkobling til kaldtvann	61
Vannforbruk i l ved tilkobling til varmtvann	281,6
Energiforbruk i kWh ved tilkobling til varmtvann	3,20
Programtid i min ved tilkobling til varmtvann	49
Vannforbruk i ECO-program i l ved tilkobling til kaldtvann	281,6
Energiforbruk i ECO-program i kWh ved tilkobling til kaldtvann	6,20
Programtid i ECO-program i min ved tilkobling til kaldtvann	47
Vannforbruk i ECO-program i l ved tilkobling til varmtvann	284,8
Energiforbruk i ECO-program i kWh ved tilkobling til varmtvann	1,60
Programtid i ECO-program i min ved tilkobling til varmtvann	37
Restfuktighet ved kald skylling i %	50
Restfuktighet ved varm skylling i %	47
Sentrifugehastighet i o/min	1000
g-kraft	447
Testede driftstimer	30000
Styring	
Styringstype	Profitronic M
Programmeringsmulighet	Kan programmeres fritt
Maks. startforvalg i t	Kan velges fritt
Resttidsanvisning	•
Visning av programforløp	•
Displayspråk som kan stilles inn	•
Grunn-/målgruppeprogrammer	
Grunnprogrammer	•

PW 6321 [EL SOM WEK MF]

Vaskemaskin, elektrisk oppvarmet

spesielt for marine behov, vaskemiddelbeholder, doseringsmodul for flyt. midler.



EAN: 4002516447504 / Materialnummer: 11814090 /

Gammelt materialnummer: 51632117SOM

Programmer for hotell- og restaurantbransjen	•
Programmer for alders- og sykehjem	•
Programmer for Facility Management	•
Programmer for rens av tekstiler	•
Programmer for håndverksbedrifter	•
Programmer for brann- og redningstjenesten	•
Programmer for stutier og ridesentre	•
Programmer for sykehus	•
Programmer for idrettslag	•
Programmer for skjønnhetssalonger, SPA og treningsentre	•

Dosering

Vaskemiddelbeholder	3 kamre
Doseringsmodul for flytende middel	•
Maksimalt tilkoblingsmuligheter for doseringspumper [antall]	12
Nivåsensor	•

Standard elektrotilkobling

Oppvarmingstype	Elektro
Elektrotilkobling	3 AC 220-240V 50-60HZ
Varmeeffekt i kW	24,00
Totaltilkobling i kW	25,00
Sikring i A	80

Mulig spenningsvariant 1

Elektrotilkobling	3 AC 208V 60HZ
Varmeeffekt i kW	19,00
Totaltilkobling i kW	20,00
Sikring i A	70

Vanntilkobling/-avløp

Kaldtvann [antall]	2x 1/2" med 3/4" forskruing
Varmtvann [antall]	1x 1/2" med 3/4" forskruing
Avløpsventil	DN 70

Mål og vekt

Ytre mål, nettohøyde i mm	1643
Ytre mål, nettobredde i mm	1089
Ytre mål, nettodybde i mm	1280
Ytre mål, bruttohøyde i mm	1710
Ytre mål, bruttbredde i mm	1336
Ytre mål, bruttdybde i mm	1530
Nettovekt i kg	680,0
Bruttovekt i kg	731
Maksimal gulvbelastning i N/m ²	9520

Utslippsverdier

Lydtryknivå på arbeidsplassen	73 dB(A) re 20 µPa
Varmeavgivelse til rommet i Mj/t	4,70

Utstyr

Patentert forhåndssentrifugering	•
Klargjøring av kluter	•
Ubalanseovervåkning	•
Temperaturovervåkning	•

PW 6321 [EL SOM WEK MF]

Vaskemaskin, elektrisk oppvarmet

spesielt for marine behov, vaskemiddelbeholder, doseringsmodul for flyt. midler.



EAN: 4002516447504 / Materialnummer: 11814090 /

Gammelt materialnummer: 51632117SOM

Spesial-varmeelement	•
Mengdeautomatikk +	•
Gjennomstrømningsmåler (opsjon)	•
Kommunikasjonssjakt	•
Nødbryter	•
Maskinuavhengig tilbehør	•
Effektivitet og bærekraft	
Resirkuleringsgrad i %	96
Tilkoblingsmuligheter	
Betalingsystem (opsjon)	•
Optisk grensesnitt for servicetilgang	•
Grensesnittmodul RS 232 (opsjon)	•
Toppbelastningsutkobling/energistyring (opsjon)	•
Registrering av driftsdata	•
Vanngjenvinning (opsjon)	•
Kapasiteter	
Vernemasker [antall]	26
Verneklær [antall]	6
Vernejakker [antall]	9
Kjemikaliedresser [antall]	5
Syntetdyner [antall]	4
Syntetputer [antall]	8
Dundyner [antall]	4
Dunputer [antall]	8
Kluter, 22 g [antall]	727
Mopp, bomull, 40 cm/190 g [antall]	168
Mopp, bomull, 50 cm/220 g [antall]	145
Mopp, mikrofiber, 40 cm/120 g [antall]	267
Mopp, mikrofiber, 50 cm/170 g [antall]	188
Hestedekken, sommer [antall]	5
Normer, sertifisering, merking	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
IP-klassifisering IP X4	•
UKCA	•
WEEE	•
I samsvar med maskindirektivet 2006/42/EF	•