

DGC 7450

Kombidampovn

for nettv.tilkoblet dampkoking, baking og steking samt TasteControl og LED-lys.



- Stort tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor
- Fremragende resultater – MonoSteam-damp teknologi
- Ekstra luftige deiger og gylne skorper – KlimaPluss
- Garantert ingen oversteiking eller overkoking – TasteControl
- Lett rengjøring – PerfectClean-utstyr

EAN: 4002516610939 / Materialnummer: 11814340 /

Gammelt materialnummer: 22745042NER

Konstruksjon og design	
Kombidampovn	•
PureLine	•
Farge på produktet	rustfritt stål CleanSteel
Fordeler	
TasteControl	•
Hurtigoppvarming	•
Forvarming	•
Ekstern dampproduksjon	•
Crisp-funksjon	•
Funksjoner	
Tining	•
Automatikkprogrammer	•
Landsesifikke automatikkprogrammer	•
Stekeautomatikk	•
Damptilberedning	•
Grillfunksjoner	•
Grill	•
Varmluft pluss	•
Pizza & pai	•
KlimaPluss	•
KlimaPluss med varmluft pluss	•
KlimaPluss med over-/undervarme	•
KlimaPluss med Pizza & pai	•
KlimaPluss med stekeautomatikk	•
Over-/undervarme	•
Undervarme	•
Omluftsgrill	•
Eco-varmluft	•
Spesialprogrammer	•
Betjeningskomfort	
Tilkobling med Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Tidsbestemte programmerbare dampinntak	•
Mengdeuavhengig tilberedning	•
Klokkeslettvisning	•
Datovisning	•
Varselur	•
Programmering av starttid	•
Programmering av sluttid	•
Programmering av tilberedningstid	•
Visning av innstilt temperatur	•
Indikator for ønsket temperatur	•
Lydsignal når ønsket temperatur er nådd	•
Forslagstemperatur	•
Egne programmer	•
Individuelle innstillinger	•

DGC 7450

Kombidampovn

for nettv.tilkoblet dampkoking, baking og steking samt TasteControl og LED-lys.



EAN: 4002516610939 / Materialnummer: 11814340 /
Gammelt materialnummer: 22745042NER

Effektivitet og bærekraft	
Energiklasse (A+++ til D)	A+
Automatisk restvarmeutnyttelse	•
Effektforbruk i avslått tilstand i W	0,5
Effektforbruk i standbymodus i W	1,0
Effektforbruk i nettv.stilkoblet standbymodus i W	2,0
Varighet til automatisk omkobling til standbymodus i min	20
Varighet til automatisk omkobling til nettv.stilkoblet standbymodus i min	20
Varighet til automatisk omkobling til avslått tilstand i min	20
Vedlikeholdskomfort	
Overflate i rustfritt stål/CleanSteel	•
Emaljert ovnsrom med PerfectClean og katalytisk bakvegg	•
Ekstern dampgenerator	•
Varmeelement i bunnen for kondensreduksjon	•
Vedlikeholdsprogrammer	•
Vedlikeholdsprogram – bløtlegging	•
Ovnsrom-tørkeprogram	•
Uttakbare føringslister	•
Avkalking	•
CleanGlass-dør	•
Damp tekn./vannforsyning	
MonoSteam	•
Dampgenerator effekt i kW	2,20
Vanntank volum i l	1,0
Innsugningsrør for innsugning av vann	•
Sikkerhet	
Produktkjølesystem med kjølig front	•
Sikkerhetsutkobling	•
Elektronisk barnesikring	•
Tastesperre	•
Tekniske data	
Ovnsvolum i l	76
Antall rillehøyder	5
Kjennetegn for rillehøyder	•
Dørhengsel	under
Ovnstrombelysning	1 LED-spot
Temperaturer stekeovnsdrift min. i °C	30
Temperaturer stekeovnsdrift maks. i °C	250
Temperaturer ved damptilberedning min. i °C	70
Temperaturer ved damptilberedning maks. i °C	100
Nisjebredde min. i mm	560
Nisjebredde maks. i mm	568
Nisjehøyde min. i mm	590
Nisjehøyde maks. i mm	595
Nisjedybde i mm	550
Produktmå (B x H x D) i mm	595 x 596 x 569
Produktbredde i mm	595
Produkt høyde i mm	596
Produkt dybde i mm	569,3
Vekt i kg	42,0

DGC 7450

Kombidampovn

for nettv.tilkoblet dampkoking, baking og steking samt TasteControl og LED-lys.



EAN: 4002516610939 / Materialnummer: 11814340 /

Gammelt materialnummer: 22745042NER

Total tilkoblingsverdi i kW	3,50
Spennning i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Sikring i A	16
Faseantall	1
Nettkabel med støpsel	•
Bytt lyspære	Serviceavdeling
Vedlagt tilbehør	
Stekebrett med PerfectClean	1
Universalpanne med PerfectClean	1
Bake- og stekerist med PerfectClean	1
FlexiClip-skiner med PerfectClean (par)	1
Uttakbare føringslister med PerfectClean (par)	1
Perforerte dampkokerpanner i rustfritt stål	1
Tette dampkokerpanner i rustfritt stål	1
Avkalkingstabletter	2

Tilgjengelige språk

Tilgjengelige språk via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, portugûês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

DGC 7450

Kombidampovn

for nettv.tilkoblet dampkoking, baking og steking samt TasteControl og LED-lys.



installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing



H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7, H28B/BP, H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, installation drawing



side view H7000 XL build-under, installation drawing