

DAS 2620 EXTA
Slimline-ventilatorer
kan kombineres med en ekstern vifte




- Klassisk design – panel i rustfritt stål med 60 cm bredde
- Jevn belysning med LED-list
- Effektiv filtrering –metalfettfilter i rustfritt stål med 10 lag
- Sikker og enkel å rengjøre – Miele CleanCover
- For best mulig drift – teknisk ventilasjonstilbehør

EAN: 4002516495499 / Materialnummer: 11862380 /
Gammelt materialnummer: 28S2621SD

Konstruksjon	
Slimline-ventilator	•
Konstruksjon og design	
Farge	rustfritt stål
Funksjoner	
Type luftføring	Konvertibel
Nødvendig ombyggingssett omluft – kan kjøpes som ekstrautstyr	DUU 151,DUU 150
Nødvendig aktivkullfilter – kan kjøpes som ekstrautstyr	DKFS 31-P, DKFS 31-R
Betjeningskomfort	
Elektronisk styring	•
Boostertrinn	1
CleanCover gjør rengjøring av viften innvendig svært enkel	•
Effektivitet og bærekraft	
Energiklasse (A+++ til D)	C
Årlig energiforbruk i kWh/år	109,5
Klasse for strømningsdynamisk effektivitet	C
Belysningsklasse	A
Klasse for fettfiltreringsgrad	A
Filtersystem	
Antall metalfettfilter i rustfritt stål som tåler oppvaskmaskin (10-lags)	1
Belysning	
LED	•
Antall x Watt	1 x 3,2 W
Belysning i Lx	310 lx
Fargetemperatur i K	3500 Kelvin
Sikkerhet	
Sikkerhetsutkobling	•
Tekniske data	
Bredde ventilatorskrog i mm	596
Høyde ventilatorskrog i mm	36
Dybde ventilatorskrog i mm	273
Minimum avstand fra HiLight-platetopper i mm	450
Nettvekt i kg	10,0
Lengde på elektrisk ledning i m	1,5
Jordet stikkontakt	•
Minimum avstand fra gasstopper (maks. 12,6 kW total ytelse, gassbluss ≤ 4,5 kW) i mm	650
Total tilkoblingsverdi i kW	0,00
Spenning i V	230
Sikring i A	10
Faseantall	1
Frekvens i Hz	50
Monteringsanvisninger	
Utluftningstilkobling oppe	•
Vedlagt tilbehør	
Tilbakeslagsklaff	•

DAS 2620 EXTA
Slimline-ventilatorer
kan kombineres med en ekstern vifte



DAS2620, DAS2620-1, DAS2622 Living, DAS2620 EXTA,
DAS4620, Installation drawings