

TCC230WP 8kg

T1 Varmepumpetørketrommel:

A++ | 8 kg | EcoDry | FragranceDos | PerfectDry



- EcoDry-teknologi sørger for god effekt gjennom hele tørketrommelens levetid
- FragranceDos sørger for at tøyet ditt lukter forfriskende etter tørking*
- PerfectDry sørger for at tøyet aldri blir for fuktig eller for tørt
- Høy kondenseringseffektivitet skåner møbler og rom
- Enkel betjening med ett tastetrykk – DirectSensor

* Patent EP 2 431 516

EAN: 4002516479048 / Materialnummer: 11876100 /

Gammelt materialnummer: 12CC2302NDS

Konstruksjon	
Kan settes i søyle	•
Side-by-side	•
Kan plasseres under benk	•
Dørhengsel	til venstre
Type	
Produktmerke	T1 Chrome Edition
Varmepumpetørketrommel	•
Design	
Farge på produktet	Lotushvit
Panelfarge	Lotushvit
Dørdesign	Hvit
Farge på dreiebryter	Lotushvit
Panelutførelse	skrått
Betjeningstype	Dreiebryter
Display	DirectSensor gul, 7-segment
Tørkeresultat	
Nøyaktig tørking PerfectDry	•
Intelligent trommelreversering	•
Skånsom behandling av tøyet	
Skånetrommel	•
Kapasitet i kg	8,0
Betjeningskomfort	
Startforvalg opptil 24 t	•
Resttidsanvisning	•
Visning av programforløp	Nei
Trommelbelysning	LED
Kondensbeholder	•
Integrert kondensvannslange	•
AddLoad	•
Effektivitet og bærekraft	
Energiklasse (A+++ til D)	A++
Strømforbruk per år i kWh	192
Programtid for standardprogrammet i min.	165
Lydnivå i programmet Bomull ved full maskin i dB(A)re1pW	66
Kondenseringsklasse	A
Strømforbruk i standardprogrammet Bomull skaptørt ved full maskin, i kWh	1,55
EcoDry-teknologi	•
Vedlikeholdsfri varmeveksler	•
Profesjonell Eco-motor	•
Tørkeprogrammer	
Bomull	•
Bomull pil	•
Lettstelt	•
Finvask	•
Skjorter	•
Finish ull	•
Express	•

TCC230WP 8kg

T1 Varmepumpetørketrommel:

A++ | 8 kg | EcoDry | FragranceDos | PerfectDry



EAN: 4002516479048 / Materialnummer: 11876100 /

Gammelt materialnummer: 12CC2302NDS

Denim	•
Impregnering	•
Strykeklart	•
Sengetøy	•
Lufting varm/DryFresh	•
Tillegg tørking	
Antikrøll	•
Skånegang +	•
Varselsignal	•
Resultatkvalitet	
Opplyst duftsysteem FragranceDos	•
Kvalitet	
Skånsomme tøyløftere	•
Sikkerhet	
PIN-kode	•
Indikator «Tøm beholder»	•
Indikator «Rengjør filter»	•
Optisk grensesnitt	•
Tekniske data	
Mål i mm (bredde)	596
Mål i mm (høyde)	850
Mål i mm (dybde)	640
Produktdybde med åpnet dør i mm	1054
Vekt i kg	51
Total tilkoblingsverdi i kW	1,10
Spenning i V	220-240
Sikring i A	10
Frekvens i Hz	50
Lengde på elektrisk ledning i m	2,0
Hermetisk lukket	•
Type kjølemiddel	R290
Kjølemiddelmengde i kg	0,11
Drivhuseffekt kjølemiddel i CO ₂ e	3
Drivhuseffekt produkt i CO ₂ e	0,33
Bytt lyspære	Serviceavdeling
Vedlagt tilbehør	
Duftampulle	•
Verdikupong for en sekundær duftampulle	•

TCC230WP 8kg

T1 Varmepumpetørketrommel:

A++ | 8 kg | EcoDry | FragranceDos | PerfectDry



T1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, without porthole, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm