

TSC223WP 8kg

T1 Varmepumpetørketrommel:

Med A++ og enestående Miele-kvalitet til attraktiv innstegspris.



- Sparing, under hele tørketrommelens levetid – EcoDry-teknologi
- Duftende tøy, slik du ønsker det – FragranceDos
- Nøyaktig tørking av alle tekstiler – PerfectDry
- Optimal beskyttelse for både rom og møbler – enestående kondenseringseffekt
- Enkel betjening med ett tastetrykk – DirectSensor

EAN: 4002516480808 / Materialnummer: 11876160 /  
Gammelt materialnummer: 12SC2232NDS

Konstruksjon	
Kan settes i søyle	•
Side-by-side	•
Kan plasseres under benk	•
Dørhengsel	til venstre, kan hengsles om
Dørhengsler, kan hengsles om	•
Type	
Produktmerke	T1 White Edition
Varmepumpetørketrommel	•
Design	
Farge på produktet	Lotushvit
Panelfarge	Lotushvit
Dørdesign	Hvit
Farge på dreiebryter	Lotushvit
Panelutførelse	Vinklet 5°
Betjeningstype	Dreiebryter
Display	DirectSensor gul, 7-segment
Tørkeresultat	
Nøyaktig tørking PerfectDry	•
Duftsystem FragranceDos	•
Intelligent trommelreversering	•
Skånsom behandling av tøyet	
Skånetrommel	•
Kapasitet i kg	8,0
Betjeningskomfort	
Startforvalg opptil 24 t	•
Resttidsanvisning	•
Visning av programforløp	Nei
Trommelbelysning	LED
Kondensbeholder	•
Integrert kondensvannslange	•
AddLoad	•
Effektivitet og bærekraft	
Energiklasse (A+++ til D)	A++
Strømforbruk per år i kWh	192
Programtid for standardprogrammet i min.	165
Lydnivå i programmet Bomull ved full maskin i dB(A)re1pW	66
Kondenseringsklasse	A
Strømforbruk i standardprogrammet Bomull skaptørt ved full maskin, i kWh	1,55
EcoDry-teknologi	•
Vedlikeholdsfri varmeveksler	•
Profesjonell Eco-motor	•
Tørkeprogrammer	
Bomull	•
Bomull Eco	•
Lettstelt	•
Finvask	•
Skjorter	•

TSC223WP 8kg

T1 Varmepumpetørketrommel:

Med A++ og enestående Miele-kvalitet til attraktiv innstegspris.



EAN: 4002516480808 / Materialnummer: 11876160 /

Gammelt materialnummer: 12SC2232NDS

Finish ull	•
Express	•
Denim	•
Impregnering	•
Strykeklart	•
Sengetøy	•
Lufting varm/DryFresh	•
<b>Tillegg tørking</b>	
Antikrøll	•
Skånegang +	•
Varselsignal	•
<b>Kvalitet</b>	
Skånsomme tøyløftere	•
<b>Sikkerhet</b>	
PIN-kode	•
Indikator «Tøm beholder»	•
Indikator «Rengjør filter»	•
Optisk grensesnitt	•
<b>Tekniske data</b>	
Mål i mm (bredde)	596
Mål i mm (høyde)	850
Mål i mm (dybde)	655
Produktdybde med åpnet dør i mm	1077
Vekt i kg	52
Total tilkoblingsverdi i kW	1,10
Spenning i V	220-240
Sikring i A	10
Frekvens i Hz	50
Lengde på elektrisk ledning i m	2,0
Hermetisk lukket	•
Type kjølemiddel	R290
Kjølemiddelmengde i kg	0,11
Drivhuseffekt kjølemiddel i CO <sub>2</sub> e	3
Drivhuseffekt produkt i CO <sub>2</sub> e	0,33
Bytt lyspære	Serviceavdeling
<b>Vedlagt tilbehør</b>	
Duftampulle	•
Verdikupong for en sekundær duftampulle	•

TSC223WP 8kg

T1 Varmepumpetørketrommel:


Med A++ og enestående Miele-kvalitet til attraktiv innstegspris.




T1 installation drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, without porthole, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm