

TEF775WP EcoSpeed&8kg

T1 Varmepumpetørketrommel:

Med A+++ og DryCare 40 for effektiv og skånsom tørking.



- Spar tid ved sortering; DryCare 40 er perfekt for tekstiler på 40 °C\*
- EcoSpeed reduserer tørketiden effektivt med 20 minutter\*\*
- FragranceDos<sup>2</sup> sørger for at tøyet ditt lukter forfriskende etter tørking\*\*\*
- EcoDry-teknologi sørger for god effekt gjennom hele tørketrommelens levetid
- Fleksibilitet og komfort via nettverket Miele@home

\* Ikke egnet for ull og silke.

\*\* Sammenlignet med tørketromler fra Miele uten EcoSpeed med samme tøymengde og energiklasse. Testet i programmet «Bomull» ved full tekstilmengde.

\*\*\* Patent EP 2 431 516

EAN: 4002516480679 / Materialnummer: 11876650 /  
Gammelt materialnummer: 12EF7752NDS

<b>Konstruksjon</b>	
Kan settes i søyle	•
Side-by-side	•
Kan plasseres under benk	•
Dørhengsel	til venstre
<b>Type</b>	
Produktmerke	T1 Chrome Edition
Varmepumpetørketrommel	•
<b>Design</b>	
Farge på produktet	Lotushvit
Panelfarge	Lotushvit
Farge på dreiebryter	Lotushvit / kromring
Panelutførelse	skrått
Betjeningstype	Dreiebryter
Display	DirectSensor hvit, 7-segment
<b>Tørkeresultat</b>	
Nøyaktig tørking PerfectDry	•
Duftsysteem FragranceDos <sup>2</sup>	•
Intelligent trommelreversering	•
Testet hygiene	•
Testet virushygiene	•
<b>Skånsom behandling av tøyet</b>	
Skånetrommel	•
Kapasitet i kg	8,0
<b>Betjeningskomfort</b>	
Tilkobling med Miele@home	•
Wash2Dry	•
Startforvalg opptil 24 t	•
Resttidsanvisning	•
Visning av programforløp	Nei
Trommelbelysning	LED
Kondensbeholder	•
Integrert kondensvannslange	•
AddLoad	•
<b>Effektivitet og bærekraft</b>	
Energiklasse (A+++ til D)	A+++
Strømforbruk per år i kWh	161
Programtid for standardprogrammet i min.	165
Lydnivå i programmet Bomull ved full maskin i dB(A)re1pW	66
Kondenseringsklasse	A
Strømforbruk i standardprogrammet Bomull skaptørt ved full maskin, i kWh	1,32
EcoDry-teknologi	•
Vedlikeholdsfri varmeveksler	•
Profesjonell Eco-motor	•
EcoSpeed	•
<b>Tørkeprogrammer</b>	
Bomull	•
Bomull pil	•

TEF775WP EcoSpeed&8kg

T1 Varmepumpetørketrommel:

Med A+++ og DryCare 40 for effektiv og skånsom tørking.



EAN: 4002516480679 / Materialnummer: 11876650 /


Gammelt materialnummer: 12EF7752NDS

Lettstelt	•
Finvask	•
Skjorter	•
Finish ull	•
Express	•
Impregnering	•
Sengetøy	•
Lufting varm/DryFresh	•
<b>Tillegg tørking</b>	
Antikrøll	•
Varselsignal	•
DryCare 40	•
<b>Kvalitet</b>	
Skånsomme tøyløftere	•
<b>Sikkerhet</b>	
PIN-kode	•
Indikator «Tøm beholder»	•
Indikator «Rengjør filter»	•
Optisk grensesnitt	•
<b>Tekniske data</b>	
Mål i mm (bredde)	596
Mål i mm (høyde)	850
Mål i mm (dybde)	636
Produktdybde med åpnet dør i mm	1054
Vekt i kg	56
Total tilkoblingsverdi i kW	1,10
Spenning i V	220-240
Sikring i A	10
Frekvens i Hz	50
Lengde på elektrisk ledning i m	2,0
Hermetisk lukket	•
Type kjølemiddel	R290
Kjølemiddelmengde i kg	0,14
Drivhuseffekt kjølemiddel i CO <sub>2</sub> e	3
Drivhuseffekt produkt i CO <sub>2</sub> e	0,42
Bytt lyspære	Serviceavdeling
<b>Vedlagt tilbehør</b>	
Duftampulle	•
Verdikupong for en sekundær duftampulle	•

TEF775WP EcoSpeed&8kg

T1 Varmepumpetørketrommel:


Med A+++ og DryCare 40 for effektiv og skånsom tørking.



T1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, with porthole, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm