

TCR790WP Eco&Steam&9kg
T1 Varmepumpetørketrommel:
Med SteamFinish, SilenceDrum og M Touch for høye krav.



- M Touch – enkel styring ved å trykke eller sveipe
- SteamFinishglatter og frisker opp, slik at du sparer tid ved stryking
- SilenceDrum* gir redusert støy for betydelig mer stillestående tørking
- Spar tid ved sortering; DryCare 40 er perfekt for tekstiler på 40 °C**
- Fleksibilitet og komfort via nettverket Miele@home

* Patent EP 4 163 433

** Ikke egnet for ull og silke.

EAN: 4002516479017 / Materialnummer: 11876860 /
Gammelt materialnummer: 12CR7902NER

Konstruksjon	
Kan settes i søyle	•
Side-by-side	•
Kan plasseres under benk	•
Dørhengsel	til venstre
Type	
Produktmerke	T1 Chrome Edition
Varmepumpetørketrommel	•
Design	
Farge på produktet	Lotushvit
Panelfarge	Lotushvit
Panelutførelse	skrått
Betjeningstype	Touchbetjening
Display	MTouch
Tørkeresultat	
Nøyaktig tørking PerfectDry	•
Duftsystem FragranceDos ²	•
Dampsystem SteamFinish	•
Intelligent trommelreversering	•
Testet hygiene	•
Testet virus hygiene	•
Skånsom behandling av tøyet	
SilenceDrum	•
Kapasitet i kg	9,0
Betjeningskomfort	
Tilkobling med Miele@home	•
Wash2Dry	•
Startforvalg opptil 24 t	•
Resttidsanvisning	•
Klokkeslettvisning	•
Visning av programforløp	Ja
Tørkeassistent	•
Infotekster	•
Favorittprogrammer	•
Trommelbelysning	LED
MultiLingua	•
Akustikkpakke for laveste støynivå	•
Kondensbeholder	•
Integrert kondensvannslange	•
AddLoad	•
Effektivitet og bærekraft	
Energiklasse (A+++ til D)	A+++
Mer økonomisk enn grenseverdien (24) for energiklasse A+++	10%
Strømforbruk per år i kWh	174
Programtid for standardprogrammet i min.	220
Lydnivå i programmet Bomull ved full maskin i dB(A)re1pW	62
Kondenseringsklasse	A
Strømforbruk i standardprogrammet Bomull skaptørt ved full maskin, i kWh	1,47

TCR790WP Eco&Steam&9kg
 T1 Varmepumpetørketrommel:
 Med SteamFinish, SilenceDrum og M Touch for høye krav.



EAN: 4002516479017 / Materialnummer: 11876860 /
 Gammelt materialnummer: 12CR7902NER

EcoFeedback	•
EcoDry-teknologi	•
Vedlikeholdsfri varmeveksler	•
Profesjonell Eco-motor	•
Tørkeprogrammer	
Automatic +	•
Bomull	•
Bomull pil	•
Lettstelt	•
Finvask	•
Skjorter	•
Finish silke	•
Finish ull	•
Express	•
Denim	•
Outdoor	•
Impregnering	•
Treningstøy	•
Hodeputer normale	•
Hodeputer, store	•
Bomull hygiene	•
Lufting kald	•
Lufting varm	•
Kurvprogram	•
Strykeklart	•
Sengetøy	•
Finish damp	•
Tillegg tørking	
Antikrøll	•
Skånegang +	•
Oppfriskning	•
Varselsignal	•
DryCare 40	•
DryFresh	•
PowerFresh	•
Kvalitet	
Skånsomme tøyløftere	•
Sikkerhet	
PIN-kode	•
Indikator «Tøm beholder»	•
Indikator «Rengjør filter»	•
Optisk grensesnitt	•
Tekniske data	
Mål i mm (bredde)	596
Mål i mm (høyde)	850
Mål i mm (dybde)	636
Produktdybde med åpnet dør i mm	1054
Vekt i kg	62
Total tilkoblingsverdi i kW	1,10
Spenning i V	220-240
Sikring i A	10

TCR790WP Eco&Steam&9kg

T1 Varmepumpetørketrommel:

Med SteamFinish, SilenceDrum og M Touch for høye krav.




EAN: 4002516479017 / Materialnummer: 11876860 /


Gammelt materialnummer: 12CR7902NER

Frekvens i Hz	50
Lengde på elektrisk ledning i m	2,0
Inneholder fluoriserte drivhusgasser	•
Hermetisk lukket	•
Type kjølemiddel	R134a
Kjølemiddelmengde i kg	0,48
Drivhuseffekt kjølemiddel i CO ₂ e	1430
Drivhuseffekt produkt i CO ₂ e	686,00
Bytt lyspære	Serviceavdeling
Vedlagt tilbehør	
Duftampulle	•
Verdikupong for en sekundær duftampulle	•
Tilgjengelige språk	
Tilgjengelige språk via MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


TCR790WP Eco&Steam&9kg
T1 Varmepumpetørketrommel:
Med SteamFinish, SilenceDrum og M Touch for høye krav.




T1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, with porthole, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm