

TSA223WP Active

T1 Varmepumpetørketrommel:

Med A++ og enestående Miele-kvalitet til attraktiv innstegspris.



- Sparing, under hele tørketrommelens levetid – EcoDry-teknologi
- Duftende tøy, slik du ønsker det – FragranceDos
- Nøyaktig tørking av alle tekstiler – PerfectDry
- Optimal beskyttelse for både rom og møbler – enestående kondenseringseffekt
- Enkel betjening med sensortaster – EasyControl

EAN: 4002516494249 / Materialnummer: 11884090 /
Gammelt materialnummer: 12SA2232NDS

Konstruksjon	
Kan settes i søyle	•
Side-by-side	•
Kan plasseres under benk	•
Kan bygges inn	•
Dørhengsel	til venstre
Type	
Produktmerke	T1 Chrome Edition
Varmepumpetørketrommel	•
Design	
Farge på produktet	Lotushvit
Panelfarge	Lotushvit
Dørdesign	Lotushvit
Farge på dreiebryter	Lotushvit
Panelutførelse	rett
Betjeningstype	Dreiebryter
Display	EasyControl gul
Tørkeresultat	
Nøyaktig tørking PerfectDry	•
Duftsysteem FragranceDos	•
Intelligent trommelreversering	•
Skånsom behandling av tøyet	
Skånetrommel	•
Kapasitet i kg	7,0
Betjeningskomfort	
Startforvalg opptil 24 t	•
Resttidsanvisning	•
Visning av programforløp	Nei
Trommelbelysning	LED
Kondensbeholder	•
Integrert kondensvannslange	•
AddLoad	•
Effektivitet og bærekraft	
Energiklasse (A+++ til D)	A++
Strømforbruk per år i kWh	208
Programtid for standardprogrammet i min.	155
Lydnivå i programmet Bomull ved full maskin i dB(A)re1pW	66
Kondenseringsklasse	A
Strømforbruk i standardprogrammet Bomull skaptørt ved full maskin, i kWh	1,70
EcoDry-teknologi	•
Vedlikeholdsfri varmeveksler	•
Tørkeprogrammer	
Bomull	•
Bomull Eco	•
Letstelt	•
Finvask	•
Skjorter	•
Finish ull	•
Express	•

TSA223WP Active

T1 Varmepumpetørketrommel:

Med A++ og enestående Miele-kvalitet til attraktiv innstegspris.



EAN: 4002516494249 / Materialnummer: 11884090 /

Gammelt materialnummer: 12SA2232NDS

Denim	•
Impregnering	•
Strykeklart	•
Sengetøy	•
Lufting varm/DryFresh	•
Tillegg tørking	
Antikrøll	•
Skånegang +	•
Kvalitet	
Skånsomme tøyløftere	•
Sikkerhet	
PIN-kode	•
Indikator «Tøm beholder»	•
Indikator «Rengjør filter»	•
Optisk grensesnitt	•
Tekniske data	
Mål i mm (bredde)	596
Mål i mm (høyde)	850
Mål i mm (dybde)	640
Produktdybde med åpnet dør i mm	1054
Vekt i kg	56
Total tilkoblingsverdi i kW	1,10
Spenning i V	220-240
Sikring i A	10
Frekvens i Hz	50
Lengde på elektrisk ledning i m	2,0
Hermetisk lukket	•
Type kjølemiddel	R290
Kjølemiddelmengde i kg	0,11
Drivhuseffekt kjølemiddel i CO ₂ e	3
Drivhuseffekt produkt i CO ₂ e	0,33
Bytt lyspære	Serviceavdeling
Vedlagt tilbehør	
Duftampulle	•
Verdikupong for en sekundær duftampulle	•

TSA223WP Active

T1 Varmepumpetørketrommel:

Med A++ og enestående Miele-kvalitet til attraktiv innstegspris.



T1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, without porthole, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm