

PDR 918 [EL SOM]

Utluftningstørketrommel, elektrisk oppvarmet med programmerbar styring M Touch Pro for maritim bruk.



- Trommelvolum 325.00 l , kapasitet 13.0 kg – 18.0 kg
- Unik skånsom behandling av tøyet – Skånnetrommel
- Høy energieffektivitet med Air Recycling Flex
- Nøyaktig tørking av alle tekstiler – PerfectDry
- Fremtidstilpasset tilkoblingsmulighet via LAN og WiFi

EAN: 4002516471929 / Materialnummer: 11895270 / Gammelt materialnummer: 52918002SOM

| Modell og utførelse | |
|---|---------------------|
| Modell | Frontmater |
| Serie | Performance Plus |
| Front | Rustfritt stål |
| Maksimal tekstilmengde ved et kapasitetsforhold på 1:25 | 13,0 |
| Maksimal tekstilmengde ved et kapasitetsforhold på 1:18 | 18,0 |
| Trommelvolum i l | 325,00 |
| Tørkesystem | Utluftning |
| Døråpning [Ø] i mm | 520 |
| Døråpningsvinkel i grader | 180 |
| Dørhengsel | til venstre |
| Dørhengsler, kan hengsles om | • |
| Skånnetrommel av rustfritt stål | Ja |
| Bruk | |
| Egnet for bruk i offshorebransjen | • |
| Egnet for bruk i maritim bransje | • |
| Effektdata | |
| Maksimal fordampningskapasitet i l/time | 18,50 |
| Spesifikt energiforbruk i kWh/kg | 0,52 |
| Programtid i min | 23 |
| Levetid i tørkesykluser | 40000 |
| Styring | |
| Styringstype | M Touch Pro |
| Programmeringsmulighet | Programmerbar |
| Programstyring | Restfuktighetsstyrt |
| Maks. startforvalgstid i t | 24 |
| Resttidsanvisning | • |
| Visning av programforløp | • |
| Displayspråk som kan stilles inn | • |
| Standard elektrotilkobling | |
| Oppvarmingstype | Elektro |
| Elektrotilkobling | 3N AC 400V 50/60HZ |
| Varmeeffekt elektrisk i kW | 18,00 |
| Totaltilkobling i kW | 18,60 |
| Sikring i A | 35 |
| Mål og vekt tørketrommel | |
| Ytre mål, nettohøyde i mm | 1400 |
| Ytre mål, nettobredde i mm | 906 |
| Ytre mål, nettodybde i mm | 1035 |
| Ytre mål, bruttohøyde i mm | 1526 |
| Ytre mål, bruttobredde i mm | 1090 |
| Ytre mål, bruttodybde i mm | 1125 |
| Nettovekt i kg | 173,5 |
| Bruttovekt i kg | 187 |
| Maksimal gulvbelastning i N/m ² | 1967 |
| Utslippsverdier | |
| Lydtryknivå på arbeidsplassen | 50 dB(A) re 20 µPa |
| Varmeavgivelse til rommet i Mj/t | 4,50 |
| Utstyr | |
| Intelligent trommelreversering | • |

PDR 918 [EL SOM]

Utluftningstørketrommel, elektrisk oppvarmet med programmerbar styring M Touch Pro for maritim bruk.



EAN: 4002516471929 / Materialnummer: 11895270 /
Gammelt materialnummer: 52918002SOM

| | |
|---|-----|
| Aksial luftføring | • |
| Ekstra stort lofilter | • |
| PerfectDry | • |
| Softlift trommelribber | • |
| AirRecycling Flex | • |
| Kommunikasjonssjakt | • |
| Nødbryter | • |
| Maskinuavhengig tilbehør | • |
| Tilkoblingsmuligheter | |
| Betalingsystem (opsjon) | • |
| Optisk grensesnitt for servicetilgang | • |
| Toppbelastningsutkobling/energistyring (opsjon) | • |
| WiFi tørketrommel | • |
| Connector-boks | • |
| LAN-modul (opsjon) | • |
| Kapasiteter | |
| Vernemasker [antall] | 12 |
| Verneklær [antall] | 2 |
| Vernejakker [antall] | 3 |
| Syntetdyner [antall] | 1 |
| Syntetputer [antall] | 3 |
| Dundyner [antall] | 1 |
| Dunputer [antall] | 3 |
| Kluter, 22 g [antall] | 295 |
| Mopp, bomull, 40 cm [antall] | 68 |
| Mopp, bomull, 50 cm [antall] | 59 |
| Mopp, mikrofiber, 40 cm [antall] | 108 |
| Mopp, mikrofiber, 50 cm [antall] | 76 |
| Hestedekken, sommer [antall] | 3 |
| Normer, sertifisering, merking | |
| CE | • |
| VDE | • |
| VDE-EMC | • |
| IP-klassifisering IP X4 | • |
| WEEE | • |
| UKCA | • |
| EAC | • |
| I samsvar med maskindirektivet 2006/42/EF | • |