

## APWM 074

Ombyggingssett for doseringsadapter

for direkte tilkobling av doseringspumper,  $\varnothing$  9 mm, med opptil 9 kg fyllmengde.



- Egnet for slanger med en diameter på 9 mm
- For Benchmark-vaskemaskiner med 9 kg
- For 4 doseringstilkoblinger

EAN: 4002516589938 / Materialnummer: 11902710 /  
Gammelt materialnummer: 59510074EU

<b>Produktkategori</b>	
Vaskemaskiner	•
<b>Maskin-/tilbehørstilknytning</b>	
PWM 509	•
PWM 909	•
<b>Produktkategori</b>	
Doseringssystem	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Kunststoff
Farge	hvit
<b>Mål og vekt</b>	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	0
Utvendig mål, nettobredde i mm	0
Utvendig mål, nettodybde i mm	0
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	12
Utvendig mål, bruttbredde i mm	100
Utvendig mål, bruttodybde i mm	150
Nettvekt [kg]	0,08
Bruttovekt i kg	0,09