

PT 8203 SL WP [PTB Plus]

Varmepumpetørketromler

SlimLine, med minimalt energiforbruk og uten kostbar montering av utluftningsrør.



- Trommelvolum 200.00 l, kapasitet ??
- Enkel montering – kun 711 mm bred
- Enkel transport – løfteplattform under maskinen
- Korte programtider takket være diagonal luftføring
- Enkel betjening – to-trinns filtersystem

EAN: 4002516475842 / Materialnummer: 11905280 /
Gammelt materialnummer: 52820463D

Konstruksjon og utførelse	
Modell	SlimLine
Serie	Professional
Front	Jerngrå
Maksimal tekstilmengde ved et kapasitetsforhold på 1:23	8,5
Maksimal tekstilmengde ved et kapasitetsforhold på 1:20	10,0
Trommelvolum i l	200,00
Tørkesystem	Varmepumpe
Døråpning [Ø] i mm	520
Døråpningsvinkel i grader	180
Dørhengsel	til venstre
Trommel i rustfritt stål	•
Skånetrommel av rustfritt stål	Nei
Bruk	
Egnet for hotell- og restaurantbransjen	•
Egnet for alders- og sykehjem	•
Egnet for Facility Management	•
Egnet for fellesvaskerier og studentboliger	•
Egnet for vaskerier og renserier	•
Egnet for universiteter, skoler og barnehager	•
Egnet for sykehus	•
Egnet for idrettslag	•
Egnet for skjønnhetssalonger, velvære- og treningssentre	•
Effektdata	
Maksimal fordampningskapasitet i l/time	4,60
Spesifikt energiforbruk i kWh/kg	0,24
Programtid i min	63
Styring	
Styringstype	Profitronic B Plus
Programmeringsmulighet	Innstilling def. Parameter
Programstyring	Restfuktighetsstyrt
Resttidsanvisning	•
Visning av programforløp	•
Panel med klartekst	•
Grunn-/målgruppeprogrammer	
Grunnprogrammer	•
Standard elektrotilkobling	
Oppvarmingstype	Varmepumpe med CleanStream
Elektrotilkobling	AC 230V 50HZ
Varmeeffekt elektrisk i kW	0,00
Varmeeffekt varmpumpe i kW	6,40
Totaltilkobling i kW	2,60
Sikring i A	16
Mål og vekt	
Ytre mål, nettohøyde i mm	1800
Ytre mål, nettobredde i mm	711
Ytre mål, nettodybde i mm	1075
Ytre mål, bruttohøyde i mm	1810
Ytre mål, bruttbredde i mm	800

PT 8203 SL WP [PTB Plus]

Varmepumpetørketromler

SlimLine, med minimalt energiforbruk og uten kostbar montering av utluftningsrør.



EAN: 4002516475842 / Materialnummer: 11905280 /

Gammelt materialnummer: 52820463D

Ytre mål, bruttodybde i mm	1180
Nettvekt i kg	202,0
Bruttovekt i kg	213
Maksimal gulvbelastning i N	2220
Utslippsverdier	
Lydtrykknivå på arbeidsplassen	57 dB(A) re 20 µPa
Varmeavgivelse til rommet i Mj/t	2,30
Utstyr	
Intelligent trommelreversering	•
Ekstra stort lofilter	•
To-trinns filtersystem	•
PerfectDry	•
Softlift trommelribber	•
Transportvennlig sokkel	•
Maskinuavhengig tilbehør	•
Effektivitet & bærekraft	
Inneholder fluoriserte drivhusgasser	•
Hermetisk lukket system	•
Kjølemiddel	R450a
Kjølemiddelmengde i kg	1,35
Drivhuspotensial kjølemiddel i kg CO2 e	605
Drivhuspotensial maskin i kg CO2 e	877
Tilkoblingsmuligheter	
Betalingsystem (opsjon)	•
Optisk grensesnitt for servicetilgang	•
Normer, sertifisering, merking	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
IP-klassifisering IP X4	•
WEEE	•
I samsvar med maskindirektivet 2006/42/EF	•