

PTD 901

Gjennomgående oppvaskmaskiner med korte programtider for store mengder oppvask i hotell-/restaurantbransjen.



- Maks. rengjøringskapasitet\*: 1296 tallerkener/t
- Alltid riktig program – oppvaskrelevante løsninger
- Enkel og fleksibel betjening – Full-touchdisplay
- Optimal arbeidsflyt – gjennomgående kurvsystem
- Optimal filtrering av vaskevannet – førsteklasses filtersystem

\* De angitte verdiene kan variere avhengig av forholdene på stedet (vanninntak temperatur / elektrotilkobling osv.).

EAN: 4002516485360 / Materialnummer: 11917880 / Gammelt materialnummer: 61090101D

<b>Modell og utførelse</b>	
Konstruksjon	Gjennomgående oppvaskmaskiner
Serie	Professional
Konstruksjon	Performance
Vaskesystem	Tank – gjennomgående
Antall vaskenivåer	1
Front	rustfritt stål
Tankvolum i l	35,0
<b>Bruk</b>	
Egnet for alders- og sykehjem	•
Egnet for sykehus	•
Egnet for restauranter/barer	•
Egnet for hotellbransjen	•
Egnet for pensjonater	•
Egnet for offentlige kjøkken	•
Egnet for barnehager/SFO	•
Egnet for universiteter og skoler	•
Egnet for hurtigmatrestauranter	•
Egnet for idrettslag	•
<b>Effektdata</b>	
Dokumentert effekt mot virus	•
Sirkulasjonspumpe, Qmaks. i l/min	300
Korteste programtid i sek	50
Maksimal slutt skylningstemperatur i °C	90
Kapasitet tallerkener/time	1296
Kapasitet glass/t	3773
Kapasitet kurver/t	72
Levetid i vaskesykluser	438000
<b>Styring</b>	
Styringstype	Elektronisk styring
Programvalg	Full-touchdisplay
Driftsberedskap, automatisk inn- og utkobling	•
Programmer [antall]	4
Programindikator i displayet, i farger	•
Displayspråk som kan stilles inn	•
<b>Standard elektrotilkobling</b>	
Elektrotilkobling	3N AC 380-415V 50HZ
Varmeeffekt i kW	8,20
Varmeeffekt tank i kW	2,50
Varmeeffekt boiler i kW	10,80
Totaltilkobling i kW	9,10
Sikring i A	16
Lengde på nettkabelen i m	3,50
<b>Mulig spenningsvariant 1</b>	
Elektrotilkobling	3N AC 380-415V 50HZ
Varmeeffekt i kW	10,80
Totaltilkobling i kW	13,20
Sikring i A	25

PTD 901

Gjennomgående oppvaskmaskiner

med korte programtider for store mengder oppvask i hotell-/restaurantbransjen.



EAN: 4002516485360 / Materialnummer: 11917880 /  
Gammelt materialnummer: 61090101D

<b>Mulig spenningsvariant 2</b>	
Elektrotilkobling	3N AC 380-415V 50HZ
Varmeeffekt i kW	11,70
Totaltilkobling i kW	14,70
Sikring i A	32
<b>Vanntilkobling/-avløp</b>	
Kaldt- eller varmtvann [antall]	1
Nødvendig flytetrykk i bar	1,00-6,00
Avløpspumpe [DN]	19
Maksimal løftehøyde til avløpspumpe i cm	65
Trykkøkningpumpe	•
Maksimal vannhardhet i mmol/l	0,54
Vannforbruk pr. vask i l	2,20
Lengde vanninntaksslange i cm	150
Lengde vannavløpsslange i cm	150
<b>Mål og vekt</b>	
Ytre mål med lukket hette, høyde i mm	1535
Ytre mål med åpen hette, høyde i mm	2010
Ytre mål, bredde i mm	635
Ytre mål, dybde i mm	750
Ytre mål, bruttohøyde i mm	1660
Ytre mål, bruttbredde i mm	770
Ytre mål, bruttodybde i mm	880
Maskinkapasitet, høyde i mm	440
Maskinkapasitet, bredde i mm	540
Maskinkapasitet, dybde underkurv i mm	500
Maskinkapasitet, dybde i mm	550
Innlastingshøyde over gulv i mm	850
Nettvekt [kg]	137
Bruttovekt i kg	151
Maksimal gulvbelastning i N/m <sup>2</sup>	2026
<b>Utslippsverdier</b>	
Lydtrykknivå på arbeidsplassen (LpA)	62 dB(A) re 20 µPa
<b>Programmer</b>	
Program for lite skittent servise	•
Program for normalt skittent servise	•
Program for veldig skittent servise	•
Ekstra programopsjoner	•
Spesialisert oppvaskprogram	•
Bløtlegging	•
Selvrengjøring	•
Avkalking	•
Grunnrengjøring	•
<b>Kurvinnredning</b>	
Uten kurver	•
<b>Utstyr</b>	
Integrert doseringspumpe/doseringsmodul for glansmiddel	•
Vaskekammer i rustfritt stål av høy kvalitet	•
Spylearmkontroll på alle spylearmer	•
Manuell hetteåpning	•
Automatisk programstart etter hettelukking	•
Sluttskyllingstemperatur som kan endres	•

PTD 901

Gjennomgående oppvaskmaskiner  
med korte programtider for store mengder oppvask i hotell-/restaurantbransjen.