

## G 7410 SCU AutoDos

Oppvaskmaskin for plassering under benk

med automatisk dosering takket være AutoDos med integrert PowerDisk.



- Innovativt design og høy komfort – 3D MultiFlex-skuff
- Enkel kommunikasjon med maskinen – Miele@home
- Optimale resultater på under én time med programmet QuickPowerWash
- Friskvannsuppvaskmaskin – fra 6.0 l liter i Automatic-programmet
- Fleksibelt og sikkert plassert – ExtraComfort-kurvdesign

EAN: 4002516488941 / Materialnummer: 11922560 /  
Gammelt materialnummer: 21741037NER

Type	
Oppvaskmaskiner for plassering under benk	•
60 cm brede oppvaskmaskiner	•
Design	
Panelfarge	rustfritt stål CleanSteel
Panelutførelse	Rettt panel
Betjeningstype	Hurtigtaster
Display	Display med 1 linje og klartekst
Displayfarge	hvit
MultiLingua	•
Komfort	
Tilkobling med Miele@home	•
Automatisk dosering med PowerDisk	•
Dørlukkehjelp	ComfortClose
Resttidsanvisning	•
Startforvalg opptil 24 t	•
Funksjonskontroll	Display
Valg av displayspråk	•
Effektivitet og bærekraft	
Energiklasse (A-G)	A
Vannforbruk i Automatic-programmet i l fra	6,0
Vannforbruket til ECO-programmet i liter per vask (syklus)	8,4
Strømforbruk i ECO-program i kWh	0,54
Energiforbruket til ECO-programmet per 100 vask (sykluser) i kWh	54
Forbruksverdier med varmtvannstilkobling i ECO-programmet, i kWh	0,29
Varigheten til ECO-programmet i minutter	230
Støyklasse	B
Støyutslipp i dB(A)	42
EcoFeedback	•
EcoPower-teknologi	•
Testet hygiene	•
Varmtvannstilkobling	•
Halv maskin	•
Resultatkvalitet	
Oppvaskmaskin med friskvannssystem	•
SensorDry	•
Omluft Turbothermic-tørrking	•
Aktiv kondensstørrking	•
BrilliantGlassCare	•
Oppvaskprogrammer	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Gryter & panner 75 °C	•
PowerWash	•
Fin	•
Hygiene	•
Kald Eco	•

## G 7410 SCU AutoDos

Oppvaskmaskin for plassering under benk

med automatisk dosering takket være AutoDos med integrert PowerDisk.




EAN: 4002516488941 / Materialnummer: 11922560 /

Gammelt materialnummer: 21741037NER


Ekstra stille 40 dB(A)	•
Maskinrens	•
<b>Oppvaskalternativer</b>	
AutoDos	•
IntenseZone	•
Express	•
Ekstra rent	•
Ekstra tørt	•
<b>Kurvinnredning</b>	
Plassering av bestikk	3D-MultiFlex-skuff
FlexCare-glassholder	2
FlexCare-kopphylle	1
Kurvinnredning	ExtraComfort
Antall kuverter	14
<b>Sikkerhet</b>	
Waterproof-system	•
Sil-kontrollampe	•
Barnesikring	•
<b>Tekniske data</b>	
Nisjebredde minimal i mm	600
Nisjebredde maksimal i mm	600
Nisjehøyde minimal i mm	805
Nisjehøyde maksimal i mm	870
Nisjedybde i mm	570
Produktbredde i mm	598
Produkthøyde i mm	805
Produktdybde i mm	570
Produktdybde med åpent dør i cm	116,5
Nettvekt i kg	49,5
Total tilkoblingsverdi i kW	2,00
Spennning i V	230
Sikring i A	10
Faseantall	1
Standard for elektrisk frekvens	50
Lengde vanninntaksslange i cm	1,50
Lengde vannavløpsslange i cm	1,50
Lengde på elektrisk ledning i m	1,70
<b>Tilgjengelige språk</b>	
Tilgjengelige språk via MultiLingua	dansk, deutsch, english (GB), español, français (FR), norsk, suomi, svenska
<b>Vedlagt tilbehør</b>	
1 x PowerDisk	•
Verdikupong for 6 x PowerDisk	•

## G 7410 SCU AutoDos

Oppvaskmaskin for plassering under benk med automatisk dosering takket være AutoDos med integrert PowerDisk.



G7000, built under, dishwasher, 60cm (installation drawing)



G7000, built under, dishwasher, 60cm (installation drawing)