

G 7690 SCVi AutoDos K2O

Fullintegrerte oppvaskmaskiner

med automatisk dosering takket være AutoDos med integrert PowerDisk.



- Innovativt design og høy komfort – 3D MultiFlex-skuff
- Enkel kommunikasjon med maskinen – Miele@home
- Automatisk døråpning når du banker to ganger – Knock2open
- Perfekt belysning for enklere innsetting – BrilliantLight
- Fleksibel og sikker plassering – MaxiComfort kurvinnredning

EAN: 4002516489139 / Materialnummer: 11922800 /
Gammelt materialnummer: 21769062NER

Type	
Fullintegrerte oppvaskmaskiner	•
60 cm brede oppvaskmaskiner	•
Design	
Panelfarge	CleanSteel/ObsidianSort
Panelutførelse	Fullintegrerte panel
Betjeningstype	Hurtigtaster
Display	Display med 1 linje og klartekst
Displayfarge	hvit
MultiLingua	•
Komfort	
Tilkobling med Miele@home	•
Automatisk dosering med PowerDisk	•
Knock2open	•
Dørlukkehjelp	AutoClose
BrilliantLight	•
Resttidsanvisning	•
Startforvalg opptil 24 t	•
Funksjonskontroll	optisk og akustisk
Valg av displayspråk	•
Effektivitet og bærekraft	
Energiklasse (A-G)	A
Vannforbruk i Automatic-programmet i l fra	6,0
Vannforbruket til ECO-programmet i liter per vask (syklus)	8,4
Strømforbruk i ECO-program i kWh	0,54
Energiforbruket til ECO-programmet per 100 vask (sykluser) i kWt	54
Forbruksverdier med varmtvannstilkobling i ECO-programmet, i kWh	0,29
Varigheten til ECO-programmet i minutter	230
Støyklasse	B
Støyutslipp i dB(A)	41
EcoFeedback	•
EcoPower-teknologi	•
Testet hygiene	•
Varmtvannstilkobling	•
Halv maskin	•
Resultatkvalitet	
Oppvaskmaskin med friskvannsystem	•
SensorDry	•
Omluft Turbothermic-tøking	•
Aktiv kondens tørking	•
BrilliantGlassCare	•
Oppvaskprogrammer	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Gryter & panner 75 °C	•
PowerWash	•
Fin	•

G 7690 SCVi AutoDos K2O

Fullintegrerte oppvaskmaskiner

med automatisk dosering takket være AutoDos med integrert PowerDisk.



EAN: 4002516489139 / Materialnummer: 11922800 /
Gammelt materialnummer: 21769062NER

Hygiene	•
Kald Eco	•
Ekstra stille 39 dB(A)	•
Pasta/Paella	•
Uten overkurv 65 °C	•
Ølglass varmt	•
Maskinrens	•
Oppvaskalternativer	
AutoDos	•
IntenseZone	•
Express	•
Ekstra rent	•
Ekstra tørt	•
Kurvinnredning	
Plassering av bestikk	3D-MultiFlex-skuff
FlexCare-glassholder	4
FlexCare-kopphylle	1
Kurvinnredning	MaxiComfort
Antall kuverter	14
Sikkerhet	
Waterproof-system	•
Sil-kontrollampe	•
Tekniske data	
Nisjebredde minimal i mm	600
Nisjebredde maksimal i mm	600
Nisjehøyde minimal i mm	805
Nisjehøyde maksimal i mm	870
Nisjedybde i mm	550
Produktbredde i mm	598
Produktthøyde i mm	805
Produkttybde i mm	550
Produkttybde med åpnet dør i cm	116,5
Nettovekt i kg	48,0
Total tilkoblingsverdi i kW	2,00
Spenning i V	230
Sikring i A	10
Faseantall	1
Standard for elektrisk frekvens	50
Lengde vanninntaksslange i cm	1,50
Lengde vannavløpsslange i cm	1,50
Lengde på elektrisk ledning i m	1,70
Min. frontplatevekt i kg	4,0
Maks. frontplatevekt i kg	11,0
[kan oppgraderes av kundeservice til min.]	7,0
[kan oppgraderes av kundeservice til maks.]	14,0
Bytt lyspære	Serviceavdeling
Tilgjengelige språk	
Tilgjengelige språk via MultiLingua	dansk, deutsch, english (GB), español, français (FR), norsk, suomi, svenska

G 7690 SCVi AutoDos K20

Fullintegrerte oppvaskmaskiner

med automatisk dosering takket være AutoDos med integrert PowerDisk.



EAN: 4002516489139 / Materialnummer: 11922800 /
Gammelt materialnummer: 21769062NER

Vedlagt tilbehør	
1 x PowerDisk	•
Verdikupong for 6 x PowerDisk	•


G 7690 SCVi AutoDos K20

Fullintegrerte oppvaskmaskiner

med automatisk dosering takket være AutoDos med integrert PowerDisk.



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)