

## PDR 510 ROP [EL]

Professional utluftningstørketrommel, elektrisk oppvarmet med restfuktighetsstyring M Select ROP for perfekte tørkeresultater.



- Trommelvolum 180.00 l, kapasitet 18 (8.0) lb (kg) kg – 10.0 kg
- Unik skånsom behandling av tøyet – Skånetrommel
- Fremtidstilpasset tilkoblingsmulighet via LAN og WiFi
- Testet for intensiv bruk – unik Miele kvalitet
- Nøyaktig tørking av alle tekstiler – PerfectDry

EAN: 4002516491835 / Materialnummer: 11924260 / Gammelt materialnummer: 52510001EU

<b>Modell og utførelse</b>	
Modell	Frontmater
Serie	Ytelse
Front	Jerngrå
Panelfarge	Rustfritt stål
Tekstilmengde i kg	10,0
Maksimal tekstilmengde ved et kapasitetsforhold på 1:22,5	18 (8,0) lb (kg)
Maksimal tekstilmengde ved et kapasitetsforhold på 1:18	10,0
Kapasitetsforhold	1:18
Trommelvolum i l	180,00
Tørkesystem	Utluftning
Døråpning [Ø] i mm	440
Døråpningsvinkel i grader	180
Dørhengsel	til venstre
Skånetrommel av rustfritt stål	Ja
<b>Bruk</b>	
Egnet for hotell- og restaurantbransjen	•
Egnet for alders- og sykehjem	•
Egnet for vaskeri	•
Egnet for fellesvaskerier og studentboliger	•
Egnet for vaskerier og rensierier	•
Egnet for håndverksbransjen	•
Egnet for universiteter, skoler og barnehager	•
Egnet for campingplasser	•
Egnet for idrettslag	•
Egnet for skjønnhetssalonger, velvære- og treningssentre	•
<b>Effektdata</b>	
Maksimal fordampningskapasitet i l/time	7,40
Spesifikt energiforbruk i kWh/kg	0,51
Programtid i min	36
<b>Styring</b>	
Styringstype	M Select Benchmark
Programmeringsmulighet	Innstilling def. Parameter
Programstyring	Restfuktighetsstyrt
Maks. startforvalgstid i t	24
Resttidsanvisning	•
Panel med lett forståelige symboler	•
<b>Standard elektrotilkobling</b>	
Oppvarmingstype	Elektro
Elektrotilkobling	3N AC 400V 50/60HZ
Varmeeffekt elektrisk i kW	7,94
Totaltilkobling i kW	8,20
Sikring i A	16
<b>Mål og vekt</b>	
Ytre mål, nettohøyde i mm	1020
Ytre mål, nettobredde i mm	700
Ytre mål, nettodybde i mm	763
Ytre mål, bruttohøyde i mm	1215
Ytre mål, bruttbredde i mm	760
Ytre mål, bruttdybde i mm	820

## PDR 510 ROP [EL]

Professional utluftningstørketrommel, elektrisk oppvarmet med restfuktighetsstyring M Select ROP for perfekte tørkeresultater.



EAN: 4002516491835 / Materialnummer: 11924260 / Gammelt materialnummer: 52510001EU

Nettvekt i kg	72,0
Bruttovekt i kg	80
Maksimal gulvbelastning i N/m <sup>2</sup>	853
<b>Utslippsverdier</b>	
Lydtrykknivå på arbeidsplassen	50 dB(A) re 20 µPa
Varmeavgivelse til rommet i Mj/t	3,90
<b>Utstyr</b>	
Intelligent trommelreversering	•
Aksial luftføring	•
Storkapasitetsfilter	•
PerfectDry	•
Softlift trommelribber	•
Funksjon Skånegang	•
Kommunikasjonssjakt	•
Trommelbelysning	•
Maskinuavhengig tilbehør	•
<b>Tilkoblingsmuligheter</b>	
Betalingsystem (opsjon)	•
Optisk grensesnitt for servicetilgang	•
Toppbelastningsutkobling/energistyring (opsjon)	•
WiFi tørketrommel	•
Connector-boks	•
LAN-modul (opsjon)	•
<b>Normer, sertifisering, merking</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
IP-klassifisering IP X4	•
WEEE	•
I samsvar med maskindirektivet 2006/42/EF	•