

PDR 910 [EL]

Professional utluftningstørketrommel, elektrisk oppvarmet med programmerbar styring M Touch Pro for størst mulig fleksibilitet.



- Trommelvolum 180.00 l, kapasitet 18 (8.0) lb (kg) – 10.0 kg
- Unik skånsom behandling av tøyet – Skånetrommel
- Nøyaktig tørking av alle tekstiler – PerfectDry
- Fremtidstilpasset tilkoblingsmulighet via LAN og WiFi
- Testet for intensiv bruk – unik Miele kvalitet

EAN: 4002516491859 / Materialnummer: 11924400 / Gammelt materialnummer: 52910001EU

Modell og utførelse	
Modell	Frontmater
Serie	Performance Plus
Front	Rustfritt stål
Panelfarge	Rustfritt stål
Tekstilmengde i kg	10,0
Maksimal tekstilmengde ved et kapasitetsforhold på 1:22,5	18 (8,0) lb (kg)
Maksimal tekstilmengde ved et kapasitetsforhold på 1:18	10,0
Kapasitetsforhold	1:18
Trommelvolum i l	180,00
Tørkesystem	Utluftning
Døråpning [Ø] i mm	440
Døråpningsvinkel i grader	180
Dørhengsel	til venstre
Skånetrommel av rustfritt stål	Ja
Bruk	
Egnet for hotell- og restaurantbransjen	•
Egnet for alders- og sykehjem	•
Egnet for Facility Management	•
Egnet for vaskeri	•
Egnet for fellesvaskerier og studentboliger	•
Egnet for rens av tekstiler	•
Egnet for vaskerier og renserier	•
Egnet for håndverksbransjen	•
Egnet for brann- og redningstjenesten	•
Egnet for stutrier og ridesentre	•
Egnet for universiteter, skoler og barnehager	•
Egnet for sykehus	•
Egnet for campingplasser	•
Egnet for idrettslag	•
Egnet for skjønnhetssalonger, velvære- og treningssentre	•
Egnet for lege- og tannlegekontorer	•
Egnet for den petrokjemiske industrien	•
Egnet for næringsmiddelindustrien	•
Egnet for fornyelsesparker og feriesteder	•
Egnet for statlige/sosiale institusjoner	•
Effektdata	
Maksimal fordampningskapasitet i l/time	7,40
Spesifikt energiforbruk i kWh/kg	0,51
Programtid i min	36
Styring	
Styringstype	M Touch Pro
Programmeringsmulighet	Programmerbar
Programstyring	Restfuktighetsstyrt
Maks. startforvalgstid i t	24
Resttidsanvisning	•
Visning av programforløp	•
Displayspråk som kan stilles inn	•
Standard elektrotilkobling	
Oppvarmingstype	Elektro

PDR 910 [EL]

Professional utluftningstørketrommel, elektrisk oppvarmet med programmerbar styring M Touch Pro for størst mulig fleksibilitet.



EAN: 4002516491859 / Materialnummer: 11924400 / Gammelt materialnummer: 52910001EU

Elektrotilkobling	3N AC 400V 50/60HZ
Varmeeffekt elektrisk i kW	7,94
Totaltilkobling i kW	8,20
Sikring i A	16
Mål og vekt	
Ytre mål, nettohøyde i mm	1020
Ytre mål, nettobredde i mm	700
Ytre mål, nettodybde i mm	763
Ytre mål, bruttohøyde i mm	1215
Ytre mål, bruttobredde i mm	760
Ytre mål, bruttodybde i mm	820
Nettovekt i kg	72,0
Bruttovekt i kg	80
Maksimal gulvbelastning i N/m ²	853
Utslipsverdier	
Lydtrykknivå på arbeidsplassen	50 dB(A) re 20 µPa
Varmeavgivelse til rommet i Mj/t	3,90
Utstyr	
Intelligent trommelreversering	•
Aksial luftføring	•
Storkapasitetsfilter	•
PerfectDry	•
Softlift trommelribber	•
Funksjon Skånegang	•
Kommunikasjonssjakt	•
Trommelbelysning	•
Programvalg via fargerammer	•
Maskinuavhengig tilbehør	•
Tilkoblingsmuligheter	
Betalingsystem (opsjon)	•
Optisk grensesnitt for servicetilgang	•
Toppbelastningsutkobling/energistyring (opsjon)	•
WiFi tørketrommel	•
Connector-boks	•
LAN-modul (opsjon)	•
Kapasiteter	
Vernemasker [antall]	4
Verneklær [antall]	1
Vernejakker [antall]	2
Syntetdyner [antall]	1
Syntetputer [antall]	2
Dundyner [antall]	1
Dunputer [antall]	2
Kluter, 22 g [antall]	182
Mopp, bomull, 40 cm [antall]	42
Mopp, bomull, 50 cm [antall]	36
Mopp, mikrofiber, 40 cm [antall]	66
Mopp, mikrofiber, 50 cm [antall]	47
Hestedekken, sommer [antall]	2
Normer, sertifisering, merking	
CE	•
VDE	•

PDR 910 [EL]

Professional utluftningstørketrommel, elektrisk oppvarmet
med programmerbar styring M Touch Pro for størst mulig fleksibilitet.