

## PWM 511 Mop Star [EL DV DD]

Professional vaskemaskin, elektrisk oppvarmet og vaskemiddelbeholder, M Touch Pro, til Facility Management.



- Trommelvolum 100 l, kapasitet 11.0 kg
- Optimal rengjøring & best forbruk – innovativ Miele teknikk
- Optimal betjen.komfort med Fulltouch-fargedisplay – M Touch Pro
- Optimale sentrifugeringsresultater – restfuktighet 50 %, g-faktor370
- Fremtidstilpasset tilkobling via LAN og WiFi

\* Restfuktighet basert på bruk av varmt vann i siste skylling.

EAN: 4002516491774 / Materialnummer: 11926500 / Gammelt materialnummer: 51511011EU

Modell og utførelse	
Modell	Frontmater
Serie	Ytelse
Front	Jerngrå
Panelfarge	Rustfritt stål
Maksimal tekstilmengde ved et kapasitetsforhold på 1:9 i kg	11,0
Kapasitetsforhold	1:9
Tekstilmengde i kg	11,0
Trommelvolum i l	100
Døråpning [Ø] i mm	370
Døråpningsvinkel i grader	180
Dørhengsel	til høyre
Automatisk dørlås	•
Vedlikeholdsfri synkronmotor	•
Skånetrommel	•
Bruk	
Egnet for Facility Management	•
Effektdata	
Spesifikt vannforbruk i l/kg ved tilkobling til kaldtvann	7,10
Spesifikt energiforbruk i kWh/kg ved tilkobling til kaldtvann	0,12
Spesifikt vannforbruk i l/kg ved tilkobling til varmtvann	6,90
Spesifikt energiforbruk ved tilkobling til varmtvann i kWh/kg	0,03
Vannforbruk i l ved tilkobling til kaldtvann	78,4
Vannforbruk ved tilkobling til kaldtvann i programmet Mopp standard 60 °C i l	124,6
Energiforbruk i kWh ved tilkobling til kaldtvann	1,37
Energiforbruk ved tilkobling til kaldtvann i programmet Mopp standard 60 °C i kWh	1,61
Programtid i min ved tilkobling til kaldtvann	54
Vannforbruk i l ved tilkobling til varmtvann	75,7
Vannforbruk ved tilkobling til varmtvann i programmet Mopp standard 60 °C i l	124,4
Energiforbruk i kWh ved tilkobling til varmtvann	0,32
Programtid i min ved tilkobling til varmtvann	49
Programtid ved tilkobling til kaldtvann i program Mopp standard 60 °C i min	57
Programtid ved tilkobling til varmtvann i programmet Mopp standard 60 °C i min	45
Restfuktighet ved kald skylling i %	54
Restfuktighet ved varm skylling i %	50
Restfuktighet i % ved klargjøring av mopper	25
Sentrifugehastighet i o/min	1100
g-kraft	370
Testede driftstimer	30000
Styring	
Styringstype	M Touch Pro
Programmeringsmulighet	Programmerbar
Maks. startforvalgstid i t	Kan velges fritt
Resttidsanvisning	•

## PWM 511 Mop Star [EL DV DD]

Professional vaskemaskin, elektrisk oppvarmet og vaskemiddelbeholder, M Touch Pro, til Facility Management.



EAN: 4002516491774 / Materialnummer: 11926500 / Gammelt materialnummer: 51511011EU

Visning av programforløp	•
Displayspråk som kan stilles inn	•
<b>Grunn-/målgruppeprogrammer</b>	
Grunnprogrammer	•
Programmer for hotell- og restaurantbransjen	•
Programmer for alders- og sykehjem	•
Programmer for Facility Management	•
Programmer for vaskerier	•
Programmer for borettslag og fellesvaskerier	•
Programmer for rens av tekstiler	•
Programmer for vaskerier og renserier	•
Programmer for håndverksbedrifter	•
Programmer for brann- og redningstjenesten	•
Programmer for stutier og ridesentre	•
Programmer for universiteter, barnehager, SFO og skoler	•
Programmer for sykehus	•
Programmer for hurtigmatrestauranter	•
Programmer for campingplasser	•
Programmer for idrettslag	•
Programmer for skjønnhetssalonger, SPA og treningsentre	•
Programmer for private husholdninger	•
Programmer for lege- og tannlegekontorer	•
<b>Dosering</b>	
Vaskemiddelbeholder	3 kamre
Fleksibel doseringsadapter (opsjon)	•
Maksimal tilkoblingsmuligheter for doseringspumper [antall]	6
Nivåsensor	•
<b>Standard elektrotilkobling</b>	
Oppvarmingstype	Elektro
Elektrotilkobling	3 AC 230V 50/60HZ
Varmeeffekt i kW	7,95
Totaltilkobling i kW	8,20
Sikring i A	20
<b>Vanntilkobling/-avløp</b>	
Kaldtvann [antall]	1x 1/2" med 3/4" forskruing
Varmtvann [antall]	1x 1/2" med 3/4" forskruing
Kranvann (opsjon) [antall]	1 x 1/2" med 3/4" forskruing
Avløpsventil	DN 70
<b>Mål og vekt</b>	
Ytre mål, nettohøyde i mm	1020
Ytre mål, nettobredde i mm	700
Ytre mål, nettodybde i mm	845
Ytre mål, bruttohøyde i mm	1214
Ytre mål, bruttobredde i mm	750
Ytre mål, bruttodybde i mm	917
Nettovekt i kg	148,0
Bruttovekt i kg	161

## PWM 511 Mop Star [EL DV DD]

Professional vaskemaskin, elektrisk oppvarmet og vaskemiddelbeholder, M Touch Pro, til Facility Management.



EAN: 4002516491774 / Materialnummer: 11926500 /

Gammelt materialnummer: 51511011EU

Maksimal gulvbelastning i N/m<sup>2</sup> 2577

<b>Utslippsverdier</b>	
Lydtrykknivå på arbeidsplassen	61 dB(A) re 20 µPa
Varmeavgivelse til rommet i Mj/t	2,80
<b>Utstyr</b>	
Patentert forhåndssentrifugering	•
Klargjøring av kluter	•
3-dimensjonal ubalansekontroll	•
Desinfeksjon	•
Temperaturovervåkning	•
Spesial-varmeelement	•
Mengdeautomatikk +	•
Gjennomstrømningsmåler	•
Legge inn mer tøy	•
Programvalg via fargerammer	•
Maskinuavhengig tilbehør	•
<b>Effektivitet og bærekraft</b>	
Resirkuleringsgrad i %	91
<b>Tilkoblingsmuligheter</b>	
Betalingsystem (opsjon)	•
Optisk grensesnitt for servicetilgang	•
Toppbelastningsutkobling/energistyring (opsjon)	•
LAN	•
WiFi	•
Connector-boks	•
<b>Kapasiteter</b>	
Kluter, 22 g [antall]	255
Mopp, bomull, 40 cm/190 g [antall]	46
Mopp, bomull, 50 cm/220 g [antall]	40
Mopp, mikrofiber, 40 cm/120 g [antall]	73
Mopp, mikrofiber, 50 cm/170 g [antall]	52
Mopp, Office, 100 g [antall]	70
Mopp, Stairway, 150 g [antall]	45
<b>Normer, sertifisering, merking</b>	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
IP-klassifisering IP X4	•
WEEE	•
I samsvar med maskindirektivet 2006/42/EF	•