

PWM 909 [EL DP DD]

Professional-vaskemaskin, elektrisk oppvarmet, med avløpspumpe og vaskemiddelbeholder, M Touch Pro Plus – fritt programmerbar.



- Trommenvolum 80 l, kapasitet 9.0 kg
- 18 % lavere vann- og 45 % lavere energiforbruk*
- Optimal betjening med Fulltouch-fargedisplay – M Touch Pro Plus
- Optimale sentrifugeringsresultater – restfuktighet 44 %**, g-faktor518
- Fremtidstilpasset tilkobling via LAN og WiFi

* Basert på programmet Kulørtvask 60° ved varmtvannstilkobling, sammenlignet med forrige modell.

** Restfuktighet basert på bruk av varmt vann i siste skylling.

EAN: 4002516492351 / Materialnummer: 11926700 / Gammelt materialnummer: 51909019EU

Modell og utførelse	
Modell	Frontmater
Serie	Performance Plus
Front	Rustfritt stål
Panelfarge	Rustfritt stål
Maksimal tekstilmengde ved et kapasitetsforhold på 1:9 i kg	9,0
Kapasitetsforhold	1:9
Tekstilmengde i kg	9,0
Trommenvolum i l	80
Døråpning [Ø] i mm	370
Døråpningsvinkel i grader	180
Dørhengsel	til høyre
Automatisk dørlås	•
Vedlikeholdsfri synkronmotor	•
Skånetrommel	•
Bruk	
Egnet for hotell- og restaurantbransjen	•
Egnet for bo- og omsorgssentre	•
Egnet for Facility Management	•
Egnet for vaskeri	•
Egnet for fellesvaskerier og studentboliger	•
Egnet for rens av tekstiler	•
Egnet for vaskerier og renserier	•
Egnet for håndverksbransjen	•
Egnet for brann- og redningstjenesten	•
Egnet for stutier og ridesentre	•
Egnet for universiteter, skoler og barnehager	•
Egnet for sykehus	•
Egnet for campingplasser	•
Egnet for idrettslag	•
Egnet for skjønnhetssalonger, velvære- og treningsentre	•
Egnet for lege- og tannlegekontorer	•
Egnet for den petrokjemiske industrien	•
Egnet for næringsmiddelindustrien	•
Egnet for fornøyelsesparker og feriesteder	•
Egnet for statlige/sosiale institusjoner	•
Effektdata	
Dokumentert effekt mot virus	•
Testet hygiene	•
Spesifikt vannforbruk i l/kg ved tilkobling til kaldtvann	6,30
Spesifikt energiforbruk i kWh/kg ved tilkobling til kaldtvann	0,13
Spesifikt vannforbruk i l/kg ved tilkobling til varmtvann	6,60
Spesifikt energiforbruk ved tilkobling til varmtvann i kWh/kg	0,03
Vannforbruk i l ved tilkobling til kaldtvann	56,2
Energiforbruk i kWh ved tilkobling til kaldtvann	1,20
Programtid i min ved tilkobling til kaldtvann	49
Vannforbruk i l ved tilkobling til varmtvann	59,3
Energiforbruk i kWh ved tilkobling til varmtvann	0,23
Programtid i min ved tilkobling til varmtvann	45

PWM 909 [EL DP DD]

Professional-vaskemaskin, elektrisk oppvarmet, med avløpspumpe og vaskemiddelbeholder, M Touch Pro Plus – fritt programmerbar.



EAN: 4002516492351 / Materialnummer: 11926700 / Gammelt materialnummer: 51909019EU

Vannforbruk i ECO-program i l ved tilkobling til kaldtvann	49,7
Energiforbruk i ECO-program i kWh ved tilkobling til kaldtvann	0,82
Programtid i ECO-program i min ved tilkobling til kaldtvann	34
Vannforbruk i ECO-program i l ved tilkobling til varmtvann	52,0
Energiforbruk i ECO-program i kWh ved tilkobling til varmtvann	0,14
Programtid i ECO-program i min ved tilkobling til varmtvann	32
Restfuktighet ved kald skylning i %	47
Restfuktighet ved varm skylning i %	44
Sentrifugehastighet i o/min	1300
g-kraft	518
Testede driftstimer	30000
Styring	
Styringstype	M Touch Pro Plus
Programmeringsmulighet	Kan programmeres fritt
Maks. startforvalgstid i t	Kan velges fritt
Resttidsanvisning	•
Visning av programforløp	•
Displayspråk som kan stilles inn	•
Grunn-/målgruppeprogrammer	
Grunnprogrammer	•
Programmer for hotell- og restaurantbransjen	•
Programmer for alders- og sykehjem	•
Programmer for Facility Management	•
Programmer for vaskerier	•
Programmer for borettslag og fellesvaskerier	•
Programmer for rens av tekstiler	•
Programmer for vaskerier og renserier	•
Programmer for håndverksbedrifter	•
Programmer for brann- og redningstjenesten	•
Programmer for stutier og ridesentre	•
Programmer for universiteter, barnehager, SFO og skoler	•
Programmer for sykehus	•
Programmer for hurtigmatrestauranter	•
Programmer for campingplasser	•
Programmer for idrettslag	•
Programmer for skjønnhetssalonger, SPA og treningsentre	•
Programmer for private husholdninger	•
Programmer for lege- og tannlegekontorer	•
Dosering	
Vaskemiddelbeholder	3 kamre
Fleksibel doseringsadapter (opsjon)	•
Maksimalt antall tilkoblingsmuligheter for doseringspumper [antall]	6
Nivåsensor	•
Standard elektrotilkobling	
Oppvarmingstype	Elektro
Elektrotilkobling	3 AC 230V 50HZ
Varmeeffekt i kW	7,95

PWM 909 [EL DP DD]

Professional-vaskemaskin, elektrisk oppvarmet, med avløpspumpe og vaskemiddelbeholder, M Touch Pro Plus – fritt programmerbar.

EAN: 4002516492351 / Materialnummer: 11926700 /
Gammelt materialnummer: 51909019EU

Totaltilkobling i kW	8,20
Sikring i A	20
Vanntilkobling/-avløp	
Kaldtvann [antall]	1x 1/2" med 3/4" forskruring
Varmtvann [antall]	1x 1/2" med 3/4" forskruring
Kranvann (opsjon) [antall]	1 x 1/2" med 3/4" forskruring
Avløpspumpe	DN 22
Mål og vekt	
Ytre mål, nettohøyde i mm	1020
Ytre mål, nettobredde i mm	700
Ytre mål, nettodybde i mm	718
Ytre mål, bruttohøyde i mm	1214
Ytre mål, bruttbredde i mm	750
Ytre mål, bruttdybde i mm	817
Nettovekt i kg	140,0
Bruttovekt i kg	152
Maksimal gulvbelastning i N/m ²	2421
Utslippsverdier	
Lydtrykknivå på arbeidsplassen	65 dB(A) re 20 µPa
Varmeavgivelse til rommet i Mj/t	2,30
Utstyr	
Patentert forhåndssentrifugering	•
Klargjøring av kluter	•
3-dimensjonal ubalansekontroll	•
Desinfeksjon	•
EcoSpeed	•
Temperaturovervåkning	•
Spesial-varmeelement	•
Mengdeautomatikk +	•
Gjennomstrømningsmåler	•
Legge inn mer tøy	•
Programvalg via fargerammer	•
Maskinuavhengig tilbehør	•
Effektivitet og bærekraft	
Resirkuleringsgrad i %	95
Tilkoblingsmuligheter	
Betalingsystem (opsjon)	•
Optisk grensesnitt for servicetilgang	•
Toppbelastningsutkobling/energistyring (opsjon)	•
LAN	•
WiFi	•
Connector-boks	•
Kapasiteter	
Vernemasker [antall]	13
Hjelmer [antall]	2
Verneklær [antall]	1
Vernejakker [antall]	2
Syntedyner [antall]	1

PWM 909 [EL DP DD]

Professional-vaskemaskin, elektrisk oppvarmet, med avløpspumpe og vaskemiddelbeholder, M Touch Pro Plus – fritt programmerbar.



EAN: 4002516492351 / Materialnummer: 11926700 /
Gammelt materialnummer: 51909019EU

Syntetputer [antall]	2
Dundyner [antall]	1
Dunputer [antall]	2
Kluter, 22 g [antall]	204
Mopp, bomull, 40 cm/190 g [antall]	42
Mopp, bomull, 50 cm/220 g [antall]	33
Mopp, mikrofiber, 40 cm/120 g [antall]	66
Mopp, mikrofiber, 50 cm/170 g [antall]	43
Mopp, Office, 100 g [antall]	55
Mopp, Stairway, 150 g [antall]	35
Hestedekken, sommer [antall]	2
Normer, sertifisering, merking	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
IP-klassifisering IP X4	•
WEEE	•
I samsvar med maskindirektivet 2006/42/EF	•