

PWM 511 [EL DP DD SOM]

Professional-vaskemaskin, elektrisk oppvarmet, med avløpspumpe og vaskemiddelbeholder, M Touch Pro, for maritim bruk.



- Trommelvolum 100 l, maksimal kapasitet 11.0 kg
- 14 % lavere vann- og 50 % lavere energiforbruk*
- Optimal betjeningskomfort med Fulltouch-fargedisplay – M Touch Pro
- Optimale sentrifugeringsresultater – restfuktighet 50 %**, g-faktor 370
- Fremtidstilpasset tilkobling via LAN og WiFi

* Basert på programmet Kulørtvask 60° ved varmtvannstilkobling, sammenlignet med forrige modell.

** Restfuktighet basert på bruk av varmt vann i siste skylling.

EAN: 4002516519775 / Materialnummer: 11959810 /
Gammelt materialnummer: 51511013SOM

Modell og utførelse	
Modell	Frontmater
Serie	Ytelse
Front	Jerngrå
Panelfarge	Rustfritt stål
Maksimal tekstilmengde ved et kapasitetsforhold på 1:9 i kg	11,0
Kapasitetsforhold	1:9
Tekstilmengde i kg	11,0
Trommelvolum i l	100
Døråpning [Ø] i mm	370
Døråpningsvinkel i grader	180
Dørhengsel	til høyre
Automatisk dørlås	•
Vedlikeholdsfri synkronmotor	•
Skånetrommel	•
Bruk	
Egnet for bruk i offshorebransjen	•
Egnet for bruk i maritim bransje	•
Effektdata	
Dokumentert effekt mot virus	•
Testet hygiene	•
Spesifikt vannforbruk i l/kg ved tilkobling til kaldtvann	7,10
Spesifikt energiforbruk i kWh/kg ved tilkobling til kaldtvann	0,12
Spesifikt vannforbruk i l/kg ved tilkobling til varmtvann	6,90
Spesifikt energiforbruk ved tilkobling til varmtvann i kWh/kg	0,03
Vannforbruk i l ved tilkobling til kaldtvann	78,4
Energiforbruk i kWh ved tilkobling til kaldtvann	1,37
Programtid i min ved tilkobling til kaldtvann	57
Vannforbruk i l ved tilkobling til varmtvann	75,7
Energiforbruk i kWh ved tilkobling til varmtvann	0,32
Programtid i min ved tilkobling til varmtvann	52
Vannforbruk i ECO-program i l ved tilkobling til kaldtvann	67,8
Energiforbruk i ECO-program i kWh ved tilkobling til kaldtvann	0,87
Programtid i ECO-program i min ved tilkobling til kaldtvann	34
Vannforbruk i ECO-program i l ved tilkobling til varmtvann	68,3
Energiforbruk i ECO-program i kWh ved tilkobling til varmtvann	0,13
Programtid i ECO-program i min ved tilkobling til varmtvann	33
Restfuktighet ved kald skylling i %	54
Restfuktighet ved varm skylling i %	50
Sentrifugehastighet i o/min	1100
g-kraft	370
Testede driftstimer	30000
Styring	
Styringstype	M Touch Pro
Programmeringsmulighet	Programmerbar
Maks. startforvalgstid i t	Kan velges fritt
Resttidsanvisning	•

PWM 511 [EL DP DD SOM]

Professional-vaskemaskin, elektrisk oppvarmet, med avløpspumpe og vaskemiddelbeholder, M Touch Pro, for maritim bruk.



EAN: 4002516519775 / Materialnummer: 11959810 /
Gammelt materialnummer: 51511013SOM

Visning av programforløp	•
Displayspråk som kan stilles inn	•
Grunn-/målgruppeprogrammer	
Grunnprogrammer	•
Programmer for hotell- og restaurantbransjen	•
Programmer for alders- og sykehjem	•
Programmer for Facility Management	•
Programmer for vaskerier	•
Programmer for borettslag og fellesvaskerier	•
Programmer for rens av tekstiler	•
Programmer for vaskerier og rensierier	•
Programmer for håndverksbedrifter	•
Programmer for brann- og redningstjenesten	•
Programmer for stutierier og ridesentre	•
Programmer for universiteter, barnehager, SFO og skoler	•
Programmer for sykehus	•
Programmer for hurtigmatrestauranter	•
Programmer for campingplasser	•
Programmer for idrettslag	•
Programmer for skjønnhetssalonger, SPA og treningsentre	•
Programmer for private husholdninger	•
Programmer for lege- og tannlegekontorer	•
Dosering	
Vaskemiddelbeholder	3 kamre
Fleksibel doseringsadapter (opsjon)	•
Maksimal tilkoblingsmuligheter for doseringspumper [antall]	6
Nivåsensor	•
Standard elektrotilkobling	
Oppvarmingstype	Elektro
Elektrotilkobling	3 AC 440V 60HZ
Varmeeffekt i kW	6,05
Totaltilkobling i kW	6,30
Sikring i A	16
Mulig spenningsvariant 1	
Elektrotilkobling	3 AC 480V 60HZ
Varmeeffekt i kW	7,20
Totaltilkobling i kW	7,45
Sikring i A	16
Mulig spenningsvariant 2	
Elektrotilkobling	3 AC 400V 60 HZ
Varmeeffekt i kW	5,00
Totaltilkobling i kW	5,25
Sikring i A	16
Vanntilkobling/-avløp	
Kaldtvann [antall]	1 x 1/2" med 3/4" forskruing
Varmtvann [antall]	1 x 1/2" med 3/4" forskruing
Kranvann (opsjon) [antall]	1 x 1/2" med 3/4" forskruing

PWM 511 [EL DP DD SOM]

Professional-vaskemaskin, elektrisk oppvarmet, med avløpspumpe og vaskemiddelbeholder, M Touch Pro, for maritim bruk.



EAN: 4002516519775 / Materialnummer: 11959810 /
Gammelt materialnummer: 51511013SOM

Avløpspumpe	DN 22
Mål og vekt	
Ytre mål, nettohøyde i mm	1020
Ytre mål, nettobredde i mm	700
Ytre mål, nettodybde i mm	818
Ytre mål, bruttohøyde i mm	1214
Ytre mål, bruttobredde i mm	750
Ytre mål, bruttodybde i mm	917
Nettovekt i kg	154,0
Bruttovekt i kg	167
Maksimal gulvbelastning i N/m ²	2636
Utslippsverdier	
Lydtrykknivå på arbeidsplassen	61 dB(A) re 20 µPa
Varmeavgivelse til rommet i Mj/t	2,80
Utstyr	
3-dimensjonal ubalansekontroll	•
Desinfeksjon	•
Temperaturovervåkning	•
Spesial-varmeelement	•
Mengdeautomatikk +	•
Gjennomstrømningsmåler	•
Legge inn mer tøy	•
Programvalg via fargerammer	•
Maskinuavhengig tilbehør	•
Effektivitet og bærekraft	
Resirkuleringsgrad i %	91
Tilkoblingsmuligheter	
Betalingsystem (opsjon)	•
Optisk grensesnitt for servicetilgang	•
Toppbelastningsutkobling/energistyring (opsjon)	•
LAN	•
WiFi	•
Connector-boks	•
Kapasiteter	
Syntedyner [antall]	1
Syntetputer [antall]	2
Dundyner [antall]	1
Dunputer [antall]	2
Normer, sertifisering, merking	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
IP-klassifisering IP X4	•
WEEE	•
EAC	•
I samsvar med maskindirektivet 2006/42/EF	•