

PFD 100 SmartBiz

Frittstående oppvaskmaskiner

for anvendelser der en vanlig husholdningsoppvaskmaskin kommer til kort.



- Kapasitet: 13 kuverter på kun 36 min*
- Alt helt tørt – AutoOpen-ekstra tørking
- Intuitiv betjening med oversiktlig panel
- Fleksibel plassering av oppvask for gode rengjøringsresultater

* De angitte verdiene kan variere avhengig av forholdene på stedet (vanninntak temperatur / elektrotilkobling osv).

EAN: 4002516523215 / Materialnummer: 11962890 /
Gammelt materialnummer: 61010000EP4

Modell og utførelse	
Konstruksjon	Frittstående oppvaskmaskin, frontmater
Serie	SmartBiz
Vaskesystem	Frontmatere – friskvann
Antall vaskenivåer	2
Front	BrilliantHvit
Lokk	Kunststoff
Sidevegger	BrilliantHvit
Panelfarge	CleanSteel
Bruk	
Egnet for pensjonater	•
Egnet for barnehager/SFO	•
Egnet for universiteter og skoler	•
Egnet for kontorer og byråer	•
Egnet for private husholdninger	•
Egnet for håndverksbransjen	•
Egnet for idrettslag	•
Effektdata	
Dokumentert effekt mot virus	•
Testet hygiene	•
Sirkulasjonspumpe, Qmaks. i l/min	75
Korteste programtid i min	36
Maksimal slutt skylingstemperatur i °C	82
Kapasitet kuvert/last	13
Levetid i vaskesykluser	12500
Miele MOVE	
Nettverkskompatibel med Miele MOVE	•
Styring	
Styringstype	Elektronisk styring
Programvalg	Programtaster
Maks. startforvalgstid i t	24
Resttidsanvisning	•
Oppvaskprogrammer [antall]	8
Visning av programforløp	•
Displayspråk som kan stilles inn	•
Sil-kontrollampe	•
Standard elektrotilkobling	
Elektrotilkobling	AC 230V 50HZ
Varmeeffekt i kW	1,90
Totaltilkobling i kW	2,10
Sikring i A	10-16
Lengde på nettkabelen i m	1,70
Vanntilkobling/-avløp	
Kaldt- eller varmtvann [antall]	1
Nødvendig flytetrykk i bar	1,00-10,00
Avløpspumpe [DN]	22
Maksimal løftehøyde til avløpspumpe i cm	100

PFD 100 SmartBiz

Frittstående oppvaskmaskiner

for anvendeler der en vanlig husholdningsoppvaskmaskin kommer til kort.



EAN: 4002516523215 / Materialnummer: 11962890 /
Gammelt materialnummer: 61010000EP4

Integrert kalkfilter	•
Maksimal vannhardhet i mmol/l	6,50
Vannsikringssystem	Waterproofsystem
Lengde vanninntaksslange i cm	150
Lengde vannløpsslange i cm	150
Mål og vekt	
Ytre mål, høyde i mm	845
Ytre mål med deksel, høyde i mm	845
Ytre mål, bredde i mm	598
Ytre mål, dybde i mm	600
Ytre mål, bruttohøyde i mm	970
Ytre mål, bruttbredde i mm	670
Ytre mål, bruttdybde i mm	690
Maskinkapasitet, høyde i mm	540
Maskinkapasitet, bredde i mm	510
Maskinkapasitet, dybde overkurv i mm	450
Maskinkapasitet, dybde underkurv i mm	450
Innlastingshøyde over gulv i mm	210
Påkrevd nisjebredde i mm	600
Nettovekt [kg]	56
Bruttovekt i kg	64
Maksimal gulvbelastning i N/m ²	1000
Utslippsverdier	
Lydtryknivå på arbeidsplassen (LpA)	33 dB(A) re 20 µPa
Lydnivå (LwA)	0,0
Programmer	
Universal	•
Kort	•
Hygiene	•
Kaldt/Forskylling	•
Glass	•
Kunststoff	•
Energispar/ECO	•
Intensiv	•
Kurvinnredning	
Kurv Comfort	•
FlexCare-koppholder [antall]	2
Bestikkurv	•
Høydejusterbar overkurv	•
Kan kombineres med flaskekurven APFD 210	•
Utstyr	
Tørking	Aktiv kondensstørking, Lengre tørking, AutoOpen- ekstra tørking
1 kombinert doseringsbeholder/dør for oppvaskmiddel i pulverform og glansmiddel	•
Vaskekammer i rustfritt stål av høy kvalitet	•
AutoClose	•
EcoFeedback	•

PFD 100 SmartBiz

Frittstående oppvaskmaskiner

for anvendeler der en vanlig husholdningsoppvaskmaskin kommer til kort.



EAN: 4002516523215 / Materialnummer: 11962890 /
Gammelt materialnummer: 61010000EP4

Brilliant GlassCare	•
Barnesikring	•
Sluttskylningstemperatur som kan endres	•
Optisk grensesnitt	•
SmartStart	•
FlexiTimer med EcoStart	•
WiFi	•
Effektivitet og bærekraft	
Kapasiteten til ECO-programmet i antall kuverter	13
Energiklasse (A-G)	E
Energiforbruket til ECO-programmet per 100 vask i kWh	93
Vannforbruket til ECO-programmet per vask i l	12,0
Lydnivåklasse (A-D)	C
Lydnivå i dB(A) _{re1pW}	46
Programtid for ECO-programmet i min	250
Tilkoblingsmuligheter	
Ekstern doseringsmodul for flytende oppvaskmiddel	•
Normer, sertifisering, merking	
CE	•
I samsvar med maskindirektivet 2006/42/EF	•
VDE	•
EMV radiostøybeskyttelse	•
EN 1717	•