

B 4847 FashionMaster  
Dampstrykesystemer  
med display og ekstra steamer for optimale strykeresultater med maks komfort.



- Jevn dampfordeling – Miele strykesåle med cellestruktur
- Strykeresultater med proffkvalitet takket være 4.0 bar bar damptrykk
- Enkelt å sette opp/ta ned – 1-2-Lift-system
- Topp strykeresultater med støtte fra det aktive strykebordet
- Komfortabel glatting av tøy som er hengt opp – Steamer

EAN: 4002516527145 / Materialnummer: 11978080 /  
Gammelt materialnummer: 13484721NER

<b>Design</b>	
Farge strykejern	antrasitt/lotushvit
Farge strykebrettrekk	Bjørnebærrød
<b>Perfekt strykeresultat</b>	
Strykesåle med cellestruktur	•
Damptrykk i bar	4,0
Dampmengde i g/min	100
Vertikal damp	•
Damp fra temperaturtrinn	2
Dampstøt	•
Konstant damp	•
Steamer	•
Aktivt strykebrett (utblåsnings- og oppsugingsfunksjon)	•
Innsugningsfunksjon	•
2. effekttrinn vifte	•
Teflonsåle	•
Testet virushygiene	•
<b>Tidsbesparende stryking</b>	
Vanntankkapasitet i l	1,25
Uttakbar vanntank	•
Vanntanken etterfylles kontinuerlig	•
Stryking av flere lag	•
<b>Betjeningskomfort</b>	
Alt-i-ett	•
1-2-Lift-system	•
Trinnløs høydejustering med gasstrykkfjær i mm	830-1020
Hjul som er skånsomme mot gulv	•
Strykebrett med Comfort-sone	•
Inn-/utkoblingsautomatikk vifte	•
Minnefunksjon for viften	•
Språkfleksibilitet	•
Veiledet første igangsetting	•
Veiledet avkalking	•
Automatisk avkalking	•
Automatisk skylling	•
Oppbevaringsrom for strykejernet	•
Oppbevaringsrom for nettkabel og tilbehør	•
<b>Sikkerhet</b>	
CoolDown-funksjon	•
AutoOff-funksjon	•
<b>Tekniske data</b>	
Mål i mm (bredde)	470
Mål i mm (høyde)	970
Mål i mm (dybde)	1480
Mål i mm (bredde), sammenslått	470
Mål i mm (høyde), sammenslått	1280
Mål i mm (dybde), sammenslått	370
Frekvens i Hz	50-60
<b>Vedlagt tilbehør</b>	
Teflonsåle	•

B 4847 FashionMaster  
Dampstrykesystemer  
med display og ekstra steamer for optimale strykeresultater med maks komfort.



EAN: 4002516527145 / Materialnummer: 11978080 /  
Gammelt materialnummer: 13484721NER

Steamer

Premium trekk til strykebrett

Holder for dampslange

Teststrimler for å måle vannhardhet

Avkalkingstabletter

#### Tilgjengelige språk

Tilgjengelige språk via MultiLingua

•

•

•

•

•

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english (AU),  
english (GB), english  
(US), español, français,  
hrvatski, italiano, magyar,  
nederlands, norsk, polski,  
português, русский,  
română, slovenčina,  
slovenščina, srpski,  
suomi, svenska, türkçe,  
українська, čeština,  
ελληνικά,