

WEA025 WCS Active

W1 Vaskemaskin frontmater:

For 1–7 kg vask med velkjent Miele-kvalitet til attraktiv pris.



- Testet for 20 års perfekt tøypleie
- Eksklusivt CapDosing-sortiment for ulike tekstiler og flekker
- Vår skånetrommel sørger for at tekstilene forblir i plettfri stand
- Under vask kan enkeltplagg legges inn eller tas ut med AddLoad
- Rask oppfriskning med programmet Express 20

EAN: 4002516543107 / Materialnummer: 11983380 /

Gammelt materialnummer: 11EA0251NDS

Konstruksjon	
Kan settes i søyle	•
Side-by-side	•
Kan plasseres under benk	•
Kan bygges inn	•
Dørhengsel	til høyre
Type	
Produktmerke	W1 Chrome Edition
Frontmater	•
Sentrifugering	
Maks. sentrifugehastighet	1400
Skyllestopp	•
Funksjon «uten sentrifugering»	•
Design	
Farge på produktet	Lotushvit
Panelfarge	Lotushvit
Dørdesign	Grafitgrå perlefinish
Farge på dreiebryter	Lotushvit
Panelutførelse	rett
Betjeningstype	Dreiebryter
Display	EasyControl gul
Rengjørings effekt	
Porsjonsriktig dosering CapDosing	•
Skånsom behandling av tøyet	
Skånetrommel	•
Kapasitet i kg	7,0
Betjeningskomfort	
Startforvalg opptil 24 t	•
Resttidsanvisning	•
AutoClean vaskemiddelbeholder	•
AddLoad	•
Effektivitet og bærekraft	
Energiklasse (A-G)	B
Vektet energibruk i kWt per 100 driftssykluser for vaskesyklusen	51
Vektet vannforbruk i l per driftssyklus	45
Sentrifugeringsklasse	B
Lydnivåklasse (ved sentrifugering)	A
Lydnivå ved sentrifugering i dB(A) re 1 pW	72
Varighet på programmet «ECO 40-60» ved nominell kapasitet	199
Effektforbruk i avslått tilstand i W	0,30
Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»	•
Mengdeautomatikk	•
Vannmengdeteller (flowmeter)	•
Skumregulering	•
Profesjonell Eco-motor	•
Vaskeprogrammer	
Bomull	•
Bomull med forvask	•

WEA025 WCS Active

W1 Vaskemaskin frontmater:

For 1–7 kg vask med velkjent Miele-kvalitet til attraktiv pris.



EAN: 4002516543107 / Materialnummer: 11983380 /

Gammelt materialnummer: 11EA0251NDS

Lettstelt	•
Finvask	•
Ull (håndvask)	•
Express 20	•
Mørkt tøy/Denim	•
Outdoor	•
Impregnering	•
Kun skylling/stivelse	•
Pumpe/Sentrifugering	•
ECO 40-60	•
Tillegg vask	
Kort	•
Bløtlegging	•
Høyere vannstand	•
Ekstra skylling	•
Sikkerhet	
Vannsikringssystem	Watercontrol-System
Barnsikring	•
PIN-kode	•
Optisk grensesnitt	•
Tekniske data	
Mål i mm (bredde)	596
Mål i mm (høyde)	850
Mål i mm (dybde)	636
Produktdybde med åpent dør i mm	1054
Maskindybde i mm uten dør (for plassering under benk)	600
Vekt i kg	80
Total tilkoblingsverdi i kW	2,10-2,40
Spenning i V	220-240
Sikring i A	10
Frekvens i Hz	50
Lengde på elektrisk ledning i m	2

WEA025 WCS Active

W1 Vaskemaskin frontmater:

For 1–7 kg vask med velkjent Miele-kvalitet til attraktiv pris.



W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm