

## PWM 509 [EL DP DD]

Professional-vaskemaskin, elektrisk oppvarmet, med avløpspumpe med vaskemiddelbeholder, M Touch Pro.



- Trommelvolum 80 l, maksimal kapasitet 9.0 kg
- 14 % lavere vann- og 50 % lavere energiforbruk\*
- Optimal betjeningskomfort med Fulltouch-fargedisplay – M Touch Pro
- Optimale sentrifugeringsresultater – restfuktighet 48 %\*\*, g-faktor 441
- Fremtidstilpasset tilkobling via LAN og WiFi

\* Basert på programmet Kulørtvask 60° ved varmtvannstilkobling, sammenlignet med forrige modell.

\*\* Restfuktighet basert på bruk av varmt vann i siste skylling.

EAN: 4002516539841 / Materialnummer: 12004750 /  
Gammelt materialnummer: 51509001EU

Modell og utførelse	
Modell	Frontmater
Serie	Ytelse
Front	Jerngrå
Panelfarge	Rustfritt stål
Maksimal tekstilmengde ved et kapasitetsforhold på 1:9 i kg	9,0
Kapasitetsforhold	1:9
Tekstilmengde i kg	9,0
Trommelvolum i l	80
Døråpning [Ø] i mm	370
Døråpningsvinkel i grader	180
Dørhengsel	til høyre
Automatisk dørlås	•
Vedlikeholdsfri synkronmotor	•
Skånetrommel	•
Bruk	
Egnet for hotell- og restaurantbransjen	•
Egnet for bo- og omsorgssentre	•
Egnet for rens av tekstiler	•
Egnet for vaskerier og renserier	•
Egnet for håndverksbransjen	•
Egnet for universiteter, skoler og barnehager	•
Egnet for sykehus	•
Egnet for campingplasser	•
Egnet for idrettslag	•
Egnet for skjønnhetssalonger, velvære- og treningssentre	•
Egnet for den petrokjemiske industrien	•
Egnet for næringsmiddelindustrien	•
Egnet for fornøylesparker og feriesteder	•
Effektdata	
Dokumentert effekt mot virus	•
Testet hygiene	•
Spesifikt vannforbruk i l/kg ved tilkobling til kaldtvann	6,80
Spesifikt energiforbruk i kWh/kg ved tilkobling til kaldtvann	0,14
Spesifikt vannforbruk i l/kg ved tilkobling til varmtvann	7,20
Spesifikt energiforbruk ved tilkobling til varmtvann i kWh/kg	0,03
Vannforbruk i l ved tilkobling til kaldtvann	61,3
Energiforbruk i kWh ved tilkobling til kaldtvann	1,30
Programtid i min ved tilkobling til kaldtvann	54
Vannforbruk i l ved tilkobling til varmtvann	64,6
Energiforbruk i kWh ved tilkobling til varmtvann	0,30
Programtid i min ved tilkobling til varmtvann	49
Vannforbruk i ECO-program i l ved tilkobling til kaldtvann	54,2
Energiforbruk i ECO-program i kWh ved tilkobling til kaldtvann	0,90
Programtid i ECO-program i min ved tilkobling til kaldtvann	34
Vannforbruk i ECO-program i l ved tilkobling til varmtvann	56,7
Energiforbruk i ECO-program i kWh ved tilkobling til varmtvann	0,20
Programtid i ECO-program i min ved tilkobling til varmtvann	32

## PWM 509 [EL DP DD]

Professional-vaskemaskin, elektrisk oppvarmet, med avløpspumpe med vaskemiddelbeholder, M Touch Pro.



EAN: 4002516539841 / Materialnummer: 12004750 / Gammelt materialnummer: 51509001EU

Restfuktighet ved kald skylling i %	47
Restfuktighet ved varm skylling i %	48
Sentrifugehastighet i o/min	1200
g-kraft	441
Testede driftstimer	30000
<b>Styring</b>	
Styringstype	M Touch Pro
Programmeringsmulighet	Programmerbar
Maks. startforvalgstid i t	Kan velges fritt
Resttidsanvisning	•
Visning av programforløp	•
Displayspråk som kan stilles inn	•
<b>Grunn-/målgruppeprogrammer</b>	
Grunnprogrammer	•
Programmer for hotell- og restaurantbransjen	•
Programmer for alders- og sykehjem	•
Programmer for Facility Management	•
Programmer for vaskerier	•
Programmer for borettslag og fellesvaskerier	•
Programmer for rens av tekstiler	•
Programmer for vaskerier og renserier	•
Programmer for håndverksbedrifter	•
Programmer for brann- og redningstjenesten	•
Programmer for stutterier og ridesentre	•
Programmer for universiteter, barnehager, SFO og skoler	•
Programmer for sykehus	•
Programmer for hurtigmatrestauranter	•
Programmer for campingplasser	•
Programmer for idrettslag	•
Programmer for skjønnhetssalonger, SPA og treningsentre	•
Programmer for private husholdninger	•
Programmer for lege- og tannlegekontorer	•
<b>Dosering</b>	
Vaskemiddelbeholder	3 kamre
Fleksibel doseringsadapter (opsjon)	•
Maksimalt antall tilkoblingsmuligheter for doseringspumper [antall]	6
Nivåsensor	•
<b>Standard elektrotilkobling</b>	
Oppvarmingstype	Elektro
Elektrotilkobling	3N AC 400V 50HZ
Varmeeffekt i kW	7,95
Totaltilkobling i kW	8,20
Sikring i A	16
<b>Vanntilkobling/-avløp</b>	
Kaldtvann [antall]	1x 1/2" med 3/4" forskruing
Varmtvann [antall]	1x 1/2" med 3/4" forskruing

## PWM 509 [EL DP DD]

Professional-vaskemaskin, elektrisk oppvarmet, med avløpspumpe med vaskemiddelbeholder, M Touch Pro.



EAN: 4002516539841 / Materialnummer: 12004750 /

Gammelt materialnummer: 51509001EU

Kranvann (opsjon) [antall]

1 x 1/2" med 3/4" forskruring

Avløpspumpe

DN 22

### Mål og vekt

Ytre mål, nettohøyde i mm

1020

Ytre mål, nettobredde i mm

700

Ytre mål, nettodybde i mm

718

Ytre mål, bruttohøyde i mm

1214

Ytre mål, bruttbredde i mm

750

Ytre mål, bruttdybde i mm

817

Nettovekt i kg

140,0

Bruttovekt i kg

152

Maksimal gulvbelastning i N/m<sup>2</sup>

2421

### Utslippsverdier

Lydtrykknivå på arbeidsplassen

65 dB(A) re 20 µPa

Varmeavgivelse til rommet i Mj/t

2,30

### Utstyr

3-dimensjonal ubalansekontroll

•

Desinfeksjon

•

Temperaturovervåkning

•

Spesial-varmeelement

•

Mengdeautomatikk +

•

Gjennomstrømningsmåler

•

Legge inn mer tøy

•

Programvalg via fargerammer

•

Maskinuavhengig tilbehør

•

### Effektivitet og bærekraft

Resirkuleringsgrad i %

95

### Tilkoblingsmuligheter

Betalingsystem (opsjon)

•

Optisk grensesnitt for servicetilgang

•

Topp belastningsutkobling/energistyring (opsjon)

•

LAN

•

WiFi

•

Connector-boks

•

### Kapasiteter

Syntetdyner [antall]

1

Syntetputer [antall]

2

Dundyner [antall]

1

Dunputer [antall]

2

### Normer, sertifisering, merking

CE

•

VDE-EMC

•

VDE

•

IP-klassifisering IP X4

•

WEEE

•

I samsvar med maskindirektivet 2006/42/EF

•