

PWM 509 Mop Star [EL DV DD]

Professional vaskemaskiner, elektrisk oppvarmet, med avløpsventil og vaskemiddelbeholder, M Touch Pro, til Facility Management.



- Trommelvolum 80 l, maksimal kapasitet 9.0 kg
- Optimal rengjøring & best forbruk – innovativ Miele teknikk
- Optimal betjen.komfort med Fulltouch-fargedisplay – M Touch Pro
- Optimale sentrifugeringsresultater – restfuktighet 44 %, g-faktor441
- Fremtidstilpasset tilkobling via LAN og WiFi

* Restfuktighet basert på bruk av varmt vann i siste skylling.

EAN: 4002516539957 / Materialnummer: 12004790 / Gammelt materialnummer: 51509004EU

Modell og utførelse	
Modell	Frontmater
Serie	Ytelse
Front	Jerngrå
Panelfarge	Rustfritt stål
Maksimal tekstilmengde ved et kapasitetsforhold på 1:9 i kg	9,0
Kapasitetsforhold	1:9
Tekstilmengde i kg	9,0
Trommelvolum i l	80
Døråpning [Ø] i mm	370
Døråpningsvinkel i grader	180
Dørhengsel	til høyre
Automatisk dørlås	•
Vedlikeholdsfri synkronmotor	•
Skånetrommel	•
Bruk	
Egnet for Facility Management	•
Effektdata	
Spesifikt vannforbruk i l/kg ved tilkobling til kaldtvann	6,80
Spesifikt energiforbruk i kWh/kg ved tilkobling til kaldtvann	0,14
Spesifikt vannforbruk i l/kg ved tilkobling til varmtvann	7,20
Spesifikt energiforbruk ved tilkobling til varmtvann i kWh/kg	0,03
Vannforbruk i l ved tilkobling til kaldtvann	61,3
Vannforbruk ved tilkobling til kaldtvann i programmet Mopp standard 60 °C i l	94,8
Energiforbruk i kWh ved tilkobling til kaldtvann	1,30
Energiforbruk ved tilkobling til kaldtvann i programmet Mopp standard 60 °C i kWh	1,59
Programtid i min ved tilkobling til kaldtvann	54
Vannforbruk i l ved tilkobling til varmtvann	64,6
Vannforbruk ved tilkobling til varmtvann i programmet Mopp standard 60 °C i l	94,0
Energiforbruk i kWh ved tilkobling til varmtvann	0,30
Energiforbruk ved tilkobling til varmtvann i programmet Mopp standard 60 °C i kWh	0,70
Programtid i min ved tilkobling til varmtvann	49
Programtid ved tilkobling til kaldtvann i program Mopp standard 60 °C i min	46
Programtid ved tilkobling til varmtvann i programmet Mopp standard 60 °C i min	41
Restfuktighet ved kald skylling i %	47
Restfuktighet ved varm skylling i %	44
Restfuktighet i % ved klargjøring av mopper	25
Sentrifugehastighet i o/min	1200
g-kraft	441
Testede driftstimer	30000
Styring	
Styringstype	M Touch Pro
Programmeringsmulighet	Programmerbar

PWM 509 Mop Star [EL DV DD]

Professional vaskemaskiner, elektrisk oppvarmet, med avløpsventil og vaskemiddelbeholder, M Touch Pro, til Facility Management.



EAN: 4002516539957 / Materialnummer: 12004790 / Gammelt materialnummer: 51509004EU

Maks. startforvalgstid i t	Kan velges fritt
Resttidsanvisning	•
Visning av programforløp	•
Displayspråk som kan stilles inn	•
Grunn-/målgruppeprogrammer	
Grunnprogrammer	•
Programmer for hotell- og restaurantbransjen	•
Programmer for alders- og sykehjem	•
Programmer for Facility Management	•
Programmer for vaskerier	•
Programmer for borettslag og fellesvaskerier	•
Programmer for rens av tekstiler	•
Programmer for vaskerier og renserier	•
Programmer for håndverksbedrifter	•
Programmer for brann- og redningstjenesten	•
Programmer for stutier og ridesentre	•
Programmer for universiteter, barnehager, SFO og skoler	•
Programmer for sykehus	•
Programmer for hurtigmatrestauranter	•
Programmer for campingplasser	•
Programmer for idrettslag	•
Programmer for skjønnhetssalonger, SPA og treningsentre	•
Programmer for private husholdninger	•
Programmer for lege- og tannlegekontorer	•
Dosering	
Vaskemiddelbeholder	3 kamre
Fleksibel doseringsadapter (opsjon)	•
Maksimalt tilkoblingsmuligheter for doseringspumper [antall]	6
Nivåsensor	•
Standard elektrotilkobling	
Oppvarmingstype	Elektro
Elektrotilkobling	3N AC 400V 50/60HZ
Varmeeffekt i kW	7,95
Totaltilkobling i kW	8,20
Sikring i A	16
Vanntilkobling/-avløp	
Kaldtvann [antall]	1x 1/2" med 3/4" forskruing
Varmtvann [antall]	1x 1/2" med 3/4" forskruing
Kranvann (opsjon) [antall]	1 x 1/2" med 3/4" forskruing
Avløpsventil	DN 70
Mål og vekt	
Ytre mål, nettohøyde i mm	1020
Ytre mål, nettobredde i mm	700
Ytre mål, nettodybde i mm	730
Ytre mål, bruttohøyde i mm	1214
Ytre mål, bruttbredde i mm	750
Ytre mål, bruttdybde i mm	817

PWM 509 Mop Star [EL DV DD]

Professional vaskemaskiner, elektrisk oppvarmet, med avløpsventil og vaskemiddelbeholder, M Touch Pro, til Facility Management.



EAN: 4002516539957 / Materialnummer: 12004790 / Gammelt materialnummer: 51509004EU

Nettovekt i kg	140,0
Bruttovekt i kg	152
Maksimal gulvbelastning i N/m ²	2421
Utslippsverdier	
Lydtrykknivå på arbeidsplassen	65 dB(A) re 20 µPa
Varmeavgivelse til rommet i Mj/t	2,30
Utstyr	
Patentert forhåndssentrifugering	•
Klargjøring av kluter	•
3-dimensjonal ubalanseskontroll	•
Desinfeksjon	•
Temperaturovervåkning	•
Spesial-varmeelement	•
Mengdeautomatikk +	•
Gjennomstrømningsmåler	•
Legge inn mer tøy	•
Programvalg via fargerammer	•
Maskinuavhengig tilbehør	•
Effektivitet og bærekraft	
Resirkuleringsgrad i %	95
Tilkoblingsmuligheter	
Betalingsystem (opsjon)	•
Optisk grensesnitt for servicetilgang	•
Toppbelastningsutkobling/energistyring (opsjon)	•
LAN	•
WiFi	•
Connector-boks	•
Normer, sertifisering, merking	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
IP-klassifisering IP X4	•
WEEE	•
I samsvar med maskindirektivet 2006/42/EF	•