

PWM 509 Mop Star [EL DV DD]

Professional vaskemaskiner, elektrisk oppvarmet, med avløpsventil og vaskemiddelbeholder, M Touch Pro, til Facility Management.



- Trommelvolum 80 l, maksimal kapasitet 9.0 kg
- Optimal rengjøring & best forbruk – innovativ Miele teknikk
- Optimal betjen.komfort med Fulltouch-fargedisplay – M Touch Pro
- Optimale sentrifugeringsresultater – restfuktighet 44 %, g-faktor441
- Fremtidstilpasset tilkobling via LAN og WiFi

* Restfuktighet basert på bruk av varmt vann i siste skylling.

EAN: 4002516539964 / Materialnummer: 12004800 / Gammelt materialnummer: 51509005EU

| Modell og utførelse | |
|---|----------------|
| Modell | Frontmater |
| Serie | Ytelse |
| Front | Jerngrå |
| Panelfarge | Rustfritt stål |
| Maksimal tekstilmengde ved et kapasitetsforhold på 1:9 i kg | 9,0 |
| Kapasitetsforhold | 1:9 |
| Tekstilmengde i kg | 9,0 |
| Trommelvolum i l | 80 |
| Døråpning [Ø] i mm | 370 |
| Døråpningsvinkel i grader | 180 |
| Dørhengsel | til høyre |
| Automatisk døråpning | • |
| Vedlikeholdsfri synkronmotor | • |
| Skånetrommel | • |
| Bruk | |
| Egnet for Facility Management | • |
| Effektdata | |
| Spesifikt vannforbruk i l/kg ved tilkobling til kaldtvann | 6,80 |
| Spesifikt energiforbruk i kWh/kg ved tilkobling til kaldtvann | 0,14 |
| Spesifikt vannforbruk i l/kg ved tilkobling til varmtvann | 7,20 |
| Spesifikt energiforbruk ved tilkobling til varmtvann i kWh/kg | 0,03 |
| Vannforbruk i l ved tilkobling til kaldtvann | 61,3 |
| Vannforbruk ved tilkobling til kaldtvann i programmet Mopp standard 60 °C i l | 94,8 |
| Energiforbruk i kWh ved tilkobling til kaldtvann | 1,30 |
| Energiforbruk ved tilkobling til kaldtvann i programmet Mopp standard 60 °C i kWh | 1,59 |
| Programtid i min ved tilkobling til kaldtvann | 54 |
| Vannforbruk i l ved tilkobling til varmtvann | 64,6 |
| Vannforbruk ved tilkobling til varmtvann i programmet Mopp standard 60 °C i l | 94,0 |
| Energiforbruk i kWh ved tilkobling til varmtvann | 0,30 |
| Energiforbruk ved tilkobling til varmtvann i programmet Mopp standard 60 °C i kWh | 0,70 |
| Programtid i min ved tilkobling til varmtvann | 49 |
| Programtid ved tilkobling til kaldtvann i program Mopp standard 60 °C i min | 46 |
| Programtid ved tilkobling til varmtvann i programmet Mopp standard 60 °C i min | 41 |
| Restfuktighet ved kald skylling i % | 47 |
| Restfuktighet ved varm skylling i % | 44 |
| Restfuktighet i % ved klargjøring av mopper | 25 |
| Sentrifugehastighet i o/min | 1200 |
| g-kraft | 441 |
| Testede driftstimer | 30000 |
| Styring | |
| Styringstype | M Touch Pro |
| Programmeringsmulighet | Programmerbar |

PWM 509 Mop Star [EL DV DD]

Professional vaskemaskiner, elektrisk oppvarmet, med avløpsventil og vaskemiddelbeholder, M Touch Pro, til Facility Management.



EAN: 4002516539964 / Materialnummer: 12004800 / Gammelt materialnummer: 51509005EU

| | |
|--|-------------------------------|
| Maks. startforvalgstid i t | Kan velges fritt |
| Resttidsanvisning | • |
| Visning av programforløp | • |
| Displayspråk som kan stilles inn | • |
| Grunn-/målgruppeprogrammer | |
| Grunnprogrammer | • |
| Programmer for hotell- og restaurantbransjen | • |
| Programmer for alders- og sykehjem | • |
| Programmer for Facility Management | • |
| Programmer for vaskerier | • |
| Programmer for borettslag og fellesvaskerier | • |
| Programmer for rens av tekstiler | • |
| Programmer for vaskerier og renserier | • |
| Programmer for håndverksbedrifter | • |
| Programmer for brann- og redningstjenesten | • |
| Programmer for stutier og ridesentre | • |
| Programmer for universiteter, barnehager, SFO og skoler | • |
| Programmer for sykehus | • |
| Programmer for hurtigmatrestauranter | • |
| Programmer for campingplasser | • |
| Programmer for idrettslag | • |
| Programmer for skjønnhetssalonger, SPA og treningsentre | • |
| Programmer for private husholdninger | • |
| Programmer for lege- og tannlegekontorer | • |
| Dosering | |
| Vaskemiddelbeholder | 3 kamre |
| Fleksibel doseringsadapter (opsjon) | • |
| Maksimalt tilkoblingsmuligheter for doseringspumper [antall] | 6 |
| Nivåsensor | • |
| Standard elektrotilkobling | |
| Oppvarmingstype | Elektro |
| Elektrotilkobling | 3 AC 230V 50/60HZ |
| Varmeeffekt i kW | 7,95 |
| Totaltilkobling i kW | 8,20 |
| Sikring i A | 20 |
| Vanntilkobling/-avløp | |
| Kaldtvann [antall] | 1x 1/2" med 3/4" forskruring |
| Varmtvann [antall] | 1x 1/2" med 3/4" forskruring |
| Kranvann (opsjon) [antall] | 1 x 1/2" med 3/4" forskruring |
| Avløpsventil | DN 70 |
| Mål og vekt | |
| Ytre mål, nettohøyde i mm | 1020 |
| Ytre mål, nettobredde i mm | 700 |
| Ytre mål, nettodybde i mm | 730 |
| Ytre mål, bruttohøyde i mm | 1214 |
| Ytre mål, bruttbredde i mm | 750 |
| Ytre mål, bruttdybde i mm | 817 |

PWM 509 Mop Star [EL DV DD]

Professional vaskemaskiner, elektrisk oppvarmet, med avløpsventil og vaskemiddelbeholder, M Touch Pro, til Facility Management.



EAN: 4002516539964 / Materialnummer: 12004800 / Gammelt materialnummer: 51509005EU

| | |
|---|--------------------|
| Nettovekt i kg | 140,0 |
| Bruttovekt i kg | 152 |
| Maksimal gulvbelastning i N/m ² | 2421 |
| Utslippsverdier | |
| Lydtrykknivå på arbeidsplassen | 65 dB(A) re 20 µPa |
| Varmeavgivelse til rommet i Mj/t | 2,30 |
| Utstyr | |
| Patentert forhåndssentrifugering | • |
| Klargjøring av kluter | • |
| 3-dimensjonal ubalanseskontroll | • |
| Desinfeksjon | • |
| Temperaturovervåkning | • |
| Spesial-varmeelement | • |
| Mengdeautomatikk + | • |
| Gjennomstrømningsmåler | • |
| Legge inn mer tøy | • |
| Programvalg via fargerammer | • |
| Maskinuavhengig tilbehør | • |
| Effektivitet og bærekraft | |
| Resirkuleringsgrad i % | 95 |
| Tilkoblingsmuligheter | |
| Betalingsystem (opsjon) | • |
| Optisk grensesnitt for servicetilgang | • |
| Toppbelastningsutkobling/energistyring (opsjon) | • |
| LAN | • |
| WiFi | • |
| Connector-boks | • |
| Normer, sertifisering, merking | |
| CE | • |
| VDE-EMC | • |
| VDE | • |
| IP-klassifisering IP X4 | • |
| WEEE | • |
| I samsvar med maskindirektivet 2006/42/EF | • |