

F 2413 Vi  
MasterCool fryseskap  
for førsteklasses design og teknologi i storformat.



- Komfortabel døråpning takket være Push2open
- Skapet lyses opp innvendig av LED-belysningen – BrilliantLight
- Ferske isbiter fra IceMaker med fast vanntilkobling
- Komfortabel betjening med touch-fargedisplay MasterSensor

EAN: 4002516550716 / Materialnummer: 12021700 /  
Gammelt materialnummer: 37241301EU2

<b>Produktkategori</b>	
Fryseskap	•
<b>Konstruksjon</b>	
Innbyggingsprodukt	•
Innbyggingsprodukt, integrert	•
Dørhengsel	venstre
Dørhengsler, kan hengesles om	•
Kan monteres side-by-side	•
<b>Design</b>	
Belysning	BrilliantLight
<b>Betjeningskomfort</b>	
Tilkobling med Miele@home	•
NoFrost	•
SoftClose	•
IceMaker med fast vanntilkobling	•
Push2open	•
FullAccess	•
EasyClean	•
MaxLoad-hengsel	•
<b>Styring</b>	
Betjeningskonsept	MasterSensor
Uavhengig temperaturregulering av kjøle- og fryseseone	Nei
SuperFrost	•
Antall temperatursoner	1
Sabbatmodus	•
Ecomodus	•
<b>Kjøleprodukt/-sone</b>	
Små beholdere	1
Innvendige beholdere, store	3
<b>Fryseskap/-sone</b>	
Antall hyller	2
Antall frysekurver	2
<b>Effektivitet og bærekraft</b>	
Energiklasse (A til G)	E
Energiforbruk per år i kWh	246,00
Energiforbruk per 24 t i kWh	0,60
<b>Sikkerhet</b>	
Låsefunksjon	•
Akustisk døralarm	•
Akustisk temperaturalarm fryser	•
Optisk døralarm	•
Optisk temperaturalarm	•
<b>Tekniske data</b>	
Nisjebredde i mm min.	457
Nisjebredde i mm maks.	460
Nisjehøyde i mm min.	2134
Nisjehøyde i mm maks.	2164
Nisjedybde i mm	629
Produktbredde i mm	451
Produktthøyde i mm	2125

F 2413 Vi  
MasterCool fryseskap  
for førsteklasses design og teknologi i storformat.



EAN: 4002516550716 / Materialnummer: 12021700 /  
Gammelt materialnummer: 37241301EU2


Produktdybde i mm	545
Vekt i kg	122,2
Festeteknikk	direktemontering
Maks. dørvekt for kjøledel i kg	59
Klimaklasse	SN-T
4-stjerners frysesone i l	240
Totalt nyttevolum i l	268
Lagringstid ved feil i t	10
Frysekapasitet i kg/24 h	16,00
Lydnivåklasse (A-D)	D
Støyutslipp i dB(A) re1pW	42
Strømforbruk i milliampere (mA)	3000
Spenning i V	220-240
Sikring i A	10
Faseantall	1
Frekvens i Hz	50-60
Lengde på elektrisk ledning i m	3,0

#### Tilgjengelige språk


Tilgjengelige språk via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, portugûês, русский, romãna, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


F 2413 Vi  
MasterCool fryseskap  
for førsteklasses design og teknologi i storformat.




Side-by-side, MasterCool, without partition wall, with heating mat (Sketch) (with footnote)




F2413Vi, F2412Vi, F2411Vi, MasterCool, inner space, installation drawings




Sideview, MasterCool, Sketch




Example for dimensioning Side-by-side-Combination MasterCool (Sketch) (\*footnote) (only for EUROPE)




Side-by-Side, MasterCool, footnote, installation drawings



KFP1805ed/cs, KFP1804ed/cs, Front panel, Front dimensions, MasterCool, installation drawings



F2413Vi, F2471Vi, F2471SF, F2461Vi, F2411Vi, F2411SF, installation, MasterCool, installation drawings



Opening angle 90°/115°, right side stop, MasterCool (Sketch) with footnote