

DAS 2920 Slimline-ventilatorer med EasySwitch-styring for komfortabel betjening



- Klassisk design – panel i rustfritt stål med 90 cm bredde
- Jevn belysning med LED-list
- Effektiv filtrering –metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag
- Sikker og enkel å rengjøre – Miele CleanCover
- Omluftsdrift med Active AirClean- eller Longlife AirClean-filter

EAN: 4002516569848 / Materialnummer: 12025070 /
Gammelt materialnummer: 28S2920SNER

Konstruksjon	
Slimline-ventilator	•
Funksjoner	
Type luftføring	Konvertibel
Nødvendig ombyggingssett omluft – kan kjøpes som ekstrastyr	DUU 151
Nødvendig aktivkullfilter – kan kjøpes som ekstrastyr	DKFS 31-P, DKFS 31-R
Design	
Farge	rustfritt stål
Betjeningskomfort	
Elektronisk styring	•
EasySwitch	•
CleanCover gjør rengjøring av viften innvendig svært enkel	•
Effektivitet og bærekraft	
Energiklasse (A+++ til D)	A
Årlig energiforbruk i kWh/år	42,0
Klasse for strømningsdynamisk effektivitet	A
Belysningsklasse	A
Klasse for fettfiltreringsgrad	A
Filtersystem	
Antall metallfettfilter i rustfritt stål som tåler oppvaskmaskin (10-lags)	1
Belysning	
LED	•
Antall x Watt	1 x 3,2 W
Belysning i Lx	275 lx
Fargetemperatur i K	3500 Kelvin
Vifte	
Vifte som suger inn luft fra to sider	•
Vekselstrømsmotor (AC-motor)	•
Utluftning	
Lufteffekt trinn 1 (m ³ /h) iht. EN 61591	195
Lufteffekt trinn 2 (m ³ /h) iht. EN 61591	295
Lufteffekt trinn 3 (m ³ /h) iht. EN 61591	410
Lufteffekt Booster-trinn (m ³ /h)	555
Lydnivå trinn 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	47,0
Lydnivå trinn 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	54,0
Lydnivå trinn 3 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	61,0
Lydnivå Booster-trinn (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	69,0
Lydtrykk driftstrinn 1 (dB(A) re20µPa)	33,0
Lydtrykk trinn 2 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	40,0
Lydtrykk trinn 3 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	47,0
Lydtrykk Booster-trinn (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	55,0
Omluft	
Lufteffekt trinn 1 (m ³ /h) iht. EN 61591	190
Lufteffekt trinn 2 (m ³ /h) iht. EN 61591	290
Lufteffekt trinn 3 (m ³ /h) iht. EN 61591	415
Luftkapasitet boostertrinn 1 (m ³ /h) iht. EN 61591	550
Lydnivå trinn 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	52,0
Lydnivå trinn 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	60,0



DAS 2920
Slimline-ventilatorer
med EasySwitch-styring for komfortabel betjening



EAN: 4002516569848 / Materialnummer: 12025070 /
Gammelt materialnummer: 28S2920SNER

Lydnivå trinn 3 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	68,0
Lydnivå boostertrinn 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	75,0
Lydtrykk trinn 1 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	38,0
Lydtrykk trinn 2 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	46,0
Lydtrykk trinn 3 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	54,0
Lydtrykk boostertrinn 1 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	61,0
Sikkerhet	
Sikkerhetsutkobling	•
Tekniske data	
Bredde ventilatorskrog i mm	896
Høyde ventilatorskrog i mm	36
Dybde ventilatorskrog i mm	273
Minimum avstand fra HiLight-platetopper i mm	450
Minimum avstand fra gasstopper (maks. 12,6 kW total ytelse, gassbluss ≤ 4,5 kW) i mm	650
Nettvekt i kg	14,0
Lengde på elektrisk ledning i m	1,5
Jordet stikkontakt	•
Total tilkoblingsverdi i kW	0,20
Spenning i V	230
Sikring i A	10
Faseantall	1
Frekvens i Hz	50
Monteringsanvisninger	
Utluftningstillkobling oppe	•
Vedlagt tilbehør	
Tilbakeslagsklaff	•
Ekstraustyr	
Aktivkullfilter	Nein

DAS 2920
Slimline-ventilatorer
med EasySwitch-styring for komfortabel betjening



DAS2920, DAS2920EXTA, DAS2922Living, DAS4920,
Installation drawings