

## DAS 4620 Slimline-ventilatorer med EasySwitch-styring for komfortabel betjening



- Klassisk design – panel i rustfritt stål med 60 cm bredde
- Unik betjeningskomfort – Con@ctivity
- Jevn belysning med LED-list
- Effektiv filtrering –metalfettfilter i rustfritt stål med 10 lag
- Omluftsdrift med Active AirClean- eller Longlife AirClean-filter

EAN: 4002516569879 / Materialnummer: 12025080 /  
Gammelt materialnummer: 28S4620SNER

<b>Konstruksjon</b>	
Slimline-ventilator	•
Farge på produktet	rustfritt stål
<b>Funksjoner</b>	
Type luftføring	Konvertibel
Nødvendig ombyggingssett omluft – kan kjøpes som ekstrastyr	DUU 151,DUU 150
Nødvendig aktivkullfilter – kan kjøpes som ekstrastyr	DKFS 31-P, DKFS 31-R
<b>Betjeningskomfort</b>	
Tilkobling med Miele@home	•
Automatikkfunksjon Con@ctivity	•
Elektronisk styring	•
EasySwitch	•
Boostertrinn	1
Deaktivering av Booster-trinn kan programmeres	•
Etterløpstid 5/15 min	•
Indikator for metning av fettfilter	•
Indikator for fettfiltermetning	•
Indikator for mettet aktivkullfilter	•
<b>Effektivitet og bærekraft</b>	
Årlig energiforbruk i kWh/år	23,1
Energiklasse (A+++ til D)	A+++
ECO-motor	•
PowerManagement-system	•
Klasse for strømningsdynamisk effektivitet	A
Belysningsklasse	A
Klasse for fettfilteringsgrad	A
<b>Vedlikeholdskomfort</b>	
CleanCover enkel vifterengj.	•
<b>Filtersystem</b>	
Antall metalfettfilter i rustfritt stål som tåler oppvaskmaskin (10-lags)	1
<b>Belysning</b>	
LED	•
Antall x Watt	1 x 3 W
Belysning i Lx	330 lx
Fargetemperatur i K	3500 Kelvin
Lysdimmeffunksjon	•
<b>Vifte</b>	
Vifte som suger inn luft fra to sider	•
Likestrømsmotor (DC-motor)	•
<b>Utluftning</b>	
Lufteffekt trinn 1 (m <sup>3</sup> /h) iht. EN 61591	180
Lufteffekt trinn 2 (m <sup>3</sup> /h) iht. EN 61591	280
Lufteffekt trinn 3 (m <sup>3</sup> /h) iht. EN 61591	400
Lufteffekt boostertrinn 1 (m <sup>3</sup> /t)	600
Lydnivå trinn 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	38,0
Lydnivå trinn 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	48,0

DAS 4620  
Slimline-ventilatorer  
med EasySwitch-styring for komfortabel betjening



EAN: 4002516569879 / Materialnummer: 12025080 /  
Gammelt materialnummer: 28S4620SNER

Lydnivå trinn 3 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	56,0
Lydnivå boostertrinn 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	66,0
Lydtrykk trinn 1 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	25,0
Lydtrykk trinn 2 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	34,0
Lydtrykk trinn 3 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	42,0
Lydtrykk boostertrinn 1 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	53,0

#### Omluft

Lufteffekt trinn 1 (m <sup>3</sup> /h) iht. EN 61591	165
Lufteffekt trinn 2 (m <sup>3</sup> /h) iht. EN 61591	265
Lufteffekt trinn 3 (m <sup>3</sup> /h) iht. EN 61591	380
Luftkapasitet boostertrinn 1 (m <sup>3</sup> /h) iht. EN 61591	585
Lydnivå trinn 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	43,0
Lydnivå trinn 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	53,0
Lydnivå trinn 3 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	62,0
Lydnivå boostertrinn 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	72,0
Lydtrykk trinn 1 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	29,0
Lydtrykk trinn 2 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	40,0
Lydtrykk trinn 3 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	48,0
Lydtrykk boostertrinn 1 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	59,0

#### Sikkerhet

Sikkerhetsutkobling

•

#### Tekniske data

Bredde ventilatorskrog i mm	596
Høyde ventilatorskrog i mm	36
Dybde ventilatorskrog i mm	273
Nettvekt i kg	12,0
Lengde på elektrisk ledning i m	1,5
Jordet stikkontakt	•
Minimum avstand fra HiLight-platetopper i mm	450
Minimum avstand fra gasstopper (maks. 12,6 kW total ytelse, gassbluss ≤ 4,5 kW) i mm	650
Spennning i V	230
Sikring i A	10
Faseantall	1
Total tilkoblingsverdi i kW	0,09
Frekvens i Hz	50

#### Monteringsanvisninger

Utluftningstilkobling oppe


•

#### Vedlagt tilbehør

Tilbakeslagsklaff

•

DAS 4620  
Slimline-ventilatorer  
med EasySwitch-styring for komfortabel betjening



DAS2620, DAS2622 Living, DAS2620 EXTA, DAS4620,  
Installation drawings