

## DAS 4630 Slimline-ventilatorer med intuitiv SmartControl-betjening



- Elegant design – ObsidianSort betjeningspanel med 60 cm bredde
- Unik betjeningskomfort – Con@ctivity
- Jevn belysning med LED-list
- Effektiv filtrering –metalfettfilter i rustfritt stål med 10 lag
- Omluftsdrift med Active AirClean- eller Longlife AirClean-filter

EAN: 4002516551195 / Materialnummer: 12025090 /  
Gammelt materialnummer: 28S4630BNER

<b>Konstruksjon og design</b>	
Farge	ObsidianSort
<b>Konstruksjon</b>	
Slimline-ventilator	•
<b>Funksjoner</b>	
Type luftføring	Konvertibel
Nødvendig ombyggingssett omluft – kan kjøpes som ekstrautstyr	DUU 151,DUU 150
Nødvendig aktivkullfilter – kan kjøpes som ekstrautstyr	DKFS 31-P, DKFS 31-R
<b>Betjeningskomfort</b>	
Tilkobling med Miele@home	•
Automatisk funksjon Con@ctivity	•
Elektronisk styring	•
SmartControl	•
Boostertrinn	1
Deaktivering av Booster-trinn kan programmeres	•
Etterløpstid 5/15 min	•
Indikator for metning av fettfilter	•
Indikator for fettfiltermetning	•
Indikator for mettet aktivkullfilter	•
<b>Effektivitet og bærekraft</b>	
Årlig energiforbruk i kWh/år	23,5
Energiklasse (A+++ til D)	A+++
ECO-motor	•
Klasse for fettfilteringsgrad	A
ECO-motor (likestrømsmotor)	•
PowerManagement-system	•
Klasse for strømningsdynamisk effektivitet	A
Belysningsklasse	A
<b>Vedlikeholdskomfort</b>	
Ventilatorkabinett som er lett å rengjøre på innsiden – CleanCover	•
<b>Filtersystem</b>	
Antall fettfiltre i rustfritt stål som kan vaskes i oppvaskmaskin (ti lag)	1
<b>Belysning</b>	
Antall x Watt	1 x 3 W
Belysning i Lx	330 lx
Fargetemperatur i K	3500 Kelvin
Lysdimmefunksjon	•
<b>Vifte</b>	
Vifte som suger inn luft fra to sider	•
<b>Utluftning</b>	
Lufteffekt trinn 1 (m <sup>3</sup> /h) iht. EN 61591	180
Lufteffekt trinn 2 (m <sup>3</sup> /h) iht. EN 61591	280
Lufteffekt i nivå 3 (m <sup>3</sup> /t) i henhold til EN 61591	400
Lufteffekt i boostertrinn 1 (m <sup>3</sup> /t)	600
Lufteffekt boostertrinn 2 (m <sup>3</sup> /t)	720

DAS 4630  
Slimline-ventilatorer  
med intuitiv SmartControl-betjening



EAN: 4002516551195 / Materialnummer: 12025090 /  
Gammelt materialnummer: 28S4630BNER

Lydeffekt i nivå 1 (dB(A) re 1 pW) i henhold til EN 60704-3	38,0
Lydeffekt i nivå 2 (dB(A) re 1 pW) i henhold til EN 60704-3	48,0
Lydeffekt i nivå 3 (dB(A) re 1 pW) i henhold til EN 60704-3	56,0
Lydeffekt i boostertrinn 1 (dB(A) re 1 pW) iht. EN 60704-3	66,0
Lydeffekt i boostertrinn 2 (dB(A) re 1 pW) iht. EN 60704-3	70,0
Lydtrykk i nivå 1 (dB(A) re 20 µPa) i henhold til EN 60704-2-13	25,0
Lydtrykk i nivå 2 (dB(A) re 20 µPa) i henhold til EN 60704-2-13	34,0
Lydtrykk i nivå 3 (dB(A) re 20 µPa) i henhold til EN 60704-2-13	42,0
Lydtrykk i boostertrinn 1 (dB(A) re 20 µPa) iht. EN 60704-2-13	53,0
Lydtrykk i boostertrinn 2 (dB(A) re 20 µPa) iht. EN 60704-2-13	57,0
<b>Omluft</b>	
Lufteffekt i nivå 1 (m <sup>3</sup> /t) i henhold til EN 61591	165
Lufteffekt i nivå 2 (m <sup>3</sup> /t) i henhold til EN 61591	265
Lufteffekt i nivå 3 (m <sup>3</sup> /t) i henhold til EN 61591	380
Lufteffekt i boostertrinn 1 (m <sup>3</sup> /t) i henhold til EN 61591	585
Lufteffekt i boostertrinn 2 (m <sup>3</sup> /t) i henhold til EN 61591	695
Lydeffekt i nivå 1 (dB(A) re 1 pW) i henhold til EN 60704-3	43,0
Lydeffekt i nivå 2 (dB(A) re 1 pW) i henhold til EN 60704-3	53,0
Lydeffekt i nivå 3 (dB(A) re 1 pW) i henhold til EN 60704-3	62,0
Lydeffekt i boostertrinn 1 (dB(A) re 1 pW) iht. EN 60704-3	72,0
Lydeffekt i boostertrinn 2 (dB(A) re 1 pW) iht. EN 60704-3	77,0
Lydtrykk i nivå 1 (dB(A) re 20 µPa) i henhold til EN 60704-2-13	29,0
Lydtrykk i nivå 2 (dB(A) re 20 µPa) i henhold til EN 60704-2-13	40,0
Lydtrykk i nivå 3 (dB(A) re 20 µPa) i henhold til EN 60704-2-13	48,0
Lydtrykk i boostertrinn 1 (dB(A) re 20 µPa) iht. EN 60704-2-13	59,0
Lydtrykk i boostertrinn 2 (dB(A) re 20 µPa) iht. EN 60704-2-13	63,0
<b>Sikkerhet</b>	
Sikkerhetsutkobling	•
Ettlags bruddsikkert glass (ESG)	•
<b>Tekniske data</b>	
Bredde ventilatorskrog i mm	596
Høyde ventilatorskrog i mm	36
Dybde ventilatorskrog i mm	273
Nettovekt i kg	12,0
Lengde på elektrisk ledning i m	1,5
Jordet stikkontakt	•
Minimum høyde over elektriske platetopper i mm	450
Minimum sikkerhetsavstand over gasstopp (maks. 12,6 kW total effekt, bluss ≤ 4,5 kW) i mm	650
Faseantall	1
Total tilkoblingsverdi i kW	0,16


DAS 4630  
Slimline-ventilatorer  
med intuitiv SmartControl-betjening



EAN: 4002516551195 / Materialnummer: 12025090 /  
Gammelt materialnummer: 28S4630BNER

Spenning i V	230
Sikring i A	10
Frekvens i Hz	50
<b>Monteringsanvisninger</b>	
Utluftningstilkobling oppe	•
<b>Vedlagt tilbehør</b>	
Tilbakeslagsklaff	•

DAS 4630  
Slimline-ventilatorer  
med intuitiv SmartControl-betjening



DAS4630, DAS4631, Installation drawings