


DAS 4640
Slimline-ventilatorer
for montering i smale overskap med EasySwitch-styring




- Perfekt kombinasjon med platetopper med Con@ctivity-funksjon
- Lett design – gjennomsiktig glasspanel med 60 cm bredde
- Jevn belysning med LED-list
- Effektiv filtrering –metalfettfilter i rustfritt stål med 10 lag
- Omluftsdrift med Active AirClean- eller Longlife AirClean-filter

EAN: 4002516569909 / Materialnummer: 12025100 /
Gammelt materialnummer: 28S4640TNER

Konstruksjon	
Dekorventilatorer for vegg	•
Funksjoner	
Type luftføring	Konvertibel
Nødvendig aktivkullfilter – kan kjøpes som ekstrautstyr	DKFS 31-P, DKFS 31-R
Design	
Farge	Transp. glass
Betjeningskomfort	
Automatikkfunksjon Con@ctivity	•
Elektronisk styring	•
EasySwitch	•
CleanCover gjør rengjøring av viften innvendig svært enkel	•
Effektivitet og bærekraft	
Energiklasse (A+++ til D)	A+
ECO-motor	•
PowerManagement-system	•
Årlig energiforbruk i kWh/år	27,4
Klasse for strømningsdynamisk effektivitet	A
Belysningsklasse	A
Klasse for fettfilteringsgrad	B
Filtersystem	
Antall metalfettfiltere i rustfritt stål som tåler oppvaskmaskin (10-lags)	1
Belysning	
Antall x Watt	1 x 3 W
Belysning i Lx	300 lx
Fargetemperatur i K	3500 Kelvin
Vifte	
Vifte som suger inn luft fra to sider	•
Likestrømsmotor (DC-motor)	•
Utluftning	
Lufteffekt trinn 1 (m ³ /h) iht. EN 61591	180
Lufteffekt trinn 2 (m ³ /h) iht. EN 61591	270
Lufteffekt trinn 3 (m ³ /h) iht. EN 61591	380
Lufteffekt Booster-trinn (m ³ /h)	600
Lydnivå trinn 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	37,0
Lydnivå trinn 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	45,0
Lydnivå trinn 3 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	52,0
Lydnivå Booster-trinn (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	64,0
Lydtrykk driftstrinn 1 (dB(A) re20µPa)	23,0
Lydtrykk trinn 2 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	31,0
Lydtrykk trinn 3 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	39,0
Lydtrykk Booster-trinn (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	50,0
Omluft	
Lufteffekt trinn 1 (m ³ /h) iht. EN 61591	160
Lufteffekt trinn 2 (m ³ /h) iht. EN 61591	260
Lufteffekt trinn 3 (m ³ /h) iht. EN 61591	405
Luftkapasitet boostertrinn 1 (m ³ /h) iht. EN 61591	580
Lydnivå trinn 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	41,0
Lydnivå trinn 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	50,0

DAS 4640
Slimline-ventilatorer
for montering i smale overskap med EasySwitch-styring



EAN: 4002516569909 / Materialnummer: 12025100 /
Gammelt materialnummer: 28S4640TNER

Lydnivå trinn 3 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	61,0
Lydnivå boostertrinn 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	70,0
Lydtrykk trinn 1 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	27,0
Lydtrykk trinn 2 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	37,0
Lydtrykk trinn 3 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	48,0
Lydtrykk boostertrinn 1 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	57,0
Sikkerhet	
Sikkerhetsutkobling	•
Ettlags bruddsikkert glass (ESG)	•
Tekniske data	
Bredde ventilatorskrog i mm	561
Høyde ventilatorskrog i mm	68
Dybde ventilatorskrog i mm	307
Minimum avstand fra HiLight-platetopper i mm	450
Nettvekt i kg	12,0
Lengde på elektrisk ledning i m	1,5
Jordet stikkontakt	•
Total tilkoblingsverdi i kW	0,08
Spennning i V	230
Sikring i A	10
Faseantall	1
Frekvens i Hz	50
Monteringsanvisninger	
Utluftningstilkobling oppe	•
Utluftningstilkobling oppe og bak	•
Monteringsmaler	•
Vedlagt tilbehør	
Tilbakeslagsklaff	•
Ekstraustyr	
Aktivkullfilter	Nein

