


DAS 4940
Slimline-ventilatorer
for montering i smale overskap med EasySwitch-styring




- Perfekt kombinasjon med platetopper med Con@ctivity-funksjon
- Lett design – gjennomsiktig glasspanel med 90 cm bredde
- Jevn belysning med LED-list
- Effektiv filtrering –metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag
- Omluftsdrift med Active AirClean- eller Longlife AirClean-filter

EAN: 4002516570103 / Materialnummer: 12025130 /
Gammelt materialnummer: 28S4940TNER

Konstruksjon	
Slimline-ventilator	•
Funksjoner	
Type luftføring	Konvertibel
Nødvendig ombyggingssett omluft – kan kjøpes som ekstrastyr	DUU 151
Nødvendig aktivkullfilter – kan kjøpes som ekstrastyr	DKF 31-P, DKF 31-R
Design	
Farge	Transp. glass
Betjeningskomfort	
Tilkobling med Miele@home	•
Automatikkfunksjon Con@ctivity	•
Elektronisk styring	•
EasySwitch	•
Deaktivering av Booster-trinn kan programmeres	•
Etterløpsti 5/15 min	•
Indikator for metning av fettfilter	•
Programmerbar metning av fettfilter	•
Programmerbar metning av aktivkullfilter	•
CleanCover gjør rengjøring av viften innvendig svært enkel	•
Effektivitet og bærekraft	
Energiklasse (A+++ til D)	A++
ECO-motor	•
PowerManagement-system	•
Årlig energiforbruk i kWh/år	24,8
Klasse for strømningsdynamisk effektivitet	A
Belysningsklasse	A
Klasse for fettfilteringsgrad	B
Filtersystem	
Antall metallfettfilter i rustfritt stål som tåler oppvaskmaskin (10-lags)	1
Belysning	
LED	•
Antall x Watt	1 x 3 W
Belysning i Lx	285 lx
Fargetemperatur i K	3500 Kelvin
Lysdimmefunksjon	•
Vifte	
Vifte som suger inn luft fra to sider	•
Likestrømsmotor (DC-motor)	•
Utluftning	
Luftteffekt trinn 1 (m ³ /h) iht. EN 61591	200
Luftteffekt trinn 2 (m ³ /h) iht. EN 61591	290
Luftteffekt trinn 3 (m ³ /h) iht. EN 61591	400
Luftteffekt Booster-trinn (m ³ /h)	625
Lydnivå trinn 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	36,0
Lydnivå trinn 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	44,0
Lydnivå trinn 3 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	51,0
Lydnivå Booster-trinn (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	62,0
Lydtrykk driftstrinn 1 (dB(A) re20µPa)	22,0



DAS 4940
Slimline-ventilatorer
for montering i smale overskap med EasySwitch-styring



EAN: 4002516570103 / Materialnummer: 12025130 /
Gammelt materialnummer: 28S4940TNER

Lydtrykk trinn 2 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	30,0
Lydtrykk trinn 3 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	38,0
Lydtrykk Booster-trinn (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	48,0
Omluft	
Lufteffekt trinn 1 (m ³ /h) iht. EN 61591	175
Lufteffekt trinn 2 (m ³ /h) iht. EN 61591	270
Lufteffekt trinn 3 (m ³ /h) iht. EN 61591	425
Luftkapasitet boostertrinn 1 (m ³ /h) iht. EN 61591	610
Lydnivå trinn 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	41,0
Lydnivå trinn 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	50,0
Lydnivå trinn 3 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	61,0
Lydnivå boostertrinn 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	70,0
Lydtrykk trinn 1 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	28,0
Lydtrykk trinn 2 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	36,0
Lydtrykk trinn 3 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	47,0
Lydtrykk boostertrinn 1 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	56,0
Sikkerhet	
Sikkerhetsutkobling	•
Ettlags bruddsikkert glass (ESG)	•
Tekniske data	
Bredde ventilatorskrog i mm	861
Høyde ventilatorskrog i mm	68
Dybde ventilatorskrog i mm	307
Minimum avstand fra HiLight-platetopper i mm	450
Nettvekt i kg	15,0
Lengde på elektrisk ledning i m	1,5
Jordet stikkontakt	•
Total tilkoblingsverdi i kW	0,08
Spenning i V	230
Sikring i A	10
Faseantall	1
Frekvens i Hz	50
Monteringsanvisninger	
Utluftningstilkobling oppe	•
Utluftningstilkobling oppe og bak	•
Monteringsmaler	•
Vedlagt tilbehør	
Tilbakeslagsklaff	•
Ekstraustyr	
Aktivkullfilter	Nein

DAS 4940
Slimline-ventilatorer
for montering i smale overskåp med EasySwitch-styring



DAS4940, Installation drawings