

DA 9298 W Screen blbo  
Dekorventilatorer for vegg  
med eksklusiv Blackboard-glassfront og intuitiv SmartControl-betjening



- Rettlinjet form med 880 mm bredde og minimumsdybde på 256 mm
- Unik betjeningskomfort – Con@ctivity
- Frontpanelet kan vippes opp – for optimalt avtrekk
- Jevn belysning med LED-list
- Effektiv filtrering –metallfettfilter i rustfritt stål med 10 lag

EAN: 4002516568841 / Materialnummer: 12027540 /  
Gammelt materialnummer: 28929870NER

<b>Konstruksjon</b>	
Dekorventilatorer for vegg	•
<b>Funksjoner</b>	
Type luftføring	Konvertibel
Nødvendig aktivkullfilter – kan kjøpes som ekstrastyr	DKF 29 luktfilter
<b>Design</b>	
Farge	Blackboard
<b>Betjeningskomfort</b>	
Tilkobling med Miele@home	•
Automatikkfunksjon Con@ctivity	•
Elektronisk styring	•
Effektrinn (antall uten Booster-trinn)	3
Touchbetjening	•
Deaktivering av Booster-trinn kan programmeres	•
Etterløpstad 5/15 min	•
Indikator for metning av fettfilter	•
Programmerbar metning av fettfilter	•
Programmerbar metning av aktivkullfilter	•
Silence-pakke	•
CleanCover gjør rengjøring av viften innvendig svært enkel	•
<b>Effektivitet og bærekraft</b>	
Energiklasse (A+++ til D)	A+++
ECO-motor	•
PowerManagement-system	•
Årlig energiforbruk i kWh/år	21,3
Klasse for strømningsdynamisk effektivitet	A
Belysningsklasse	A
Klasse for fettfiltreringsgrad	C
<b>Filtersystem</b>	
Antall metallfettfiltere i rustfritt stål som tåler oppvaskmaskin (10-lags)	3
<b>Belysning</b>	
LED	•
Antall x Watt	1 x 3,0 W
Belysning i Lx	350 lx
Fargetemperatur i K	3500 Kelvin
<b>Vifte</b>	
Vifte som suger inn luft fra to sider	•
Likestrømsmotor (DC-motor)	•
<b>Utluftning</b>	
Lufteffekt trinn 1 (m <sup>3</sup> /h) iht. EN 61591	210
Lufteffekt trinn 2 (m <sup>3</sup> /h) iht. EN 61591	300
Lufteffekt trinn 3 (m <sup>3</sup> /h) iht. EN 61591	415
Lufteffekt Booster-trinn (m <sup>3</sup> /h)	650
Lufteffekt boostertrinn 2 (m <sup>3</sup> /t)	915
Lydnivå trinn 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	38,0
Lydnivå trinn 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	46,0
Lydnivå trinn 3 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	53,0
Lydnivå Booster-trinn (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	63,0
Lydnivå boostertrinn 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	70,0

DA 9298 W Screen blbo  
Dekorventilatorer for vegg  
med eksklusiv Blackboard-glassfront og intuitiv SmartControl-betjening



EAN: 4002516568841 / Materialnummer: 12027540 /  
Gammelt materialnummer: 28929870NER

Lydtrykk driftstrinn 1 (dB(A) re20μPa)	23,0
Lydtrykk trinn 2 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	31,0
Lydtrykk trinn 3 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	38,0
Lydtrykk Booster-trinn (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	48,0
Lydtrykk boostertrinn 2 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	56,0
<b>Omluft</b>	
Lufteffekt trinn 1 (m <sup>3</sup> /h) iht. EN 61591	175
Lufteffekt trinn 2 (m <sup>3</sup> /h) iht. EN 61591	270
Lufteffekt trinn 3 (m <sup>3</sup> /h) iht. EN 61591	420
Luftkapasitet boostertrinn 1 (m <sup>3</sup> /h) iht. EN 61591	620
Luftkapasitet boostertrinn 2 (m <sup>3</sup> /h) iht. EN 61591	715
Lydnivå trinn 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	40,0
Lydnivå trinn 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	49,0
Lydnivå trinn 3 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	59,0
Lydnivå boostertrinn 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	68,0
Lydnivå boostertrinn 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	71,0
Lydtrykk trinn 1 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	26,0
Lydtrykk trinn 2 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	34,0
Lydtrykk trinn 3 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	44,0
Lydtrykk boostertrinn 1 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	54,0
Lydtrykk boostertrinn 2 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	57,0
<b>Sikkerhet</b>	
Sikkerhetsutkobling	•
Ettlags bruddsikkert glass (ESG)	•
<b>Tekniske data</b>	
Total ventilatorhøyde utblåsning og eksternt i mm	500
Total ventilatorhøyde omluft og eksternt i mm	500
Total ventilatorhøyde utblåsning og eksternt min. i mm	500
Bredde ventilatorskrog i mm	880
Total ventilatorhøyde utblåsning og eksternt maks. i mm	500
Høyde ventilatorskrog i mm	500
Total ventilatorhøyde omluft min. i mm	500
Dybde ventilatorskrog i mm	260
Total ventilatorhøyde omluft maks. i mm	500
Minimum avstand fra HiLight-platetopper i mm	450
Minimum avstand fra gasstopper (maks. 12,6 kW total ytelse, gassbluss ≤ 4,5 kW) i mm	650
Nettvekt i kg	20,0
Lengde på elektrisk ledning i m	1,5
Jordet stikkontakt	•
Total tilkoblingsverdi i kW	0,23
Spenning i V	230
Sikring i A	10
Faseantall	1
Frekvens i Hz	50
<b>Monteringsanvisninger</b>	
Utluftningstilkobling oppe	•
Utluftningstilkobling oppe og bak	•
Diameter på utluftningsstuss i mm	150
<b>Vedlagt tilbehør</b>	
Styrestuss for omluft	•

DA 9298 W Screen blbo  
Dekorventilatorer for vegg  
med eksklusiv Blackboard-glassfront og intuitiv SmartControl-betjening



EAN: 4002516568841 / Materialnummer: 12027540 /  
Gammelt materialnummer: 28929870NER

Tilbakeslagsklaff

#### Ekstraustyr

Aktivkullfilter


Regnererbart aktivkullfilter

•

DADC 9000

DKF 29-R Kohlefilter

DA 9298 W Screen blbo  
Dekorventilatorer for vegg  
med eksklusiv Blackboard-glassfront og intuitiv SmartControl-betjening



DA9298W, DA9299W Screen Reference, Installation drawings