

PFD 404 DOS [WB Hygiene]

Frittstående oppvaskmaskin med friskvannssystem

med kurver for pleiehjem, barnehager og alle som stiller høye hygienekrav.



- Maks. rengjøringskapasitet*: 456 tallerkener/t eller 24 kurver/t
- Førsteklasses resultater med friskvann-oppvasksystem
- Svært gode hygieneresultater – sluttskyllingstemperatur på 85 °C
- Enkel og sikker håndtering takket være automatisk dosering
- Komfortabel betjening med Fulltouch-fargedisplay – M Touch Flex

* De angitte verdiene kan variere avhengig av forholdene på stedet (vanninntak temperatur / elektrotilkobling osv.).

EAN: 4002516576181 / Materialnummer: 12065730 /
Gammelt materialnummer: 61040487NWE

Modell og utførelse	
Konstruksjon	Frittstående oppvaskmaskin, frontmater
Serie	MasterLine
Konstruksjon	Hygiene
Vaske-system	Frontmatere – friskvann
Antall vaskenivåer	2
Front	rustfritt stål
Lokk	Rustfritt stål
Sidevegger	Rustfritt stål
Bakvegg	Galvanisert
Bruk	
Egnet for alders- og sykehjem	•
Egnet for sykehus	•
Egnet for barnehager/SFO	•
Egnet for universiteter og skoler	•
Effektdata	
Dokumentert effekt mot virus	•
Testet hygiene	•
Sirkulasjonspumpe, Qmaks. i l/min	390
Korteste programtid i min	5
Maksimal sluttskyllingstemperatur i °C	85
Kapasitet tallerkener/time	456
Kapasitet kurver/t	24
Mulighet for å vaske kunststoffkurver i 2 nivåer	•
Levetid i vaskesykluser	28000
Miele MOVE	
Nettverkskompatibel med Miele MOVE	•
Visning av maskinstatus og -detaljer	•
Mottak av pushvarsler	•
Individuell produktbetegnelse	•
Stedskonfigurasjon	•
Etterbestilling av forbruksvarer	•
Feilhåndtering	•
Registrering av driftsdata	•
Selvhjelpsfunksjon	•
Installasjon av Remote- og programvareoppdateringer	•
Styring	
Styringstype	M Touch Flex
Maks. startforvalgstid i t	24
Resttidsanvisning	•
Programmer [antall]	12
Visning av programforløp	•
Displayspråk som kan stilles inn	•
Språknøytral betjening	•
Standard elektrotilkobling	
Elektrotilkobling	3N AC 400V 50HZ
Varmeeffekt i kW	8,50
Totaltilkobling i kW	8,90
Sikring i A	16

PFD 404 DOS [WB Hygiene]

Frittstående oppvaskmaskin med friskvannssystem

med kurver for pleiehjem, barnehager og alle som stiller høye hygienekrav.



EAN: 4002516576181 / Materialnummer: 12065730 /

Gammelt materialnummer: 61040487NWE

CEE-støpsel	•
Lengde på nettkabelen i m	1,90
Mulig spenningsvariant 1	
Elektrotilkobling	AC 230V 50HZ
Varmeeffekt i kW	3,00
Totaltilkobling i kW	3,40
Sikring i A	16
Vanntilkobling/-avløp	
Kaldtvann [antall]	1
Varmtvann [antall]	1
Nødvendig flytetrykk i bar	0,40-10,00
Avløpspumpe [DN]	22
Maksimal løftehøyde til avløpspumpe i cm	100
Integrert kalkfilter	•
Maksimal vannhardhet i mmol/l	10,70
Vannsikringssystem	Waterproofsystem
Vannforbruk pr. vask i l	8,00
Lengde vanninntaksslange i cm	170
Lengde vannavløpsslange i cm	150
Mål og vekt	
Ytre mål, høyde i mm	820
Ytre mål med deksel, høyde i mm	835
Ytre mål, bredde i mm	598
Ytre mål, dybde i mm	598
Ytre mål, bruttohøyde i mm	920
Ytre mål, bruttbredde i mm	670
Ytre mål, bruttodybde i mm	740
Maskinkapasitet, høyde i mm	559
Maskinkapasitet, bredde i mm	536
Maskinkapasitet, dybde overkurv i mm	474
Maskinkapasitet, dybde underkurv i mm	516
Innlastingshøyde over gulv i mm	216
Påkrevd nisjebredde i mm	600
Nettovekt [kg]	79
Bruttovekt i kg	89
Maksimal gulvbelastning i N/m ²	1200
Utslippsverdier	
Lydtryknivå på arbeidsplassen (LpA)	45 dB(A) re 20 µPa
Lydnivå (LwA)	57,0
Varmeavgivelse til rommet i Mj/t	1,44
Programmer	
Universal	•
Superkort	•
Kort	•
Hygiene	•
Hygiene Plus	•
Kaldt/Forskylling	•
Glass	•
Ølglass	•
Bestikk	•
Kunststoff	•

PFD 404 DOS [WB Hygiene]

Frittstående oppvaskmaskin med friskvannssystem

med kurver for pleiehjem, barnehager og alle som stiller høye hygienekrav.



EAN: 4002516576181 / Materialnummer: 12065730 /

Gammelt materialnummer: 61040487NWE

Energispar/ECO	•
Intensiv	•
Regenerering	•
Utpumping	•
Kurvinnredning	
2 x innsats E 816 for tallerkener	•
1 x overkurv APFD 215	•
1 x underkurv APFD 220 for innsatser	•
2 x innsats APFD 420 for bestikk	•
Høydejusterbar overkurv	•
Kan kombineres med flaskekurven APFD 210	•
Utstyr	
Tørrking	AutoOpen-ekstra tørrking
1 kombinert doseringsbeholder/dør for oppvaskmiddel i pulverform og glansmiddel	•
Integrert doseringspumpe/doseringsmodul for flytende oppvaskmiddel	•
Integrert doseringspumpe/doseringsmodul for flytende oppvaskmiddel med nivåindikator	•
Vaskekammer i rustfritt stål av høy kvalitet	•
Saltbeholder i døren	•
AutoClose	•
Perfect GlassCare	•
Dampkondensator med kaldtvannståke	•
Dørlås, beskyttet av kode	•
Justerbar temperaturholdetid	•
Sluttskyllingstemperatur som kan endres	•
Optisk grensesnitt	•
Effektivt filtersystem med silinnsatskontroll	•
WiFi-modul	•
Stort utvalg av tilbehør (opsjon)	•
Tilkoblingsmuligheter	
Ekstern doseringsmodul for glansmiddel	•
Normer, sertifisering, merking	
CE	•
I samsvar med maskindirektivet 2006/42/EF	•
IP-klassifisering IPX1	•
EMV radiostøybeskyttelse	•
DIN 10512	•
DIN EN 17735	•