

## PFD 407 DOS [WB HygienePlus]

Frittstående oppvaskmaskin med friskvannsystem

med kurver for pleiehjem, barnehager og alle som stiller høye hygienekrav.



- Maks. rengjøringskapasitet\*: 456 tallerkener/t eller 24 kurver/t
- Svært gode hygieneresultater – termisk desinfeksjon
- Førsteklasses resultater med friskvann-oppvasksystem
- Enkel og sikker håndtering takket være automatisk dosering
- Komfortabel betjening med Fulltouch-fargedisplay – M Touch Flex

\* De angitte verdiene kan variere avhengig av forholdene på stedet (vanninntak temperatur / elektrotilkobling osv.).

EAN: 4002516576426 / Materialnummer: 12065870 /  
Gammelt materialnummer: 61040782NWE

<b>Modell og utførelse</b>	
Konstruksjon	Frittstående oppvaskmaskin, frontmater
Serie	MasterLine
Konstruksjon	Hygieneplus
Vaskesystem	Frontmatere – friskvann
Antall vaskenivåer	2
Front	Lotushvit
Lokk	Lotushvit
Sidevegger	Lotushvit
Bakvegg	Galvanisert
<b>Bruk</b>	
Egnet for alders- og sykehjem	•
Egnet for sykehus	•
Egnet for barnehager/SFO	•
<b>Effektdata</b>	
Dokumentert effekt mot virus	•
Testet hygiene	•
Sirkulasjonspumpe, Qmaks. i l/min	390
Korteste programtid i min	5
Maksimal sluttskylingstemperatur i °C	93
Kapasitet tallerkener/time	456
Kapasitet kurver/t	24
Mulighet for å vaske kunststoffkurver i 2 nivåer	•
Levetid i vaskesykluser	28000
<b>Miele MOVE</b>	
Nettverkskompatibel med Miele MOVE	•
Visning av maskinstatus og -detaljer	•
Mottak av pushvarsler	•
Individuell produktbetegnelse	•
Stedskonfigurasjon	•
Etterbestilling av forbruksvarer	•
Feilhåndtering	•
Registrering av driftsdata	•
Selvhjelpsfunksjon	•
Installasjon av Remote- og programvareoppdateringer	•
<b>Styring</b>	
Styringstype	M Touch Flex
Maks. startforvalgstid i t	24
Resttidsanvisning	•
Programmer [antall]	12
Visning av programforløp	•
Displayspråk som kan stilles inn	•
Språknøytral betjening	•
<b>Standard elektrotilkobling</b>	
Elektrotilkobling	3N AC 400V 50HZ
Varmeeffekt i kW	8,50
Totaltilkobling i kW	8,90
Sikring i A	16
CEE-støpsel	•

## PFD 407 DOS [WB HygienePlus]

Frittstående oppvaskmaskin med friskvannssystem

med kurver for pleiehjem, barnehager og alle som stiller høye hygienekrav.



EAN: 4002516576426 / Materialnummer: 12065870 /

Gammelt materialnummer: 61040782NWE

Lengde på nettkabelen i m 1,90

### Mulig spenningsvariant 1

Elektrotilkobling AC 230V 50HZ

Varmeeffekt i kW 3,00

Totaltilkobling i kW 3,40

Sikring i A 16

### Vanntilkobling/-avløp

Kaldtvann [antall] 1

Varmtvann [antall] 1

Nødvendig flytetrykk i bar 0,40-10,00

Avløpspumpe [DN] 22

Maksimal løftehøyde til avløpspumpe i cm 100

Integrert kalkfilter •

Maksimal vannhardhet i mmol/l 10,70

Vannsikringssystem Waterproofsystem

Vannforbruk pr. vask i l 8,00

Lengde vanninntaksslange i cm 170

Lengde vannavløpsslange i cm 150

### Mål og vekt

Ytre mål, høyde i mm 820

Ytre mål med deksel, høyde i mm 835

Ytre mål, bredde i mm 598

Ytre mål, dybde i mm 598

Ytre mål, bruttohøyde i mm 920

Ytre mål, bruttbredde i mm 670

Ytre mål, bruttodybde i mm 740

Maskinkapasitet, høyde i mm 559

Maskinkapasitet, bredde i mm 536

Maskinkapasitet, dybde overkurv i mm 474

Maskinkapasitet, dybde underkurv i mm 516

Innlastingshøyde over gulv i mm 216

Påkrevd nisjebredde i mm 600

Nettvekt [kg] 79

Bruttovekt i kg 89

Maksimal gulvbelastning i N/m<sup>2</sup> 1200

### Utslippsverdier

Lydtryknivå på arbeidsplassen (LpA) 45 dB(A) re 20 µPa

Lydnivå (LwA) 57,0

Varmeavgivelse til rommet i Mj/t 1,44

### Programmer

Universal •

Superkort •

Kort •

Hygiene •

Hygiene Plus •

Termisk desinfeksjon (Vario TD) •

Kaldt/Forskylling •

Glass •

Bestikk •

Kunststoff •

Energispar/ECO •

## PFD 407 DOS [WB HygienePlus]

Frittstående oppvaskmaskin med friskvannssystem

med kurver for pleiehjem, barnehager og alle som stiller høye hygienekrav.



EAN: 4002516576426 / Materialnummer: 12065870 /

Gammelt materialnummer: 61040782NWE

Intensiv	•
Regenerering	•
Utpumping	•
<b>Kurvinnredning</b>	
2 x innsats E 816 for tallerkener	•
1 x overkurv APFD 215	•
1 x underkurv APFD 220 for innsatser	•
2 x innsats APFD 420 for bestikk	•
Høydejusterbar overkurv	•
Kan kombineres med flaskekurven APFD 210	•
<b>Utstyr</b>	
Tørrking	AutoOpen-ekstra tørrking
1 kombinert doseringsbeholder/dør for oppvaskmiddel i pulverform og glansemiddel	•
Integrert doseringspumpe/doseringsmodul for flytende oppvaskmiddel	•
Integrert doseringspumpe/doseringsmodul for flytende oppvaskmiddel med nivåindikator	•
Vaskekammer i rustfritt stål av høy kvalitet	•
Saltbeholder i døren	•
AutoClose	•
Perfect GlassCare	•
Dampkondensator med kaldtvannståke	•
Dørlås, beskyttet av kode	•
Justerbar temperaturholdetid	•
Sluttskyllingstemperatur som kan endres	•
Optisk grensesnitt	•
Effektivt filtersystem med silinnsatskontroll	•
WiFi-modul	•
Stort utvalg av tilbehør (opsjon)	•
<b>Tilkoblingsmuligheter</b>	
Ekstern doseringsmodul for glansemiddel	•
<b>Normer, sertifisering, merking</b>	
CE	•
I samsvar med maskindirektivet 2006/42/EF	•
IP-klassifisering IPX1	•
EMV radiostøybeskyttelse	•
DIN 10512	•
DIN EN 17735	•