

## PFD 404 DOS [WB Hygiene]

Frittstående oppvaskmaskin med friskvannssystem med kurver for pleiehjem, barnehager og alle som stiller høye hygienekrav.



- Maks. rengjøringskapasitet\*: 380 tallerkener/t eller 20 kurver/t
- Førsteklasses resultater med friskvann-oppvasksystem
- Svært gode hygieneresultater – sluttskyllingstemperatur på 85 °C
- Enkel og sikker håndtering takket være automatisk dosering
- Komfortabel betjening med Fulltouch-fargedisplay – M Touch Flex

\* De angitte verdiene kan variere avhengig av forholdene på stedet (vanninntak temperatur / elektrotilkobling osv.).

EAN: 4002516576723 / Materialnummer: 12066010 / Gammelt materialnummer: 61040487NBI

<b>Modell og utførelse</b>	
Konstruksjon	Frittstående oppvaskmaskin, frontmater
Serie	MasterLine
Konstruksjon	Hygiene
Vaske-system	Frontmatere – friskvann
Antall vaskenivåer	2
Front	rustfritt stål
Lokk	Rustfritt stål
Sidevegger	Rustfritt stål
Bakvegg	Galvanisert
<b>Bruk</b>	
Egnet for alders- og sykehjem	•
Egnet for sykehus	•
Egnet for barnehager/SFO	•
Egnet for universiteter og skoler	•
<b>Effektdata</b>	
Dokumentert effekt mot virus	•
Testet hygiene	•
Sirkulasjonspumpe, Qmaks. i l/min	390
Korteste programtid i min	6
Maksimal sluttskyllingstemperatur i °C	85
Kapasitet tallerkener/time	380
Kapasitet kurver/t	20
Mulighet for å vaske kunststoffkurver i 2 nivåer	•
Levetid i vaskesykluser	28000
<b>Miele MOVE</b>	
Nettverkskompatibel med Miele MOVE	•
Visning av maskinstatus og -detaljer	•
Mottak av pushvarsler	•
Individuell produktbetegnelse	•
Stedskonfigurasjon	•
Etterbestilling av forbruksvarer	•
Feilhåndtering	•
Registrering av driftsdata	•
Selvhjelpsfunksjon	•
Installasjon av Remote- og programvareoppdateringer	•
<b>Styring</b>	
Styringstype	M Touch Flex
Maks. startforvalg tid i t	24
Resttidsanvisning	•
Programmer [antall]	12
Visning av programforløp	•
Displayspråk som kan stilles inn	•
Språknøytral betjening	•
<b>Standard elektrotilkobling</b>	
Elektrotilkobling	3 AC 230V 50HZ
Varmeeffekt i kW	6,70
Totaltilkobling i kW	7,10
Sikring i A	20

## PFD 404 DOS [WB Hygiene]

Frittstående oppvaskmaskin med friskvannssystem med kurver for pleiehjem, barnehager og alle som stiller høye hygienekrav.



EAN: 4002516576723 / Materialnummer: 12066010 / Gammelt materialnummer: 61040487NBI

Lengde på nettkabelen i m	1,90
<b>Mulig spenningsvariant 1</b>	
Elektrotilkobling	AC 230V 50HZ
Varmeeffekt i kW	2,50
Totaltilkobling i kW	2,90
Sikring i A	16
<b>Vanntilkobling/-avløp</b>	
Kaldtvann [antall]	1
Varmtvann [antall]	1
Nødvendig flytetrykk i bar	0,40-10,00
Avløpspumpe [DN]	22
Maksimal løftehøyde til avløpspumpe i cm	100
Integrert kalkfilter	•
Maksimal vannhardhet i mmol/l	10,70
Vannsikringssystem	Waterproofsystem
Vannforbruk pr. vask i l	8,00
Lengde vanninntaksslange i cm	170
Lengde vannavløpsslange i cm	150
<b>Mål og vekt</b>	
Ytre mål, høyde i mm	820
Ytre mål med deksel, høyde i mm	835
Ytre mål, bredde i mm	598
Ytre mål, dybde i mm	598
Ytre mål, bruttohøyde i mm	920
Ytre mål, bruttbredde i mm	670
Ytre mål, bruttodybde i mm	740
Maskinkapasitet, høyde i mm	559
Maskinkapasitet, bredde i mm	536
Maskinkapasitet, dybde overkurv i mm	474
Maskinkapasitet, dybde underkurv i mm	516
Innlastingshøyde over gulv i mm	216
Påkrevd nisjebredde i mm	600
Nettovekt [kg]	79
Bruttovekt i kg	89
Maksimal gulvbelastning i N/m <sup>2</sup>	1200
<b>Utslippsverdier</b>	
Lydtryknivå på arbeidsplassen (LpA)	45 dB(A) re 20 µPa
Lydnivå (LwA)	57,0
Varmeavgivelse til rommet i Mj/t	1,44
<b>Programmer</b>	
Universal	•
Superkort	•
Kort	•
Hygiene	•
Hygiene Plus	•
Kaldt/Forskylling	•
Glass	•
Ølglass	•
Bestikk	•
Kunststoff	•
Energispar/ECO	•

## PFD 404 DOS [WB Hygiene]

Frittstående oppvaskmaskin med friskvannssystem

med kurver for pleiehjem, barnehager og alle som stiller høye hygienekrav.



EAN: 4002516576723 / Materialnummer: 12066010 /

Gammelt materialnummer: 61040487NBI

Intensiv	•
Regenerering	•
Utpumping	•
<b>Kurvinnredning</b>	
2 x innsats E 816 for tallerkener	•
1 x overkurv APFD 215	•
1 x underkurv APFD 220 for innsatser	•
2 x innsats APFD 420 for bestikk	•
Høydejusterbar overkurv	•
Kan kombineres med flaskekurven APFD 210	•
<b>Utstyr</b>	
Tørking	AutoOpen-ekstra tørking
1 kombinert doseringsbeholder/dør for oppvaskmiddel i pulverform og glansemiddel	•
Integrert doseringspumpe/doseringsmodul for flytende oppvaskmiddel	•
Integrert doseringspumpe/doseringsmodul for flytende oppvaskmiddel med nivåindikator	•
Vaskekammer i rustfritt stål av høy kvalitet	•
Saltbeholder i døren	•
AutoClose	•
Perfect GlassCare	•
Dampkondensator med kaldtvannståke	•
Dørlås, beskyttet av kode	•
Justerbar temperaturholdetid	•
Sluttskyllingstemperatur som kan endres	•
Optisk grensesnitt	•
Effektivt filtersystem med silinnsatskontroll	•
WiFi-modul	•
Stort utvalg av tilbehør (opsjon)	•
<b>Tilkoblingsmuligheter</b>	
Ekstern doseringsmodul for glansemiddel	•
<b>Normer, sertifisering, merking</b>	
CE	•
I samsvar med maskindirektivet 2006/42/EF	•
IP-klassifisering IPX1	•
EMV radiostøybeskyttelse	•
DIN 10512	•
DIN EN 17735	•