

PFD 404 DOS [WB Hygiene]

Frittstående oppvaskmaskin med friskvannssystem med kurver for pleiehjem, barnehager og alle som stiller høye hygienekrav.



- Maks. rengjøringskapasitet*: 380 tallerkener/t eller 20 kurver/t
- Førsteklasses resultater med friskvann-oppvasksystem
- Svært gode hygieneresultater – sluttskyllingstemperatur på 85 °C
- Enkel og sikker håndtering takket være automatisk dosering
- Komfortabel betjening med Fulltouch-fargedisplay – M Touch Flex

* De angitte verdiene kan variere avhengig av forholdene på stedet (vanninntak temperatur / elektrotilkobling osv.).

EAN: 4002516576747 / Materialnummer: 12066030 / Gammelt materialnummer: 61040482NBI

Produktegenskaper	
ProCare beholderhøyde inkl. sugelanse i mm	382
Modell og utførelse	
Konstruksjon	Frittstående oppvaskmaskin, frontmater
Serie	MasterLine
Konstruksjon	Hygiene
Vaskesystem	Frontmater med friskvann
Antall vaskenivåer	2
Front	Lotushvit
Lokk	Lotushvit
Sidevegger	Lotushvit
Bakvegg	Galvanisert
Bruk	
Egnet for alders- og sykehjem	•
Egnet for sykehus	•
Egnet for barnehager/SFO	•
Egnet for universiteter og skoler	•
Effektdata	
Dokumentert effekt mot virus	•
Testet hygiene	•
Sirkulasjonspumpe, Qmaks. i l/min	390
Korteste programtid i min	6
Maksimal sluttskyllingstemperatur i °C	85
Kapasitet tallerkener/time	380
Kapasitet kurver/t	20
Mulighet for å vaske kunststoffkurver i 2 nivåer	•
Levetid i vaskesykluser	28000
Miele MOVE	
Nettverkskompatibel med Miele MOVE	•
Styring	
Styringstype	M Touch Flex
Maks. startforvalgstid i t	24
Resttidsanvisning	•
Oppvaskprogrammer [antall]	12
Justerbar temperaturholdetid	•
Sluttskyllingstemperatur som kan endres	•
Visning av programforløp	•
Displayspråk som kan stilles inn	•
Språknøytral betjening	•
Standard elektrotilkobling	
Elektrotilkobling	3 AC 230V 50HZ
Varmeeffekt i kW	6,70
Totaltilkobling i kW	7,10
Sikring i A	20
Lengde på nettkabelen i m	1,90
Mulig spenningsvariant 1	
Elektrotilkobling	AC 230V 50HZ

PFD 404 DOS [WB Hygiene]

Frittstående oppvaskmaskin med friskvannssystem med kurver for pleiehjem, barnehager og alle som stiller høye hygienekrav.



EAN: 4002516576747 / Materialnummer: 12066030 / Gammelt materialnummer: 61040482NBI

Varmeeffekt i kW	2,50
Totaltilkobling i kW	2,90
Sikring i A	16
Vanntilkobling/-avløp	
Kaldtvann [antall]	1
Varmtvann [antall]	1
Nødvendig flytetrykk i bar	1,00-10,00
Avløpspumpe [DN]	22
Maksimal løftehøyde til avløpspumpe i cm	100
Integrert kalkfilter	•
Maksimal vannhardhet i mmol/l	10,70
Vannsikringssystem	Waterproofsystem
Vannforbruk pr. vask i l	8,00
Lengde vannintaksslange i cm	170
Lengde vannavløpsslange i cm	150
Mål og vekt	
Ytre mål, høyde i mm	820
Ytre mål med deksel, høyde i mm	835
Maksimal høyderegulering i mm	60,00
Ytre mål, bredde i mm	598
Ytre mål, dybde i mm	598
Ytre mål, bruttohøyde i mm	920
Ytre mål, bruttbredde i mm	670
Ytre mål, bruttodybde i mm	740
Maskinkapasitet, høyde i mm	559
Maskinkapasitet, bredde i mm	536
Maskinkapasitet, dybde overkurv i mm	474
Maskinkapasitet, dybde underkurv i mm	516
Innlastingshøyde over gulv i mm	216
Påkrevd nisjebredde i mm	600
Nettovekt [kg]	79
Bruttovekt i kg	89
Maksimal gulvbelastning i N/m ²	1200
Utslippsverdier	
Lydtryknivå på arbeidsplassen (LpA)	45 dB(A) re 20 µPa
Lydnivå (LwA)	57,0
Varmeavgivelse til rommet i MJ/h	1,44
Programmer	
Universal	•
Superkort	•
Kort	•
Hygiene	•
Hygiene Plus	•
Kaldt/Forskylling	•
Glass	•
Ølglass	•
Bestikk	•
Kunststoff	•

PFD 404 DOS [WB Hygiene]

Frittstående oppvaskmaskin med friskvannssystem

med kurver for pleiehjem, barnehager og alle som stiller høye hygienekrav.



EAN: 4002516576747 / Materialnummer: 12066030 /

Gammelt materialnummer: 61040482NBI

Intensiv	•
Regenerering	•
Utpumping	•
Kurvinnredning	
MasterLine-kurver	•
Høydejusterbar overkurv	•
Kan kombineres med flaskekurven APFD 210	•
Utstyr	
Tørking	AutoOpen-ekstra tørking
AutoClose	•
1 kombinert doseringsbeholder/dør for oppvaskmiddel i pulverform og glansmiddel	•
Integrert doseringspumpe/doseringsmodul for flytende oppvaskmiddel med nivåindikator	•
Saltbeholder i døren	•
Dørlås, beskyttet med kode hvis ønsket	•
Sikkerhetsmodus	•
Perfect GlassCare	•
Effektivt filtersystem med silinnsatskontroll	•
Dampkondensator med kaldtvannståke	•
Vaskekammer i rustfritt stål av høy kvalitet	•
Optisk grensesnitt	•
Stort utvalg av tilbehør (opsjon)	•
Tilkoblingsmuligheter	
Ekstern doseringsmodul for glansmiddel	•
WiFi	•
Normer, sertifisering, merking	
CE	•
I samsvar med maskindirektivet 2006/42/EF	•
IP-klassifisering IPX1	•
EMV radiostøybeskyttelse	•
DIN 10512	•
DIN EN 17735	•